

WK S 0,4X2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utbytesklingor till vridmomentsskruvmejselKlingprofil
enligt DIN 5264, ISO 2380/1

Allmänna beställningsdata

Utförande	Screwdriver insert
Art.nr.	9918520000
Typ	WK S 0,4X2,5
GTIN (EAN)	4032248388882
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0.1575 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0.1575 inch
Bredd	175 mm	Byggbredd (tum)	6.8898 inch
Nettovikt	21 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Utbytesklinga till spårskruvar storlek 0,4 x 2,5
--------------------	--

Skruvverktyg

Klingbredd (B)	2.5 mm	Klingtjocklek	0.4 mm
Form	Spår	Klinglängd	175 mm
inchtagningsmoment, max.	0.4 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		

Momentskruvmejsel



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeteringnaggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktyn är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetålign verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7	Utförande
Art.nr.	9918370000	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388332	
Förp.	1 ST	
Typ	DMS MANUELL 2,0-7,0	Utförande
Art.nr.	9918380000	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388349	
Förp.	1 ST	