

**TS35X7.5 ST KTB9176 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bildliknande**

Avbildning liknande

Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Klippon TB (Terminal Box), Kapslingar, utan avlångt hål, Höjd: 35 mm, Bredd: 845 mm, Djup: 7.5 mm, Grundläggande material: Stål, galvanisk förzinkad och passiverad, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">8000116107</a>                                                                                                                                                  |
| Typ        | TS35X7.5 ST KTB9176 VER                                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4099986820548                                                                                                                                                               |
| Förp.      | 20 items                                                                                                                                                                    |

## TS35X7.5 ST KTB9176 VER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |          |                 |              |
|-----------|----------|-----------------|--------------|
| Djup      | 7.5 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.2953 inch  |
| Höjd      | 35 mm    | Bygghöjd (tum)  | 1.378 inch   |
| Bredd     | 845 mm   | Byggbredd (tum) | 33.2677 inch |
| Nettovikt | 294.88 g |                 |              |

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmän information tillbehör

|     |                                    |                        |      |
|-----|------------------------------------|------------------------|------|
| Yta | galvanisk förzinkad och passiverad | Grundläggande material | Stål |
|-----|------------------------------------|------------------------|------|

## Allmänna uppgifter

|                       |                                    |                        |              |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| Monteringsanvisning   | Direktmontage                      | Normer                 | DIN EN 60715 |
| Yta                   | galvanisk förzinkad och passiverad | Grundläggande material | Stål         |
| Komponentfastsättning | skruvad                            |                        |              |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**TS35X7.5 ST KTB9176 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Montageplattor**

Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Utförande                                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              | mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk |
| Förp.      | 1 ST                       | förzinkad och passiverad, Silver                                    |