

**TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Avbildning liknande

Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skena (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klippon TB (Terminal Box), Kapslingar, med långsmalt hål, Höjd: 20 mm, Bredd: 352 mm, Djup: 10 mm, Grundläggande material: Stål, förzinkad, Silver
Art.nr.	<a href="#">8000117053</a>
Typ	TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR
GTIN (EAN)	4099986829923
Förp.	20 items

## TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0.7874 inch
Bredd	352 mm	Byggbredd (tum)	13.8582 inch
Längd	352 mm	Bygglängd (tum)	13.8582 inch
Nettovikt	168.67 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stål	Stämpelmått	6,3 x 20 mm

## Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Monteringsanvisning	Skruv
Normer	DIN EN 60715	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stål	Stämpelmått	6,3 x 20 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Montageplattor**

Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk
GTIN (EAN)	4050118063820	förzinkad och passiverad, Silver
Förp.	1 ST	