

**MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Adaptrar för migrering – Siemens ET200M/S7-300.  
Frontadaptrar med förkonfektionerade kablar ger säker  
migrering från ET200M/S7-300-kort till andra PLC-  
system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	8000125284
Typ	<a href="#">MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE</a>
GTIN (EAN)	4099986881587
Förp.	1 items

## MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	61.3 mm	Byggdjup (tum)	2.4134 inch
Höjd	127 mm	Bygghöjd (tum)	5 inch
Bredd	40.6 mm	Byggbredd (tum)	1.5984 inch
Nettovikt	122.5 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-20...70 °C	Drifttemperatur	-20...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

## Märkdata UL

Lagertemperatur UL, max.	70 °C	Drifttemperatur UL, min.	-20 °C
Drifttemperatur UL, max	50 °C	Lagertemperatur UL, min.	-20 °C
Märkström I <sub>max</sub> .	40 A	Märkspänning UN	250 V

## Anslutningsdata

Anslutning (fältsida)	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector	Anslutning till PLC	Nya PLC-plintar eller med fast anslutning
Antal poler, (fältsida)	40 P		

## Anslutningsdata

Antal poler (styrningssida)	40 poler	Anslutning (fältsida)	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector
-----------------------------	----------	-----------------------	---

## Märkdata

Driftspänning	250 V	Maximal ström per kanal	5.5 A
Total nominell ström	40 A		

## Isolationskoordinater (EN50178)

Överspänningskategori	II	Nedsmutningsgrad	2
Impulsspänningskontroll	2.5 kV	Isolationskontroll spänning AC	1.8 kV

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

