

KLIPPON K79 4X2XM8 HVT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder kapslingslösningar för insats på fordon. Våra motoranslutningsboxar för DC, trefas och AC-drifter garanterar perfekt funktionalitet även vid hög ström och hög spänning. Den plats sparande konstruktionen tillåter flexibel användning av installationsutrymmet och tack vare strömlasttoleransen är uppvärmningen låg, vilket ger förbättrad hållbarhet. Dessutom säkerställer våra gånganslutningsboxar fördelningen av matarspänningen i tåg-sätt, vilket ger ett robust och säkert skydd för tågens energiförsörjning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kapslingar, Höjd: 313 mm, Bredd: 404 mm, Djup: 181 mm, Grundläggande material: Aluminium AISi12, Pulverlack, Djupsvart
Art.nr.	8000148147
Typ	KLIPPON K79 4X2XM8 HVT
GTIN (EAN)	4099987188647
Förp.	1 items

KLIPPON K79 4X2XM8 HVT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Mått och vikter

Djup	181 mm	Byggdjup (tum)	7.126 inch
Höjd	313 mm	Bygghöjd (tum)	12.3228 inch
Bredd	404 mm	Byggbredd (tum)	15.9055 inch
Nettovikt	15192.13 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...135 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Ja	Drifttemperatur, max	135 °C
Drifttemperatur, min.	-60 °C	Fastsättning av lock	Torx® 20/spårskruvar, M6 torx stainless steel screws with slot
Normer	According to EN 45545, HL1 - HL3, DIN EN 50124-1, EN/IEC 61439-2	Yta	Pulverlack
Slagtålighet	10 J standardversion	Skyddsklass	IP66, IP67, IP68
Grundläggande material	Aluminium AlSi12	Tätningmaterial	Silikon
Tätningmaterial för lock	Silikon	Antal lockskruvar	4
Flänsplåt	Nej	Lock	Ja
Position PE-skruv	Kapslingssida C	Användningsområden	Transportväsende

Bestyckning horisontal

HV 4000	8
---------	---

Materialdata

Yta	Pulverlack	Grundläggande material	Aluminium AlSi12
-----	------------	------------------------	------------------

Allmänna data

Färgkod	Djupsvart	Skyddsklass	IP66, IP67, IP68
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9005		

Kapsling

Grundläggande material	Aluminium AlSi12
------------------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		