

**IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Anslutningsdosa, utförande för stickkontakt SnapIn var.6 enligt IEC 61076-3-106 i plast

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Anslutningsstickpropp, Anslutningsdosa, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variant 6 enligt IEC 61076-3-106 |
| Art.nr.    | <a href="#">8808370000</a>   |
| Typ        | IE-S-IP67  |
| GTIN (EAN) | 403224850595 1   |
| Förp.      | 1 items  |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 90 g

## Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70 °C  
Installation temperature

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

|               |   |                   |   |
|---------------|---|-------------------|---|
| Färgkod       | ljusgrå   | Kapslingsmaterial | PA 66, UL 94: V-0   |
| Monteringstyp | Floor-mounted, för friliggande anslutningar, Vägghmontering | Skyddsklass       | IP67  |
| Stickcykler   | 750   | Sammansättning    | Anslutningsdosa skruvfastsättning inkl. RJ45-modul med IDC-teknik |
| Koppling      | EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B                              |                   |   |

## Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV) TAE00003EW Kontaktdon Norm IEC 61076-3-106 Var. 6

## Tekniska data (RJ45 modul)

Koppling EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

**Profilritning**

---



## IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Pressverktyg för stickanslutningsmoduler



Pressverktyg för modulära stickkontakter system WE och DEC

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- tre funktioner i ett verktyg

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | TT 8 RS MP 8               | Utförande                                |
| Art.nr.    | <a href="#">9202800000</a> | Pressverktyg, Crimpverktyg för kontakter |
| GTIN (EAN) | 4032248512072              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |

## Sets - RJ45

SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast inkl. RJ45-insats



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | IE-P-IP67                  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">8808380000</a> | Anslutningsstickpropp, Stickkontakt, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/ |
| GTIN (EAN) | 4032248505968              | IEC 11801 2010), Variant 6 enligt IEC 61076-3-106                  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |