

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast
inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Inbyggnadsfläns, Kopplingsfläns, rak, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Art.nr.	8808450000
Typ	IE-XM-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248506033
Förp.	1 items

IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 36.96 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	Kopplingsfläns, rak	Sammansättning	Inbyggnadsfläns med monterageram och RJ45-modul hona-hona oförlorbart lock
Färgkod	ljusgrå	Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Monteringstyp	Kopplingskåp, Distribution box	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV)	TAE00003EW	Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
---------------------	------------	-----------------	---------------------------------------

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Profilritning



IE-XM-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

RJ45-koppling/modul

IE-stickkontakt i IP20 för koppar- och fiberoptikledare



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-XRJ45/IDC	Utförande
Art.nr.	8808330000	Flänsinsats, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
Förp.	1 ST	