

**TT 864 RS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för modulära stickkontakter system WE och DEC

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- tre funktioner i ett verktyg

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Pressverktyg, Crimpverktyg för kontakter |
| Art.nr.    | <a href="#">9008120000</a>               |
| Typ        | TT 864 RS                                |
| GTIN (EAN) | 4008190074364                            |
| Förp.      | 1 items                                  |

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Bredd     | 205 mm  | Byggbredd (tum) | 8.0709 inch |
| Nettovikt | 531.8 g |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej                          |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Tekniska data

|                    |  |           |                                   |
|--------------------|--|-----------|-----------------------------------|
| Artikelbeskrivning | Pressverktyg för WE/DEC stickanslutning 4, 6 + 8 polig | Utförande | mekanisk, utan utbytbara insatser |
|--------------------|--|-----------|-----------------------------------|

## Kontaktbeskrivning


|                    |                         |                    |        |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| Kontakttyp         | Modulära stickkontakter | Ledararea max. AWG | AWG 24 |
| Ledararea min. AWG | AWG 28                  |                    |        |

## verktygsdata – kontaktpressning

|                  |                      |                  |                      |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Ändhysarea, max. | 0.25 mm <sup>2</sup> | Ändhysarea, min. | 0.09 mm <sup>2</sup> |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |



**TT 864 RS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Pressverktyg för stickanslutningsmoduler**

Pressverktyg för modulära stickkontakter system WE och DEC

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- tre funktioner i ett verktyg

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | ERSATZMESSERSATZ TT864     | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">9008130000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4008190267063              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |