

HTX 138**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pressverktyg för koaxial-anslutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sexkantig crimptång
Art.nr.	9012400000
Typ	HTX 138
GTIN (EAN)	4008 190036546
Förp.	1 items

HTX 138

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	415.08 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för Twinax-Koaxialkabel / SW 8,24	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning


Kontakttyp	Koaxialkontakt
------------	----------------

verktygsdata – kontaktpressning

Sexkant-Nyckelvidd (A 2)	1.72 mm	Sexkant-Nyckelvidd (A)	8.24 mm
Ändhysarea, max.	70 mm ²	Ändhysarea, min.	4 mm ²
ytterhysor diameter	9.5 mm	Crimpstation, bredd (B2)	2.3 mm
Crimpstation, bredd (B1)	10 mm	Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång
Innerkontakt diameter (D)	2 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		




HTX 138**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Tillbehör / reservdelar**

Pressverktyg för koaxial-anslutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES HTX 138	Utförande
Art.nr.	9003140000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4008190025229	
Förp.	1 ST	