

HTF 63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pressverktyg för flatstifthylsor och flatstifthylsor med öppen eller rullad crimpklo

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0,5mm ² , 2,5mm ² , B-Crimp
Art.nr.	9013400000
Typ	HTF 63
GTIN (EAN)	4008 190056995
Förp.	1 items

HTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	438.2 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för flatstift och flatstiftshylsor stickproppsbredd 6,3 mm	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	---	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	F-stickkontakt / -hylsa	Ledararea max. AWG	AWG 14
Ledararea min. AWG	AWG 21	Kontaktbredd	6.3 mm
Crimp-område, max.	2.5 mm ²	Crimp-område, min	0.5 mm ²

verktygsdata - kontaktpressning

Ändhylsarea, max.	2.5 mm ²	Crimpart/-profil	B-Crimp
-------------------	---------------------	------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Tillbehör / reservdelar

Pressverktyg för flatstifthylsor och flatstifthylsor med öppen eller rullad crimpklo

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE AN HTF 63	Utförande
Art.nr.	1246410000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118034653	
Förp.	1 ST	