

**CUTFIX 8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- För automatisk kapning av enskilda ledare till en specificerad längd.
- Hög repeter Noggrannhet genom en noggrann DC-servoenhet
- Gränssnitt för styrning av kapautomaten via en IBM-kompatibel PC

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Cutting machine
Art.nr.	<a href="#">9023100000</a>
Typ	CUTFIX 8
GTIN (EAN)	4032248143184
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-01-06T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	<a href="#">CUTFIX PRO</a>

## CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	360 mm	Byggdjup (tum)	14.1732 inch
Höjd	470 mm	Bygghöjd (tum)	18.5039 inch
Bredd	385 mm	Byggbredd (tum)	15.1575 inch
Nettovikt	20289 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Kapningsautomater

Anslutningseffekt	0.12 kW	Längdkorrigerig	Längdkorrigerig i mm programmeringsbar för varje enskild artikel
Mängdförval max.	Inställbar dels mängdkodning	Drivning	electrical
Lagring	Upp till 200 kapningsuppdrag	Tangentbord	Entry and functions keypad
Matningshastighet, max.	1,5 m/s	Indikeringsdiplay	LCD-indikering
Längdförval, max.	999999 mm	Längdförval, min.	1 mm
Gränssnitt	USB 1.1	Programvara	för datautbyte med IBM-kompatibel PC
Genomföring (max. diameter)	8 mm Ytterdiameter	elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Fintrådiga/massiva enledare	max. 10 mm <sup>2</sup> / max. 2,5 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk kapning av enskilda ledare till en specificerad längd.
- Hög repeternoggrannhet genom en noggrann DC-servoenhet
- Gränssnitt för styrning av kapautomaten via en IBM-kompatibel PC

## Allmänna beställningsdata

Typ	ATR CTF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1428560000</a>	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118232899	
Förp.	1 ST	
Typ	ATM CTF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1428570000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118232790	
Förp.	1 ST	
Typ	AIMESA V CUTFIX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9054740000</a>	Tillbehör, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248104512	
Förp.	1 ST	
Typ	DOPPELZAHNRIEMEN VORSCH...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9054750000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248104529	
Förp.	1 ST	
Typ	ZAHNRIEMENVORSCHUBMOTC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9054760000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248104536	
Förp.	1 ST	