

ZH-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Låda fylld med dubbel-ändhysor med plastkrage:

- Med Weidmüllers färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: Weidmueller
Art.nr.	9025390000
Typ	ZH-BOX 0,5-2,5QMM
GTIN (EAN)	4008 19034 1015
Förp.	1 items
Förpackning	Box

ZH-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Diameter	92 mm	Nettovikt	66.88 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa	Utförande	Standard
--------------------	----------	-----------	----------

Ändhylsor

färgkod	Weidmueller
---------	-------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

ZH-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 ZH OR	Utförande
Art.nr.	9037200000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492397	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14 ZH W	Utförande
Art.nr.	9037230000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190853976	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/15 ZH GE	Utförande
Art.nr.	9037260000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190492731	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/16 ZH R	Utförande
Art.nr.	9037290000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190492762	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/19D ZH BL	Utförande
Art.nr.	9037500000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190493073	
Förp.	500 ST	