

**H-BOX 0,14-0,75QMM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Låda fylld med ändhylsor med plastkrage:

- Med Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	<a href="#">9025410000</a>
Typ	H-BOX 0,14-0,75QMM
GTIN (EAN)	4008 19034 1602
Förp.	1 items
Förpackning	Box

**H-BOX 0,14-0,75QMM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data****Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0.9842 inch
Diameter	92 mm	Nettovikt	40.48 g

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Tekniska data**

Artikelbeskrivning Ändhylsa

**Ändhylsor**

färgkod Weidmüller

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## H-BOX 0,14-0,75QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Ledar-märkarea 0,14 mm<sup>2</sup>

- Weidmüllers färgkod
- i multipackpåse (5 x 100 st.)

## Allmänna beställningsdata

Typ	H0,14/10 GR SV	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9005180000</a>	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190859909	
Förp.	500 ST	

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H0,25/10 HBL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9025740000</a>	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190092054	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,34/10 TK	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9025750000</a>	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, turkos
GTIN (EAN)	4008190105365	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14 OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0690700000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0462900000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190033248	
Förp.	500 ST	