

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 4, Avisoleringsverktyg: STRIPAX, Crimpområde, min: 0.5, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	9025800000
Typ	CRIMP-SET PZ 4
GTIN (EAN)	4008190145156
Förp.	1 items
Förpackning	Plastbox

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10.2756 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2.2441 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13.3071 inch
Nettovikt	1728.66 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Set inkl. Pressverktyg upp till 4mm ² , avisoleringsverkt. och ändhylsor i Weidmüller färgkod
--------------------	--

Sortiment

Crimp-område, max.	4 mm ²	Crimp-område, min	0.5 mm ²
Förpackning	Plastbox	Avisoleringsverktyg	STRIPAX
Pressverktyg	PZ 4	färgkod	Weidmüller
Antal AEH	3000 pcs.		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/14 W	Utförande
Art.nr.	0462900000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190033248	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Utförande
Art.nr.	0463000000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190024697	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Utförande
Art.nr.	0463100000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190065089	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14 OR	Utförande
Art.nr.	0690700000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Förp.	500 ST	

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Utförande
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 ST	

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
 - Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 4	Utförande
Art.nr.	9012500000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.5mm ² , 4mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190090920	Trapetspressning
Förp.	1 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/15D BL	Utförande
Art.nr.	9019160000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190028732	
Förp.	500 ST	

Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER PSC4-01	Utförande
Art.nr.	9028860000	Verktyg, Sortimentlåda
GTIN (EAN)	4032248304608	
Förp.	1 ST	

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Insatser



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Utförande
Art.nr.	9028460000	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310029	
Förp.	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Utförande
Art.nr.	9028450000	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310012	
Förp.	1 ST	