

**H-BOX 4,0-16,0QMM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Låda fylld med ändhylsor med plastkrage:

- Med Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	<a href="#">9025920000</a>
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM
GTIN (EAN)	4008 190101442
Förp.	1 items
Förpackning	Box

## H-BOX 4,0-16,0QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Diameter	92 mm	Nettovikt	69.52 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa
--------------------	----------

## Ändhylsor

färgkod	Weidmüller
---------	------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## H-BOX 4,0-16,0QMM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### löst förpackad i polypåse




- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18D GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019190000</a>	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190141349	
Förp.	500 ST	

### Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0533500000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190183905	
Förp.	100 ST	

### Ledar-märkarea 10,0 mm<sup>2</sup>



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/22 EB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0534200000</a>	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenben
GTIN (EAN)	4008190033460	
Förp.	100 ST	

**H-BOX 4,0-16,0QMM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Ledar-märkarea 16,0 mm<sup>2</sup>****16 mm<sup>2</sup>**

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H16,0/22 GN	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">056590000</a>	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, grön	
GTIN (EAN)	4008190022181		
Förp.	100 ST		