

**CRIMP-SET PZ 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Crimp-Set

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 3, Avisoleringsverktyg: STRIPAX, Crimpområde, min: 0.5, färgkod: Weidmüller
Art.nr.	<a href="#">9028650000</a>
Typ	CRIMP-SET PZ 3
GTIN (EAN)	4032248384044
Förp.	1 items
Förpackning	Plastbox

## CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	261 mm	Byggdjup (tum)	10.2756 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2.2441 inch
Bredd	338 mm	Byggbredd (tum)	13.3071 inch
Nettovikt	1723.38 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Set inkl. Pressverktyg upp till 6mm <sup>2</sup> sexkant, avisoleringsverkt. och ändhylsor i Weidmüller färgkod
--------------------	---

## Sortiment

Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0.5 mm <sup>2</sup>
Förpackning	Plastbox	Avisoleringsverktyg	STRIPAX
Pressverktyg	PZ 3	färgkod	Weidmüller
Antal AEH	3100 pcs.		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/14 W	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0462900000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190033248	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0463000000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190024697	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0463100000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190065089	
Förp.	500 ST	

Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0533500000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190183905	
Förp.	100 ST	

## CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0567300000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190052423	Fyrkantpressning
Förp.	1 ST	

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0690700000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Förp.	500 ST	

## Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläta kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapaordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

## CRIMP-SET PZ 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9005000000</a>	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 ST	

### löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/15D BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019160000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190028732	
Förp.	500 ST	

### Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

### Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER PSC4-01	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028860000</a>	Verktyg, Sortimentlåda
GTIN (EAN)	4032248304608	
Förp.	1 ST	

**CRIMP-SET PZ 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Insatser**

- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

**Allmänna beställningsdata**

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028460000</a>	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310029	
Förp.	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028450000</a>	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310012	
Förp.	1 ST	