

## LIF 1,5F488 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , röd
Art.nr.	<a href="#">9200530000</a>
Typ	LIF 1,5F488 R
GTIN (EAN)	40322484 10378
Förp.	100 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	5.7 mm	Byggdjup (tum)	0.2244 inch
Bredd	19.2 mm	Byggbredd (tum)	0.7559 inch
Nettovikt	0.71 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Isolerade flatstifthylsor 1,5 mm <sup>2</sup> / 4,8x0,8
--------------------	---

## Anslutning

Ledardiameter, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter	1.5 mm <sup>2</sup>	Isolering	finns, Delvis isolerat
Dimension (flatstift)	4,8 x 0,8 mm	Dimension	4,8 x 0,8 mm
Material/plaster	PVC	Märkningsfärg	röd
Kontaktbredd (d2)	4.8 mm	Kontaktthet (d3)	0.8 mm
Plastkragelängd (b)	10 mm	Plastkragediameter (D)	4 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		



## Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

## Allmänna beställningsdata

Typ	HTI 15	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9014400000</a>	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9006120000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202850000</a>	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimpning, Parallellcrimp
Förp.	1 ST	