

MULTIMETER C 2608**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Digitala strömmätningstångar och strömmätningstångtillsatser används för mätning av lik- och växelströmmar. Den avgörande fördelen med dessa instrument ligger i att mätningen kan utföras utan att strömmen bryts.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Testverktyg, Digitalt tångmätinstrument
Art.nr.	9427370000
Typ	MULTIMETER C 2608
GTIN (EAN)	4032248407019
Förp.	1 items

MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	108 mm	Byggdjup (tum)	4.252 inch
Höjd	53 mm	Bygghöjd (tum)	2.0866 inch
Bredd	281 mm	Byggbredd (tum)	11.063 inch
Nettovikt	888.2 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Digitalt tångmätinstrument
--------------------	----------------------------

PW64 Mät- och provutrustning

Kapacitetsmätvärde max.	6.6 mF	Kapacitetsmätvärde min.	6.6 nF
Mätområdesval	manuell	Mätkretskategori	CAT III
Strömmätartångens öppningsområde	57 mm	Mätområde Spänning/AC	0.66 - 750 V
Mätområde Spänning/DC	0,66 - 1000 V	Strömmätvärde max.	2000 A
Arbetstemperatur max.	50 °C	Arbetstemperatur min.	0 °C
Frekvensområde, max.	66 Hz	Frekvensområde, min.	1 MHz
Frekvensmätning	Ja	Indikering	digital
Strömart	AC, DC	Mätområde för motstånd, max.	66 MΩ
Mätområde för motstånd, min.	660 Ω	Upplösning likspänning	± 0,5 %
Upplösning växelspanning	± 0,5 %	Batterityp	Blockbatteri 9 V
kontrollerad och godkänd enligt	EN/IEC 61010-1		


Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Min/max-funktion gäller endast för DC-området.
--------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000380	ETIM 9.0	EC000380
ETIM 10.0	EC000380	ECLASS 14.0	27-20-03-12
ECLASS 15.0	27-20-03-12		

Exempel på användning



MULTIMETER C 2608

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör för provning och mätning av utrustning



Allmänna beställningsdata

Typ	ZUB MULTIMETER	Utförande
Art.nr.	9205270000	Multimeter
GTIN (EAN)	4032248723522	
Förp.	1 ST	
Typ	BLOCKBATTERIE 9V	Utförande
Art.nr.	9004810000	Testverktyg, Batteri
GTIN (EAN)	4008190050665	
Förp.	1 ST	