

**WK S 0,5X3,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Utbytesklingor till vridmomentsskruvmejselKlingprofil  
enligt DIN 5264, ISO 2380/1

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Screwdriver insert
Art.nr.	<a href="#">9918530000</a>
Typ	WK S 0,5X3,0
GTIN (EAN)	4032248388899
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0.1575 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0.1575 inch
Bredd	175 mm	Byggbredd (tum)	6.8898 inch
Nettovikt	20.6 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Utbytesklinga för spårskruvar storlek 0,5x3
--------------------	---

## Skruvverktyg

Klingbredd (B)	3 mm	Klingtjocklek	0.5 mm
Form	Spår	Klinglängd	175 mm
inchtagningsmoment, max.	0.6 Nm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		

### Momentskruvmejsel



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeteringnogenhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktyn är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

### Allmänna beställningsdata

Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918370000</a>	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388332	
Förp.	1 ST	
Typ	DMS MANUELL 2,0-7,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918380000</a>	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388349	
Förp.	1 ST	