

WK K PH0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Utbytesklingor till vridmomentsskruvmejselKlingprofil
enligt DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

Allmänna beställningsdata

Utförande	Screwdriver insert
Art.nr.	9918570000
Typ	WK K PH0
GTIN (EAN)	4032248388943
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2024-12-04T00:00:00+01:00

Tekniska data**Mått och vikter**

Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0.1575 inch
Höjd	4 mm	Bygghöjd (tum)	0.1575 inch
Bredd	175 mm	Byggbredd (tum)	6.8898 inch
Nettovikt	25 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad utbytesklinga för krysskruvar, Phillips storlek 0
--------------------	--

Skruvverktyg

Form	Crosshead	storlek	0
Klinglängd	175 mm	Klingmått krysspår	0
inchtagningsmoment, max.	0.9 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		

Tillbehör

Momentskruvmejsel



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktögen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7	Utförande
Art.nr.	9918370000	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388332	
Förp.	1 ST	
Typ	DMS MANUELL 2,0-7,0	Utförande
Art.nr.	9918380000	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388349	
Förp.	1 ST	