

## SAK 10 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

## 通用订货数据

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| 版本         | 直通型接线端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 57 A, 800 V, 联接点数量: 2 |
| 订货号        | <a href="#">0110020000</a>                       |
| 类型         | SAK 10 KRG                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190047214                                    |
| 数量         | 100 items                                        |
| 交货状态       | 已取消                                              |
| 有效期        | 2022-12-31T00:00:00+01:00                        |
| 替代产品       | <a href="#">SAK 10</a>                           |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| UR 证书号                | E60693                |

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 49 mm   | 深度 (英寸) | 1.9291 inch |
| 高度 | 40 mm   | 高度 (英寸) | 1.5748 inch |
| 宽度 | 10 mm   | 宽度 (英寸) | 0.3937 inch |
| 净重 | 22.68 g |         |             |

## 温度

|          |                |          |               |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C         | 最大持续工作温度 | 130 °C        |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 额定数据IECEX/ATEX

|               |               |                  |          |
|---------------|---------------|------------------|----------|
| EN 60079-7 标识 | Ex eb II C Gb | Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |
|---------------|---------------|------------------|----------|

## 其它技术参数

|     |    |         |         |
|-----|----|---------|---------|
| 开放端 | 右方 | 相同端子的数量 | 1       |
| 防爆版 | 不  | 安装方式    | 直接卡在导轨上 |

## 可压接导线 (额定联接)

|                                       |                      |                                       |                     |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 测量规 按照 60 947-1 标准                    | B6                   | 导线最大压接面积 AWG                          | AWG 6               |
| 连接方向                                  | 水平进线                 | 最大拧紧力矩                                | 2.4 Nm              |
| 最小拧紧力矩                                | 2 Nm                 | 剥线长度                                  | 12 mm               |
| 联接类型                                  | 螺钉联接                 | 联接点数量                                 | 2                   |
| 压接范围, 最大                              | 16 mm <sup>2</sup>   | 压接范围, 最小                              | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 压接螺钉                                  | M 4                  | 螺丝刀口尺寸                                | 1.0 x 5.5 mm        |
| 导线最小压接面积 AWG                          | AWG 14               | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 最大压接面积 软导线                            | 16 mm <sup>2</sup>  |
| 最小多股导线接线截面积                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 接线截面积, 多股线, 最大                        | 16 mm <sup>2</sup>  |
| 接线截面积, 多股线, 最小                        | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 双线管状端头 最大导线横截面                        | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 双线管状端头 最小导线横截面                        | 0.75 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大                    | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小                    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |                                       |                     |

## 技术数据

## 材料参数

|              |          |      |    |
|--------------|----------|------|----|
| 基础材料         | KrG      | 颜色编码 | 中黄 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0, 5VA |      |    |

## 系统特征值

|         |                       |         |   |
|---------|-----------------------|---------|---|
| 类型      | 螺钉连接, 可螺丝固定的横联件, 单侧开放 | 必须的端板   | 是 |
| 电位数量    | 1                     | 层数      | 1 |
| 每层压接点数量 | 2                     | 每层电位点数量 | 1 |
| 层, 内部桥接 | 无                     | PE连接    | 无 |
| 安装导轨已装备 | TS 32                 | N功能     | 无 |
| PE 功能   | 无                     | PEN功能   | 无 |

## 通用的

|              |               |              |        |
|--------------|---------------|--------------|--------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 6         | 导线最小压接面积 AWG | AWG 14 |
| 标准           | IEC 60947-7-1 | 安装导轨已装备      | TS 32  |

## 额定数据

|                          |                    |        |               |
|--------------------------|--------------------|--------|---------------|
| 额定横截面                    | 10 mm <sup>2</sup> | 额定电压   | 800 V         |
| 额定直流电压                   | 800 V              | 额定电流   | 57 A          |
| 最大电流                     | 76 A               | 标准     | IEC 60947-7-1 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 0.56 mΩ            | 额定浪涌电压 | 8 kV          |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x     | 1.82 W             | 污染等级   | 3             |

## 额定数据 (CSA)

|                |        |              |                |
|----------------|--------|--------------|----------------|
| 导线最大压接面积(CSA)  | 6 AWG  | 电压大小 C (CSA) | 600 V          |
| 电流 大小 C (CSA)  | 65 A   | CSA 认证号      | 154685-1501714 |
| 最小导线横截面积 (CSA) | 16 AWG |              |                |

## 额定数据 (UL)


|                  |        |                  |        |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 最大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 6 AWG  | 电流 大小 C (UR)     | 60 A   |
| 电压大小 C (UR)      | 600 V  | 最小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 14 AWG |
| UR 证书号           | E60693 | 最小导线尺寸 现场接线 (UR) | 14 AWG |
| 最大导线尺寸 现场接线 (UR) | 6 AWG  |                  |        |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型         | Q 2 SAK10                  | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0457100000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A，回路数：2，间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190103545              | mm）：9.90，绝缘：无，宽度：16.9 mm              |
| 数量         | 50 ST                      |                                       |
| 类型         | Q 3 SAK10                  | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0457200000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A，回路数：3，间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190135379              | mm）：9.90，绝缘：无，宽度：26.8 mm              |
| 数量         | 50 ST                      |                                       |
| 类型         | Q 4 SAK10                  | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0457300000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A，回路数：4，间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190129750              | mm）：9.90，绝缘：无，宽度：36.7 mm              |
| 数量         | 50 ST                      |                                       |
| 类型         | Q 10 SAK10                 | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0457400000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A，回路数：10，间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4008190016166              | mm）：9.90，绝缘：无，宽度：96.1 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                       |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | AP SAK4-10 DB              | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">0105100000</a> | 用于端子的端板，深褐，高度：40 mm，宽度：1.5 mm，V-0，Wemid，可卡   |
| GTIN (EAN) | 4008190394875              | 装：是                                          |
| 数量         | 20 ST                      |                                              |
| 类型         | AP SAK4-10 RT              | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">0117900000</a> | 用于端子的端板，红色，高度：40 mm，宽度：1.5 mm，V-2，PA 66，可卡装： |
| GTIN (EAN) | 4008190125059              | 是                                            |
| 数量         | 20 ST                      |                                              |

## SAK 10 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | AP SAK4-10 I               | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">0117910000</a> | 用于端子的端板, 黑色, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: |
| GTIN (EAN) | 4008190183707              | 是                                                    |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |
| 类型         | AP SAK4-10 KRG             | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">0117920000</a> | 用于端子的端板, 深褐, 黄色, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, KrG, 可  |
| GTIN (EAN) | 4008190135904              | 卡装: 是                                                |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |
| 类型         | AP SAK4-10                 | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">0117960000</a> | 用于端子的端板, 米色, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: |
| GTIN (EAN) | 4008190081485              | 是                                                    |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |
| 类型         | AP SAK4-10 KRG/BL          | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">0117970000</a> | 用于端子的端板, 蓝色, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, KrG, 可卡装:   |
| GTIN (EAN) | 4008190049607              | 是                                                    |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |
| 类型         | AP SAK4-10 BL              | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">0117980000</a> | 用于端子的端板, 蓝色, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: |
| GTIN (EAN) | 4008190171087              | 是                                                    |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |
| 类型         | TW SAK4-10 EP/SW           | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">0130100000</a> | 隔板 (端子), 黑色, 高度: 50 mm, 宽度: 2.53 mm, V-0, 环氧树脂, EP   |
| GTIN (EAN) | 4008190407599              |                                                      |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |
| 类型         | TW SAK4-10 KRG             | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">0130120000</a> | 隔板 (端子), 深褐, 黄色, 高度: 50 mm, 宽度: 2.25 mm, V-0, KrG    |
| GTIN (EAN) | 4008190139117              |                                                      |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |
| 类型         | TW 4 SAK4-10               | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">0130160000</a> | 隔板 (端子), 米色, 高度: 50 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66       |
| GTIN (EAN) | 4008190096335              |                                                      |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |
| 类型         | TW SAK4-10 KRG/BL          | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">0130170000</a> | 隔板 (端子), 蓝色, 高度: 50 mm, 宽度: 2.25 mm, V-0, KrG        |
| GTIN (EAN) | 4008190063757              |                                                      |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |
| 类型         | TW 4 SAK4-10 BL            | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">0130180000</a> | 隔板 (端子), 蓝色, 高度: 50 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66       |
| GTIN (EAN) | 4008190114138              |                                                      |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |
| 类型         | TW SAK4-10 HP/DBR/0.5      | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">0197100000</a> | 隔板 (端子), 棕色, 深褐, 高度: 40 mm, 宽度: 0.5 mm, V-2, PA 66   |
| GTIN (EAN) | 4008190146627              |                                                      |
| 数量         | 20 ST                      |                                                      |
| 类型         | TSCH 1                     | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">0319160000</a> | 小隔板 (端子), PA 66, 米色, 最大持续工作温度: 100 °C                |
| GTIN (EAN) | 4008190097219              |                                                      |
| 数量         | 100 ST                     |                                                      |

## 附件

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 类型         | PS 4 F.STB 4               | 版本              |
| 订货号        | <a href="#">0299600000</a> | 测试适配器（端子），230 V |
| GTIN (EAN) | 4008190074043              |                 |
| 数量         | 20 ST                      |                 |

## 安装支持




魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | BFSC M3X22 PA/RT           | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">0128900000</a> | 安装螺钉（端子），3.00 mm，聚酰胺 66，深：4.8 mm，宽度：4.8 mm，高度：22 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190084158              |                                                     |
| 数量         | 100 ST                     |                                                     |
| 类型         | BFSC M3X25                 | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">0292500000</a> | 安装螺钉（端子），3.00 mm，钢，深：4.8 mm，宽度：4.8 mm，高度：25 mm      |
| GTIN (EAN) | 4008190177027              |                                                     |
| 数量         | 100 ST                     |                                                     |

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## SAK 10 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 类型         | VH 19/5/3.4                | 版本                                                         |
| 订货号        | <a href="#">0285100000</a> | 连接套筒（端子），螺钉固定的, 宽度: 5 mm, 高度: 5 mm, 深: 17.5, 回路数: 1, Cu Zn |
| GTIN (EAN) | 4008190189297              |                                                            |
| 数量         | 50 ST                      |                                                            |

## 警告盖板

带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。



## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | AD 4 SAK 10                | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">0178600000</a> | 端子盖, 黄色, PVC, 高度: 39.6 mm, 宽度: 25 mm, 深: 1 mm, HB |
| GTIN (EAN) | 4008190068288              |                                                   |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/5 MC SDR             | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, 根据客户需求                           |
| 数量         | 200 ST                     |                                               |

## 附件

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。


使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多条宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/5 MC NE WS           | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, 白色                              |
| 数量         | 1000 ST                    |                                              |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | EW 35                      | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">0383560000</a> | 固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                |
| 数量         | 50 ST                      |                                                |
| 类型         | EWK 1                      | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">0206160000</a> | 固定器, 米色, TS 32, V-0, Wemid, 宽度: 9 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190080020              |                                                |
| 数量         | 50 ST                      |                                                |

## 附件

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6.5 MC SDR           | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6.5 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190456610              | Weidmueller, 根据客户需求                             |
| 数量         | 180 ST                     |                                                 |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6.5 MC NE WS         | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6.5 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190203429              | Weidmueller, 白色                                 |
| 数量         | 900 ST                     |                                                 |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离, 提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面, 防止接触带电部件, 同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配, 有助于实现安全、合规且专业的接线。

## SAK 10 KRG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | WTW EN                     | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1058800000</a> | 隔板（端子），深褐，高度: 86 mm, 宽度: 3 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              |                                           |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |

## 开槽螺丝刀




带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | SDS 1.0X5.5X150            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008350000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056316              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | EWK 1 ALT                  | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">0495160000</a> | 固定器, 米色, TS 32, V-2, 聚酰胺 66, 宽度: 8 mm, 100 °C       |
| GTIN (EAN) | 4008190160777              |                                                     |
| 数量         | 50 ST                      |                                                     |
| 类型         | EWK 2                      | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">0199360000</a> | 固定器, 米色, TS 32, V-0, Wemid, 宽度: 15 mm, 100 °C       |
| GTIN (EAN) | 4008190023546              |                                                     |
| 数量         | 50 ST                      |                                                     |
| 类型         | WEW 32/1                   | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1067600000</a> | 固定器, 深褐, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, 宽度: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190099657              |                                                     |
| 数量         | 50 ST                      |                                                     |

## 附件

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MC SDR             | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, 根据客户需求                           |
| 数量         | 200 ST                     |                                               |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MC NE WS           | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |
| 类型         | DEK 5/8 MC NE WS           | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 800 ST                     |                                               |

## 附件

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。


使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/8 MC SDR             | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867              | Weidmueller, 根据客户需求                           |
| 数量         | 160 ST                     |                                               |

## Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 800 ST                     |                                               |

## 附件

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079              | Weidmueller, 根据客户需求                          |
| 数量         | 160 ST                     |                                              |

## DEK 5/8



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性, 易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸, 适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要, 尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势: 表面材料的印刷效果出色, 保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率, 标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势


- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固, 印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料, 易于安装
- 标签区域大, 优化清晰度
- 独立于生产厂家, 因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/8 MM WS              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                          |
| 数量         | 500 ST                     |                                          |

## 附件

## 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | BZT 1 WS 10/5              | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805490000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |
| 类型         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805520000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MM WS              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                          |
| 数量         | 600 ST                     |                                          |