

## VL 2 SAK6/10/SAKB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 版本         | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，32 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：6.50，绝缘：无，宽度：1.5 mm |
| 订货号        | <a href="#">0135900000</a>                                  |
| 类型         | VL 2 SAK6/10/SAKB                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190036409                                               |
| 数量         | 50 items                                                    |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                                                    |
| 有效期        | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                   |

## VL 2 SAK6/10/SAKB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 宽度 | 1.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.0591 inch |
| 净重 | 1.02 g |         |             |

## 温度

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版  | 不     |      |      |

## 大小

|                |         |
|----------------|---------|
| 间距 P (单位 : mm) | 6.50 mm |
|----------------|---------|

## 材料参数

|      |       |      |    |
|------|-------|------|----|
| 基础材料 | Cu Zn | 颜色编码 | 灰色 |
|------|-------|------|----|

## 系统特征值

|    |       |
|----|-------|
| 类型 | 用于横联件 |
|----|-------|

## 通用的

|     |   |      |      |
|-----|---|------|------|
| 回路数 | 2 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

## 额定数据

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| 额定电压 | 400 V | 额定电流 | 32 A |
|------|-------|------|------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |