

CLI MH 110 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



CLI M 识别标记号采用CLI MH标记条进行串连, 并用电缆扎带固定。是粗导线和粗电缆的理想标记方案。优点

- 适用于电缆的组合式标记号和管道标记号
- 一个尺寸, 适用于所有直径大于 16 mm² 的导线
- 可进行自由组合
- 永久性连接的闭口式标记号
- 清晰可读

通用订货数据

版本	CableLine, 附件, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, 黑色
订货号	0189400000
类型	CLI MH 110 HSTR
GTIN (EAN)	4008190144784
数量	100 items

CLI MH 110 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	3 mm	深度 (英寸)	0.1181 inch
高度	110 mm	高度 (英寸)	4.3307 inch
宽度	11.3 mm	宽度 (英寸)	0.4449 inch
净重	1.29 g		

温度

工作温度范围 -30...100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	0
打印类型	空白
类型	无卤
宽度	11.3 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-30 °C
颜色编码	黑色
基础材料	聚酰胺 66
每个包装单元的标记号数量	供电形式 元件部分
推荐使用的工业	流程, 机械制造
每种组合对应的标识牌数	1 Component part = Accessories
工作温度范围	-30...100 °C

导线和电缆标记号

最大压接面积	500 mm ²	最小压接面积	16 mm ²
最大电缆外径	317 mm	最小电缆外径	10 mm
导线外径	10 - 317 mm	导线压接面积	16 - 500 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI MH 110 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

应用举例

