



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

#### 通用订货数据

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 版本         | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A，回路数：10，间距 P（单位：mm）：6.00，绝缘：无，宽度：115.1 mm |
| 订货号        | <a href="#">0338500000</a>                                     |
| 类型         | QL 10 SAKA10                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190063313                                                  |
| 数量         | 20 items                                                       |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 高度 | 6 mm     | 高度 (英寸) | 0.2362 inch |
| 宽度 | 115.1 mm | 宽度 (英寸) | 4.5315 inch |
| 净重 | 8.85 g   |         |             |

## 温度

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版  | 不     |      |      |

## 大小

|                |         |
|----------------|---------|
| 间距 P (单位 : mm) | 6.00 mm |
|----------------|---------|

## 材料参数

|      |       |      |    |
|------|-------|------|----|
| 基础材料 | Cu Zn | 颜色编码 | 灰色 |
|------|-------|------|----|

## 系统特征值

|    |       |
|----|-------|
| 类型 | 用于横联件 |
|----|-------|

## 通用的

|     |    |      |      |
|-----|----|------|------|
| 回路数 | 10 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|----|------|------|

## 额定数据

|      |      |
|------|------|
| 额定电流 | 57 A |
|------|------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |