

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

通用订货数据

版本	直通型接线端子, 螺钉联接, 中黄, 10 mm², 57 A, 800 V, 联接点数量: 2
订货号	0443720000
类型	SAK 10/35 KRG
GTIN (EAN)	4008190183899
数量	100 items
交货状态	已取消
最后下单日期	2022-12-31T00:00:00+01:00
替代产品	WDU 10

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UR 证书号 E60693

尺寸和重量

深	51.5 mm	深度 (英寸)	2.0276 inch
高度	45 mm	高度 (英寸)	1.7716 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	22.1 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

额定数据IECEX/ATEX

EN 60079-7 标识 Ex eb II C Gb Ex 2014/34/EU 标签 II 2 G D

其它技术参数

开放端	右方	相同端子的数量	1
防爆版	不	安装方式	直接卡在导轨上

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	B6	导线最大压接面积 AWG	AWG 6
连接方向	水平进线	最大拧紧力矩	2.4 Nm
最小拧紧力矩	2 Nm	剥线长度	12 mm
联接类型	螺钉联接	联接点数量	2
压接范围, 最大	16 mm ²	压接范围, 最小	1.5 mm ²
压接螺钉	M 4	螺丝刀口尺寸	1.0 x 5.5 mm
导线最小压接面积 AWG	AWG 14	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	10 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	1.5 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	10 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	1.5 mm ²	最大压接面积 软导线	16 mm ²
最小多股导线接线截面积	1.5 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	16 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	1.5 mm ²	双线管状端头 最大导线横截面	6 mm ²
双线管状端头 最小导线横截面	0.75 mm ²	DMS 电动螺丝刀的扭矩设置	4
导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	10 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	1.5 mm ²

技术数据

材料参数

基础材料	KrG	颜色编码	中黄
阻燃等级符合 UL 94	V-0, 5VA		

系统特征值

类型	螺钉连接, 可螺丝固定的横联件, 单侧开放	必须的端板	是
电位数量	1	层数	1
每层压接点数量	2	每层电位点数量	1
层, 内部桥接	无	PE连接	无
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 6	导线最小压接面积 AWG	AWG 14
标准	IEC 60947-7-1	安装导轨已装备	TS 35

额定数据

额定横截面	10 mm ²	额定电压	800 V
额定直流电压	800 V	额定电流	57 A
最大电流	76 A	标准	IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	0.56 mΩ	额定浪涌电压	8 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	1.82 W	污染等级	3

额定数据 (CSA)

导线最大压接面积(CSA)	6 AWG	电压大小 C (CSA)	600 V
电流 大小 C (CSA)	65 A	CSA 认证号	154685-1501714
最小导线横截面积 (CSA)	14 AWG		

额定数据 (UL)

最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	6 AWG	电流 大小 C (UR)	60 A
电压大小 C (UR)	600 V	最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	14 AWG
UR 证书号	E60693	最小导线尺寸 现场接线 (UR)	14 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (UR)	6 AWG		

分类

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	Q 2 SAK10	版本
订货号	0457100000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A，回路数：2，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190103545	mm）：9.90，绝缘：无，宽度：16.9 mm
数量	50 ST	
类型	Q 3 SAK10	版本
订货号	0457200000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A，回路数：3，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190135379	mm）：9.90，绝缘：无，宽度：26.8 mm
数量	50 ST	
类型	Q 4 SAK10	版本
订货号	0457300000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A，回路数：4，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190129750	mm）：9.90，绝缘：无，宽度：36.7 mm
数量	50 ST	
类型	Q 10 SAK10	版本
订货号	0457400000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A，回路数：10，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190016166	mm）：9.90，绝缘：无，宽度：96.1 mm
数量	20 ST	

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	AP SAK4-10	版本
订货号	0117960000	用于端子的端板，米色，高度：40 mm，宽度：1.5 mm，V-2，PA 66，可卡装：
GTIN (EAN)	4008190081485	是
数量	20 ST	
类型	AP SAK4-10 BL	版本
订货号	0117980000	用于端子的端板，蓝色，高度：40 mm，宽度：1.5 mm，V-2，PA 66，可卡装：
GTIN (EAN)	4008190171087	是
数量	20 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	TW 4 SAK4-10	版本
订货号	0130160000	隔板（端子），米色，高度: 50 mm，宽度: 1.5 mm，V-2，PA 66
GTIN (EAN)	4008190096335	
数量	20 ST	
类型	TW 4 SAK4-10 BL	版本
订货号	0130180000	隔板（端子），蓝色，高度: 50 mm，宽度: 1.5 mm，V-2，PA 66
GTIN (EAN)	4008190114138	
数量	20 ST	
类型	TSCH 1	版本
订货号	0319160000	小隔板（端子），PA 66，米色，最大持续工作温度: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190097219	
数量	100 ST	

测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

类型	PS 4 F.STB 4	版本
订货号	0299600000	测试适配器（端子），230 V
GTIN (EAN)	4008190074043	
数量	20 ST	

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	BFSC M3X22 PA/RT	版本
订货号	0128900000	安装螺钉（端子），3.00 mm，聚酰胺 66，深: 4.8 mm，宽度: 4.8 mm，高度: 22 mm
GTIN (EAN)	4008190084158	
数量	100 ST	
类型	BFSC M3X25	版本
订货号	0292500000	安装螺钉（端子），3.00 mm，钢，深: 4.8 mm，宽度: 4.8 mm，高度: 25 mm
GTIN (EAN)	4008190177027	
数量	100 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接




附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VL 2 SAK6/10/SAKB	版本
订货号	0135900000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，32 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：6.50，绝缘：无，宽度：1.5 mm
GTIN (EAN)	4008190036409	
数量	50 ST	
类型	VH 19/5/3.4	版本
订货号	0285100000	连接套筒（端子），螺钉固定的，宽度：5 mm，高度：5 mm，深：17.5，回路数：1，Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190189297	
数量	50 ST	

警告盖板

带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。



通用订货数据

类型	AD 4 SAK10	版本
订货号	0178600000	端子盖，黄色，PVC，高度：39.6 mm，宽度：25 mm，深：1 mm，HB
GTIN (EAN)	4008190068288	
数量	50 ST	

附件

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。


使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多条宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC NE WS	版本
订货号	1609801044	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, 白色
数量	1000 ST	

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EW 35	版本
订货号	0383560000	固定器, 米色, TS 35, V-2, Wemid, 宽度: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	
类型	EWK 1	版本
订货号	0206160000	固定器, 米色, TS 32, V-0, Wemid, 宽度: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
数量	50 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	AP SAK4-10 DB	版本
订货号	0105100000	用于端子的端板，深褐，高度: 40 mm，宽度: 1.5 mm，V-0，Wemid，可卡
GTIN (EAN)	4008190394875	装: 是
数量	20 ST	
类型	AP SAK4-10 RT	版本
订货号	0117900000	用于端子的端板，红色，高度: 40 mm，宽度: 1.5 mm，V-2，PA 66，可卡装:
GTIN (EAN)	4008190125059	是
数量	20 ST	
类型	AP SAK4-10 I	版本
订货号	0117910000	用于端子的端板，黑色，高度: 40 mm，宽度: 1.5 mm，V-2，PA 66，可卡装:
GTIN (EAN)	4008190183707	是
数量	20 ST	
类型	AP SAK4-10 KRG	版本
订货号	0117920000	用于端子的端板，深褐，黄色，高度: 40 mm，宽度: 1.5 mm，V-0，KrG，可
GTIN (EAN)	4008190135904	卡装: 是
数量	20 ST	
类型	AP SAK4-10 KRG/BL	版本
订货号	0117970000	用于端子的端板，蓝色，高度: 40 mm，宽度: 1.5 mm，V-0，KrG，可卡装:
GTIN (EAN)	4008190049607	是
数量	20 ST	
类型	TW SAK4-10 KRG	版本
订货号	0130120000	隔板（端子），深褐，黄色，高度: 50 mm，宽度: 2.25 mm，V-0，KrG
GTIN (EAN)	4008190139117	
数量	20 ST	
类型	TW SAK4-10 KRG/BL	版本
订货号	0130170000	隔板（端子），蓝色，高度: 50 mm，宽度: 2.25 mm，V-0，KrG
GTIN (EAN)	4008190063757	
数量	20 ST	
类型	TW SAK4-10 HP/DBR/0.5	版本
订货号	0197100000	隔板（端子），棕色，深褐，高度: 40 mm，宽度: 0.5 mm，V-2，PA 66
GTIN (EAN)	4008190146627	
数量	20 ST	
类型	TSCH 2	版本
订货号	0353660000	小隔板（端子），PA 66，米色，最大持续工作温度: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190128432	
数量	100 ST	
类型	TSCH 3 SAKD2.5 N	版本
订货号	0366860000	小隔板（端子），PA 66，米色，最大持续工作温度: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190010928	
数量	100 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	TSCH 4 AKZ4	版本
订货号	0363360000	小隔板（端子），PA 66, 米色, 最大持续工作温度: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190136680	
数量	100 ST	
类型	TSCH 6 DK1 S4	版本
订货号	0190260000	小隔板（端子），PA 66, 米色, 最大持续工作温度: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190051075	
数量	100 ST	

定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。


使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC SDR	版本
订货号	1609810000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, 根据客户需求
数量	200 ST	

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损, 仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	QL 2 SAKB 10	版本
订货号	0114100000	横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 36 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm): 10.00, 绝缘: 无, 宽度: 17 mm
GTIN (EAN)	4008190056605	
数量	100 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	QL 10 SAKB10	版本
订货号	0338400000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，36 A，回路数：10，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190139452	mm）：6.00，绝缘：无，宽度：97 mm
数量	20 ST	

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	AP SAKB/C/T KRG	版本
订货号	0146720000	用于端子的端板，深褐，黄色，高度：65 mm，宽度：3 mm，V-O，KrG，可卡
GTIN (EAN)	4008190027995	装：是
数量	20 ST	

附件



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

类型	TW SAKB/C/T	版本
订货号	0242920000	隔板（端子），米色，高度：75 mm，宽度：3 mm，V-2，KrG
GTIN (EAN)	4008190069933	
数量	20 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持




魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	SS M4 D 128-A 4	版本
订货号	0136400000	锁紧垫圈，青铜材质
GTIN (EAN)	4008190118143	
数量	100 ST	
类型	BFSC M4X9T	版本
订货号	0103300000	安装螺钉（端子），4.00 mm，钢，深：7 mm，宽度：7 mm，高度：9 mm
GTIN (EAN)	4008190023348	
数量	100 ST	

SchT 标记座类型



SCHT 5 S 成组记座可以直接卡在 TS32 安装导轨（G 型轨）或 TS35 安装导轨（U 型轨）上。您无需考虑接线端子型号，即可对端子条进行成组标记。

SchT 5 和 SchT 5 S 装配有 ESO 5、STR 5 防护条。

SchT 7 是折页式成组标记座，可以装插入式标签，对于压线框端子而言，使用非常容易。

SchT 7 装配有 ESO 7、STR 7 防护条或 DEK 5。

有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

通用订货数据

类型	SCHT 7	版本
订货号	0517960000	SCHT, 端子标记, 39.3 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, 白色
数量	20 ST	

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	QL 2 SAKH10	版本
订货号	0131400000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，36 A，回路数：2，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190114237	mm）：14.00，绝缘：无，宽度：16.9 mm
数量	50 ST	
类型	QL 3 SAKH10	版本
订货号	0131500000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，36 A，回路数：3，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190056490	mm）：14.00，绝缘：无，宽度：26.8 mm
数量	50 ST	
类型	QL 10 SAKH10	版本
订货号	0338700000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A，回路数：10，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190039424	mm）：6.00，绝缘：无，宽度：96.1 mm
数量	20 ST	

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VH 12/4.9/3.3	版本
订货号	0249000000	连接套筒（端子），螺钉固定的，宽度：4.9 mm，高度：4.9 mm，深：12
GTIN (EAN)	4008190129507	mm，回路数：1，青铜材质
数量	100 ST	

安装支持




魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	KISC M3X20 SAK10 CU5	版本
订货号	0377100000	SAK系列，安装螺丝，青铜材质
GTIN (EAN)	4008190060350	
数量	100 ST	

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	QL 2 SAKA10	版本
订货号	0135500000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，32 A，回路数：2，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190099404	mm）：12.00，绝缘：无，宽度：19.9 mm
数量	50 ST	
类型	QL 3 SAKA10	版本
订货号	0135600000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，36 A，回路数：3，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190032081	mm）：12.00，绝缘：无，宽度：31.8 mm
数量	50 ST	
类型	QL 4 SAKA10	版本
订货号	0135700000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，36 A，回路数：4，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190118822	mm）：12.00，绝缘：无，宽度：43.7 mm
数量	50 ST	

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	QL 10 SAKA10	版本
订货号	0338500000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A，回路数：10，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190063313	mm）：6.00，绝缘：无，宽度：115.1 mm
数量	20 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	AP SAKA KRG	版本
订货号	0134220000	用于端子的端板, 深褐, 黄色, 高度: 82 mm, 宽度: 3 mm, V-0, KrG, 可卡
GTIN (EAN)	4008190167943	装: 是
数量	20 ST	

测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

类型	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	版本
订货号	0135200000	SAK系列, 插座
GTIN (EAN)	4008190172862	
数量	50 ST	

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	BFSC M4X30	版本
订货号	0267100000	安装螺钉 (端子), 4.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 7 mm, 高度: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190187897	
数量	50 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VL 2 SAK 16/SAKA	版本
订货号	0135800000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，57 A，回路数：2，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190132088	mm）：12.00，绝缘：无，宽度：8 mm
数量	50 ST	

测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

类型	PS 2.3 RT	版本
订货号	0180400000	测试适配器（端子），230 V，20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
数量	20 ST	

安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	BFSC M4X20	版本
订货号	0362800000	安装螺钉（端子），4.00 mm，钢，深：7 mm，宽度：7 mm，高度：20 mm
GTIN (EAN)	4008190114053	
数量	100 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VH 13.6/6.3/4.3	版本
订货号	0299700000	连接套筒（端子），螺钉固定的，宽度：7 mm，高度：7 mm，深：13.6 mm，
GTIN (EAN)	4008190018313	回路数：1，Cu Zn
数量	50 ST	

定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号，适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况，并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号，一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	DEK 5/6.5 MC SDR	版本
订货号	1609850000	Dekafix, 端子标记, 5 x 6.5 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, 根据客户需求
数量	180 ST	

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号，适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况，并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号，一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	DEK 5/6.5 MC NE WS	版本
订货号	1609840000	Dekafix, 端子标记, 5 x 6.5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, 白色
数量	900 ST	

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	QL 2 RSF1+2	版本
订货号	0267400000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 11.00, 绝缘: 无, 宽度: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190139988	
数量	50 ST	
类型	QL 3 RSF1+2	版本
订货号	0267500000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) : 11.00, 绝缘: 无, 宽度: 29 mm
GTIN (EAN)	4008190116835	
数量	50 ST	
类型	QL 4 RSF1+2	版本
订货号	0267600000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) : 11.00, 绝缘: 无, 宽度: 40 mm
GTIN (EAN)	4008190174859	
数量	50 ST	

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	QL 10 RSF1+2	版本
订货号	0341700000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 20 A, 回路数: 10, 间距 P (单位 : mm) : 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 106 mm
GTIN (EAN)	4008190003173	
数量	20 ST	

附件

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	AP RSF1 KRG	版本
订货号	0270420000	用于端子的端板, 中黄, 高度: 50 mm, 宽度: 3 mm, V-0, KrG, 可卡装: 是
GTIN (EAN)	4008190099107	
数量	10 ST	
类型	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	版本
订货号	0474700000	隔板 (端子), 深棕色, 高度: 65 mm, 宽度: 0.5 mm, V-2
GTIN (EAN)	4008190078508	
数量	20 ST	
类型	TW DK4 HP/DBR/2	版本
订货号	3833500000	隔板 (端子), 深棕色, 高度: 65 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190009052	
数量	20 ST	

测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

类型	STB 18/RSF1	版本
订货号	0286500000	插座 (端子), 插孔深度: 15 mm, 深: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
数量	20 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

断路器插头




与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	SS M3 D 128-A 3	版本
订货号	0164400000	锁紧垫圈, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190035914	
数量	50 ST	

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VH 17.5/5/3.4	版本
订货号	0285200000	连接套筒（端子），螺钉固定的, 宽度: 5 mm, 高度: 5 mm, 深: 17.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190054717	回路数: 1, 青铜材质
数量	50 ST	

针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

类型	ADP 2/HP2 1M	版本
订货号	0485300000	SAK系列, 盖板剖面, 透明, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
数量	1 M	


SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	QL 2 SAKS2	版本
订货号	0207800000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，36 A，回路数：2，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190144364	mm）：27.60，绝缘：无，宽度：40.6 mm
数量	20 ST	
类型	QL 4 SAKS2	版本
订货号	0208000000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，36 A，回路数：4，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190069100	mm）：27.60，绝缘：无，宽度：95.8 mm
数量	20 ST	
类型	QL 10 SAKS2	版本
订货号	0338900000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，36 A，回路数：10，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190105723	mm）：10.00，绝缘：无，宽度：261.4 mm
数量	20 ST	

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	AP SAK35/TW SAK16	版本
订货号	0303660000	用于端子的端板，米色，高度：58 mm，宽度：1.5 mm，V-2，PA 66，可卡装：
GTIN (EAN)	4008190110765	是
数量	10 ST	
类型	AP SAK35/TW SAK16 BL	版本
订货号	0303680000	用于端子的端板，蓝色，高度：58 mm，宽度：1.5 mm，V-2，PA 66，可卡装：
GTIN (EAN)	4008190025199	是
数量	10 ST	
类型	TW SAK16 KRG	版本
订货号	0281120000	隔板（端子），深褐，黄色，高度：60 mm，宽度：3 mm，V-0，KrG
GTIN (EAN)	4008190072360	
数量	20 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	TW SAKS2 HP/DBR/2	版本
订货号	0607000000	隔板 (端子), 深棕色, 高度: 80 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190002732	
数量	20 ST	
类型	WTW EN	版本
订货号	1058800000	隔板 (端子), 深褐, 高度: 86 mm, 宽度: 3 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4008190140175	
数量	20 ST	

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 1.0X5.5X150	版本
订货号	9008350000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056316	
数量	1 ST	

保险丝



魏德米勒还提供恰当的熔断片, 作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x 20 mm 至 10 mm x 38 mm 的设备熔断器 (微型熔断器)、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

类型	E 16/10A RT TNDZ	版本
订货号	0208500000	有源元件, 熔断器管
GTIN (EAN)	4008190067120	
数量	25 ST	
类型	E 16/16A GR TNDZ	版本
订货号	0208600000	有源元件, 熔断器管
GTIN (EAN)	4008190015121	
数量	25 ST	
类型	E 16/20A BL TNDZ	版本
订货号	0208700000	有源元件, 熔断器管
GTIN (EAN)	4008190044886	
数量	25 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	E 16/25A GE TNDZ	版本
订货号	0208800000	有源元件, 熔断器管
GTIN (EAN)	4008190037314	
数量	25 ST	

熔断器架



加上 SIHA 熔芯架后，普通的端子立即变成了熔断型端子，只需移走绝缘盖子，插上熔芯插头。

通用订货数据

类型	SK E14 SAKS4	版本
订货号	0339410000	螺钉盖板 (端子)
GTIN (EAN)	4008190032104	
数量	20 ST	
类型	SK E16/SAKS2	版本
订货号	0284110000	螺钉盖板 (端子)
GTIN (EAN)	4008190006204	
数量	25 ST	
类型	SK E18 SAKS5	版本
订货号	0359310000	螺钉盖板 (端子)
GTIN (EAN)	4008190002121	
数量	20 ST	
类型	SK G20/SAKS1	版本
订货号	0282100000	螺钉盖板 (端子)
GTIN (EAN)	4008190004606	
数量	20 ST	
类型	SK SAKS1/G25	版本
订货号	0282000000	螺钉盖板 (端子)
GTIN (EAN)	4008190078492	
数量	20 ST	

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	QL 2 SAKS4	版本
订货号	0328000000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，47 A，回路数：2，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190071165	mm）：24.00，绝缘：无，宽度：34 mm
数量	20 ST	
类型	QL 3 SAKS4	版本
订货号	0328100000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，47 A，回路数：3，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190097639	mm）：24.00，绝缘：无，宽度：58 mm
数量	20 ST	

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	QL 10 SAKS4	版本
订货号	0339000000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，47 A，回路数：10，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190025335	mm）：10.00，绝缘：无，宽度：226 mm
数量	20 ST	

保险丝



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x 20 mm 至 10 mm x 38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

类型	E 14/2A RS	版本
订货号	0137400000	有源元件，熔断器管
GTIN (EAN)	4008190069094	
数量	10 ST	
类型	E 14/4A BR	版本
订货号	0137500000	有源元件，熔断器管
GTIN (EAN)	4008190142629	
数量	10 ST	
类型	E 14/6A GN	版本
订货号	0328300000	有源元件，熔断器管
GTIN (EAN)	4008190002190	
数量	10 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	E 14/10A RT	版本
订货号	0328400000	有源元件, 熔断器管
GTIN (EAN)	4008190000288	
数量	10 ST	
类型	E 14/16A GR	版本
订货号	0328500000	有源元件, 熔断器管
GTIN (EAN)	4008190152161	
数量	10 ST	
类型	P 14/2 D01 RS SAKS4	版本
订货号	0138000000	熔断器配合插芯 (端子), 高度: 11 mm, 深: 10.5 mm, 铝质, 粉红色
GTIN (EAN)	4008190114664	
数量	50 ST	
类型	P 14/6 D01 GN SAKS4	版本
订货号	0328600000	熔断器配合插芯 (端子), 高度: 11 mm, 深: 10.5 mm, 铝质, 绿色
GTIN (EAN)	4008190004248	
数量	50 ST	
类型	P 14/10 D01 RT SAKS4	版本
订货号	0328700000	熔断器配合插芯 (端子), 高度: 11 mm, 深: 10.5 mm, 铝质, 红色
GTIN (EAN)	4008190010294	
数量	50 ST	
类型	P 14/4 D01 BR SAKS4	版本
订货号	0138100000	熔断器配合插芯 (端子), 高度: 11 mm, 深: 10.5 mm, 铝质, 棕色
GTIN (EAN)	4008190077365	
数量	50 ST	

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比, 魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉, 为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	QL 2 SAKS1	版本
订货号	0191400000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 灰色, 47 A, 回路数: 2, 间距 P (单位: mm): 13.00, 绝缘: 无, 宽度: 18.9 mm
GTIN (EAN)	4008190123130	
数量	50 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	QL 3 SAKS1	版本
订货号	0191500000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，47 A，回路数：3，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190036881	mm）：13.00，绝缘：无，宽度：31.9 mm
数量	50 ST	

断路器插头




与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	QL 4 SAKS1	版本
订货号	0191600000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，47 A，回路数：4，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190105518	mm）：13.00，绝缘：无，宽度：44.7 mm
数量	20 ST	

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	QL 10 SAKS1	版本
订货号	0338800000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，36 A，回路数：10，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190127039	mm）：13.00，绝缘：无，宽度：122.1 mm
数量	20 ST	

附件

端板和隔板




分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	AP SAKS1+3 KRG	版本
订货号	0191320000	用于端子的端板, 深褐, 黄色, 高度: 54 mm, 宽度: 3 mm, V-O, KrG, 可卡
GTIN (EAN)	4008190031688	装: 是
数量	20 ST	
类型	AP SAKS1+3 KRG/DB	版本
订货号	0191300000	用于端子的端板, 深褐, 高度: 54 mm, 宽度: 3 mm, V-O, KrG, 可卡装: 是
GTIN (EAN)	4008190099763	
数量	20 ST	

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	EWK 1 ALT	版本
订货号	0495160000	固定器, 米色, TS 32, V-2, 聚酰胺 66, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190160777	
数量	50 ST	
类型	EWK 2	版本
订货号	0199360000	固定器, 米色, TS 32, V-O, Wemid, 宽度: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
数量	50 ST	
类型	WEW 32/1	版本
订货号	1067600000	固定器, 深褐, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, 宽度: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190099657	
数量	50 ST	

附件

保险丝



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x 20 mm 至 10 mm x 38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

类型	G 25/0.25A/M GE	版本
订货号	0546900000	微型熔丝, 中等延时, 0.25 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
数量	10 ST	
类型	G 25/0.50A/M WS	版本
订货号	0510300000	微型熔丝, 中等延时, 0.5 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
数量	10 ST	
类型	G 25/0.80A/M GR	版本
订货号	0646400000	微型熔丝, 中等延时, 0.8 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
数量	10 ST	
类型	G 25/1.00A/M RT	版本
订货号	0265800000	微型熔丝, 中等延时, 1 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
数量	10 ST	
类型	G 25/2.00A/F BL	版本
订货号	0192700000	微型熔丝, 快动, 2 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
数量	10 ST	
类型	G 25/4.00A/F BR	版本
订货号	0192800000	微型熔丝, 快动, 4 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
数量	10 ST	
类型	G 25/6.30A/F GN	版本
订货号	0192900000	微型熔丝, 快动, 6.3 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
数量	10 ST	
类型	G 25/10.0A/M RT	版本
订货号	0193100000	微型熔丝, 中等延时, 10 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.10A/F	版本
订货号	0430300000	微型熔丝, 快动, 0.1 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.20A/F	版本
订货号	0430400000	微型熔丝, 快动, 0.2 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
数量	10 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	G 20/0.25A/F	版本
订货号	0430500000	微型熔丝, 快动, 0.25 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.50A/F	版本
订货号	0430600000	微型熔丝, 快动, 0.5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.63A/F	版本
订货号	0439000000	微型熔丝, 快动, 0.63 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
数量	10 ST	
类型	G 20/1.00A/F	版本
订货号	0430700000	微型熔丝, 快动, 1 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
数量	10 ST	
类型	G 20/1.60A/F	版本
订货号	0430800000	微型熔丝, 快动, 1.6 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
数量	10 ST	
类型	G 20/2.00A/F	版本
订货号	0430900000	微型熔丝, 快动, 2 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
数量	10 ST	
类型	G 20/2.50A/F	版本
订货号	0431000000	微型熔丝, 快动, 2.5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
数量	10 ST	
类型	G 20/3.15A/F	版本
订货号	0431100000	微型熔丝, 快动, 3.15 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
数量	10 ST	
类型	G 20/4.00A/F	版本
订货号	0431200000	微型熔丝, 快动, 4 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
数量	10 ST	
类型	G 20/5.00A/F	版本
订货号	0431300000	微型熔丝, 快动, 5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
数量	10 ST	
类型	G 20/6.30A/F	版本
订货号	0431400000	微型熔丝, 快动, 6.3 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
数量	10 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

安装支持




魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

类型	KISC M3X6 SAKS1	版本
订货号	0346200000	固定夹, 安装螺丝, 铜
GTIN (EAN)	4008190175658	
数量	100 ST	

安装导轨支持



通用订货数据

类型	SH 2	版本
订货号	0494920000	汇流排支架, 中黄, 130 °C, 宽度: 40 mm, V-0, KrG, 旋紧的
GTIN (EAN)	4008190007584	
数量	10 ST	

断路器插头



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

类型	VL 2 SAK6N/SAKT	版本
订货号	0194700000	横联件（端子），螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190148027	mm）: 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 7 mm
数量	50 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	HP NT6/10 BL	版本
订货号	0352880000	端子用端板及隔板, 蓝色, 高度: 40 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190135126	
数量	20 ST	

汇流排



通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件，您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用，可收集、分配或耗散电位。

通用订货数据

类型	ESCH 1 M	版本
订货号	0280300000	汇流排 (端子), 银色, 高度: 12 mm, 深: 2 mm, 钢
GTIN (EAN)	4008190143053	
数量	10 M	
类型	NSCH 1M	版本
订货号	0280200000	汇流排 (端子), 本色, 高度: 15 mm, 深: 2 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190012953	
数量	10 M	
类型	SSCH 6X6X1000 CU/SN	版本
订货号	0571300000	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 6 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190015039	
数量	1 M	
类型	SSCH 7.3X1.2X1000	版本
订货号	1071200000	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 1.2 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190279172	
数量	1 M	
类型	SSCH 10X3X1000 CU/SN	版本
订货号	0348900000	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	25 M	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	版本
订货号	0259800000	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 黄铜材质
GTIN (EAN)	4008190049300	
数量	1 M	
类型	SSCH 15X6X1000 CU/SN	版本
订货号	0357400000	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 6 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190169572	
数量	1 M	

测试适配器和测试插座




测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式, 就可以建立有线电气接触, 并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

类型	PS 2.0 OR	版本
订货号	0293800000	测试适配器 (端子), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
数量	20 ST	

汇流排联接



魏德米勒为各种汇流排系统提供分接端子。根据具体应用, 这里可以区分绝缘和非绝缘分接端子。

通用订货数据

类型	ZB 4	版本
订货号	0316500000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190061999	
数量	50 ST	
类型	ZB 4K BL	版本
订货号	0475380000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190010942	
数量	50 ST	
类型	ZB 4K GE/GN	版本
订货号	0475360000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190188047	
数量	50 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZB 4K GG HENSEL	版本
订货号	1824560000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4032248330973	
数量	50 ST	
类型	ZB 4K SW	版本
订货号	0475310000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190008406	
数量	50 ST	
类型	ZB 4G BL	版本
订货号	0322180000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190050504	
数量	50 ST	
类型	ZB 4G GN/GE	版本
订货号	0322160000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190014278	
数量	50 ST	
类型	ZB 4G SW	版本
订货号	0322110000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190189310	
数量	50 ST	
类型	ZB 4/6	版本
订货号	0556700000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190188412	
数量	50 ST	
类型	ZB 4/6K BL	版本
订货号	0565480000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190086831	
数量	50 ST	
类型	ZB 4/6K GE/GN	版本
订货号	0565460000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190032609	
数量	50 ST	
类型	ZB 16K BL	版本
订货号	0502880000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190014186	
数量	50 ST	
类型	ZB 16K GE/GN	版本
订货号	0502860000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190188795	
数量	50 ST	
类型	ZB 16K SW	版本
订货号	0502810000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190332563	
数量	50 ST	
类型	ZB 16 ZKSC	版本
订货号	0316600000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190145989	
数量	50 ST	
类型	ZB 35/M6X16	版本
订货号	0266500000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190102814	
数量	20 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZB 35K BL M6X16	版本
订货号	0502680000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190004385	
数量	20 ST	
类型	ZB 35K GE/GN M6X16	版本
订货号	0502660000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190052294	
数量	20 ST	
类型	ZB 35K SW M6X16	版本
订货号	0502610000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190332587	
数量	20 ST	

测试适配器和测试插座




测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

类型	ZS 2.3/4	版本
订货号	0249600000	插头 (端子), 插拔联接, 4 mm², 联接点数量: 1, 回路数: 4, 宽度: 6.5 mm
GTIN (EAN)	4008190022785	
数量	20 ST	
类型	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	版本
订货号	1276300000	插头 (端子), 插拔联接, 2 mm², 联接点数量: 2, 回路数: 1, 宽度: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
数量	20 ST	

汇流排联接



魏德米勒为各种汇流排系统提供分接端子。根据具体应用，这里可以区分绝缘和非绝缘分接端子。

通用订货数据

类型	ZBE 6	版本
订货号	0459500000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190032692	
数量	50 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZBE 6K BL	版本
订货号	0525980000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190060886	
数量	50 ST	
类型	ZBE 6K GE/GN	版本
订货号	0525960000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190145026	
数量	50 ST	
类型	ZBE 6K SW	版本
订货号	0525910000	端子 (汇流排联接)
GTIN (EAN)	4008190977054	
数量	50 ST	

针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

类型	IK 4 BL ZB4	版本
订货号	0475480000	端子盖, 银色, 高度: 19 mm, 宽度: 6 mm, 深: 14.5 mm, V-2
GTIN (EAN)	4008190145668	
数量	50 ST	
类型	IK 4 GG ZB4	版本
订货号	0475460000	盖板 (端子), 聚酰胺 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
数量	50 ST	
类型	IK 6 GG ZBE6K	版本
订货号	0526060000	盖板 (端子), 钢
GTIN (EAN)	4008190128647	
数量	50 ST	
类型	IK 16/ZB16 BL	版本
订货号	0502980000	盖板 (端子)
GTIN (EAN)	4008190159696	
数量	50 ST	
类型	IK 16/ZB16 GG	版本
订货号	0502960000	盖板 (端子), 聚酰胺 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
数量	50 ST	
类型	IK 35/ZB35 BL	版本
订货号	0502780000	盖板 (端子)
GTIN (EAN)	4008190141455	
数量	50 ST	

附件

定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/6 MC SDR	版本
订货号	1609830000	Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, 根据客户需求
数量	200 ST	

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/6 MC NE WS	版本
订货号	1609820000	Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, 白色
数量	1000 ST	

钢



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差, 这一点与不锈钢类似。

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	版本
订货号	0514400000	端子导轨, 附件, 钢, 电镀锌和钝化, 宽度: 2000 mm, 高度: 33 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190086152	15 mm
数量	20 M	

端板和隔板




分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离, 提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面, 防止接触带电部件, 同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配, 有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	AP KSKM	版本
订货号	9509630000	SAK系列, 端板, 1.5 mm, 米色, 直接安装
GTIN (EAN)	4008190456771	
数量	20 ST	

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损, 仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	VH 20/5/3.4	版本
订货号	0446100000	Dummy fuse
GTIN (EAN)	4008190519742	
数量	10 ST	

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

保险丝



魏德米勒还提供恰当的熔断片，作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x 20 mm 至 10 mm x 38 mm 的设备熔断器（微型熔断器）、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

类型	VH 25.4/6.3/4.3	版本
订货号	0446200000	Dummy fuse
GTIN (EAN)	4008190519759	
数量	10 ST	

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号，适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况，并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号，一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	DEK 5/8 MC NE WS	版本
订货号	1856740000	Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm) : 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, 白色
数量	800 ST	

定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号，适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况，并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号，一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

SAK 10/35 KRG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	DEK 5/8 MC SDR	版本
订货号	1856750000	Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, 根据客户需求
数量	160 ST	

Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	版本
订货号	1046350000	Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, 白色
数量	800 ST	

定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/8 PLUS MC SDR	版本
订货号	1046370000	Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, 根据客户需求
数量	160 ST	

附件

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。


MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	DEK 5/8 MM WS	版本
订货号	2007130000	Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392012	
数量	500 ST	

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

附件

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	DEK 5/6 MM WS	版本	
订货号	2007120000		
GTIN (EAN)	4050118392104		
数量	600 ST		