# 数据信息页

### EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 与插图相似

EGD 整流器模块可以安装在导轨上。 电桥电路由 4 个独立的二极管组成, 输入电压范围为 5...240 V AC。 工业用标准整流器开关的 输入/输出侧带有变阻器,提供过压保护。

#### 通用订货数据

版本	Rectifier circuit	
订货号	<u>0546160000</u>	
类型	EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A	
GTIN (EAN)	4008190098162	
数量	10 items	



### EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 技术数据

审批			
MAMID 认证			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
高度	58 mm	高度 (英寸)	2.2835 inch
宽度 争重	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
	34.76 g		
温度			
存储温度	-45 °C100 °C	工作温度	-30 °C40 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	7cl		
REACH SVHC			
行业	测量控制系统	类型	测量控制系统的电涌保护
类型	装配外壳	宽度+ 安装公差	20.2 mm
高度,与TS 35	63 mm	高度,与TS 32	67.5 mm
输出			
输出电压,备注	Ud = 0.9 x Ua		
——————————— 绝缘参数			
过压等级		污染等级	2
心压寺级	II	万朱守级 ————————————————————————————————————	<u>Z</u>
输入			<u> </u>
额定控制电压	230 V AC	交流额定电流	1.5 A
基本信息			
	装配外壳	类型 类型	测量控制系统的电涌保护
	- MADY   70	X	MEJERINAGES CHIEFIN
		:=:h. <del>65</del> /n	2
过压等级	<u>                                     </u>	污染等级	2
联接参数 			
X	2.5 mm <sup>2</sup>	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	螺钉联接
<u>△                                    </u>	0.4 Nm		
酸小打象力是 额定连接下的压接范围	4 mm <sup>2</sup>	 	0.5 mm <sup>2</sup>
既 <u>在建设下的运货范围</u> 压接范围,最大	4 mm <sup>2</sup>		AWG 12
虽然因,取入 最小多股导线接线截面积	0.5 mm <sup>2</sup>		4 mm <sup>2</sup>
软导线的最小压接面积,带管状端 46228-1)		软导线的最大压接面积,带管状域 46228-1)	

目录日期/图纸 2



### EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 技术数据

#### 分类

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 9.0	27-04-07-01
ECLASS 9.1	27-04-03-90	ECLASS 10.0	27-04-07-01
ECLASS 11.0	27-04-03-90	ECLASS 12.0	27-04-03-90
ECLASS 13.0	27-04-03-90	ECLASS 14.0	27-04-03-90
ECLASS 15.0	27-04-03-90		

# 数据信息页

## EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸