


# AST 1/35 6.3/2.8 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

## 通用订货数据

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| 版本         | SAK系列, 直通型接线端子, 额定横截面: 2.5 mm², 插套联接, 直接安装 |
| 订货号        | <a href="#">0699600000</a>                 |
| 类型         | AST 1/35 6.3/2.8 DB                        |
| GTIN (EAN) | 4008190350666                              |
| 数量         | 50 items                                   |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                                   |
| 有效期        | 2026-06-30T00:00:00+02:00                  |
| 替代产品       | <a href="#">AST 1/35 6.3/2.8</a>           |

## AST 1/35 6.3/2.8 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
UR 证书号 E60693

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 46 mm  | 深度 (英寸) | 1.811 inch  |
| 高度 | 58 mm  | 高度 (英寸) | 2.2835 inch |
| 宽度 | 6.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.2559 inch |
| 净重 | 9.45 g |         |             |

## 温度

|          |                |          |                |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -50 °C...75 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C         | 最大持续工作温度 | 120 °C         |

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

|      |         |         |   |
|------|---------|---------|---|
| 开放端  | 右方      | 相同端子的数量 | 1 |
| 安装指导 | 直接安装    | 防爆版     | 不 |
| 安装方式 | 直接卡在导轨上 |         |   |

## 可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型 插套联接

## 可压接导线 (额定联接)

|                                       |                     |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 导线最大压接面积 AWG                          | AWG 14              | 连接方向                                  | 上方                  |
| 联接类型                                  | 插套联接                | 联接点数量                                 | 4                   |
| 压接范围, 最大                              | 2.5 mm <sup>2</sup> | 压接范围, 最小                              | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 导线最小压接面积 AWG                          | AWG 20              | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 最大压接面积 软导线                            | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 最小多股导线接线截面积                           | 0.5 mm <sup>2</sup> | 接线截面积, 多股线, 最大                        | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 接线截面积, 多股线, 最小                        | 0.5 mm <sup>2</sup> | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大                    | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小                    | 0.5 mm <sup>2</sup> | 接线截面积, 多股细导线, 最小                      | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## 材料参数

|              |       |      |    |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料         | Wemid | 颜色编码 | 深褐 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |    |

## 技术数据

## 系统特征值

|         |                                  |         |   |
|---------|----------------------------------|---------|---|
| 类型      | 带电缆接头连接 F2.8, 带电缆接头连接 F6.3, 单侧开放 | 必须的端板   | 是 |
| 电位数量    | 1                                | 层数      | 1 |
| 每层压接点数量 | 4                                | 每层电位点数量 | 1 |
| 层, 内部桥接 | 无                                | PE联接    | 无 |
| 安装导轨已装备 | TS 35                            |         |   |

## 通用的

|              |        |      |                          |
|--------------|--------|------|--------------------------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 14 | 安装指导 | 直接安装                     |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 20 | 标准   | IEC 60947-7-1, IEC 61210 |
| 安装导轨已装备      | TS 35  |      |                          |

## 额定数据

|                          |                     |        |                          |
|--------------------------|---------------------|--------|--------------------------|
| 额定横截面                    | 2.5 mm <sup>2</sup> | 额定电压   | 500 V                    |
| 额定直流电压                   | 500 V               | 额定电流   | 20 A                     |
| 最大电流                     | 20 A                | 标准     | IEC 60947-7-1, IEC 61210 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ             | 额定浪涌电压 | 6 kV                     |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x     | 0.77 W              | 污染等级   | 3                        |

## 额定数据 (CSA)

|              |           |               |      |
|--------------|-----------|---------------|------|
| 电压大小 C (CSA) | 300 V     | 电流 大小 C (CSA) | 16 A |
| CSA 认证号      | 12400-142 |               |      |

## 额定数据 (UL)


|              |        |             |       |
|--------------|--------|-------------|-------|
| 电流 大小 C (UR) | 13 A   | 电压大小 C (UR) | 300 V |
| UR 证书号       | E60693 |             |       |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型         | Q 2 SAK4                   | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0336700000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，32 A，回路数：2，间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190033842              | mm）：6.00，绝缘：无，宽度：11 mm                |
| 数量         | 50 ST                      |                                       |
| 类型         | Q 3 SAK4                   | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0336800000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，32 A，回路数：3，间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190089795              | mm）：6.00，绝缘：无，宽度：18 mm                |
| 数量         | 50 ST                      |                                       |
| 类型         | Q 4 SAK4                   | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0336900000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，32 A，回路数：4，间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190036201              | mm）：6.00，绝缘：无，宽度：24.5 mm              |
| 数量         | 50 ST                      |                                       |
| 类型         | Q 10 SAK4                  | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">0368800000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，32 A，回路数：10，间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4008190049478              | mm）：6.00，绝缘：无，宽度：63.5 mm              |
| 数量         | 20 ST                      |                                       |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 类型         | AP AST1+5 DB               | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">0266400000</a> | 用于端子的端板，深褐，高度：58 mm，宽度：1.5 mm，V-0，Wemid，可卡 |
| GTIN (EAN) | 4008190176488              | 装：是                                        |
| 数量         | 20 ST                      |                                            |
| 类型         | TW SAKS2 HP/DBR/2          | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">0607000000</a> | 隔板（端子），深棕色，高度：80 mm，宽度：2 mm，V-2，PA 66      |
| GTIN (EAN) | 4008190002732              |                                            |
| 数量         | 20 ST                      |                                            |

## AST 1/35 6.3/2.8 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 类型         | TSCH 1                     | 版本                                  |
| 订货号        | <a href="#">0319160000</a> | 小隔板（端子），PA 66, 米色, 最大持续工作温度: 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190097219              |                                     |
| 数量         | 100 ST                     |                                     |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 类型         | PS 2.3 RT                  | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">0180400000</a> | 测试适配器（端子），230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                        |
| 数量         | 20 ST                      |                        |
| 类型         | STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5    | 版本                     |
| 订货号        | <a href="#">0168600000</a> | SAK系列, 插座              |
| GTIN (EAN) | 4008190135225              |                        |
| 数量         | 50 ST                      |                        |

## 安装支持



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | IH 2.8 DB                  | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">0386060000</a> | W系列, 绝缘护套 |
| GTIN (EAN) | 4008190043414              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |
| 类型         | IH 4.8 DB                  | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">0386160000</a> | W系列, 绝缘护套 |
| GTIN (EAN) | 4008190141004              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |
| 类型         | IH 6.3 WEM GE              | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">0386260000</a> | W系列, 绝缘护套 |
| GTIN (EAN) | 4008190164256              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## 附件

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6.5 MC NE WS         | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6.5 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190203429              | Weidmueller, 白色                                 |
| 数量         | 900 ST                     |                                                 |

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6.5 MC SDR           | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6.5 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190456610              | Weidmueller, 根据客户需求                             |
| 数量         | 180 ST                     |                                                 |

## 附件

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MC NE WS           | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MC SDR             | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, 根据客户需求                           |
| 数量         | 200 ST                     |                                               |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式, 就可以建立有线电气接触, 并且可以轻松进行测量。

## AST 1/35 6.3/2.8 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | ZS 2.3/4                   | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">0249600000</a> | 插头（端子），插拔联接, 4 mm², 联接点数量: 1, 回路数: 4, 宽度: 6.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190022785              | mm                                            |
| 数量         | 20 ST                      |                                               |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多条宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/5 MC NE WS           | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, 白色                              |
| 数量         | 1000 ST                    |                                              |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式, 就可以建立有线电气接触, 并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 类型         | STA 2.5/2                  | 版本         |
| 订货号        | <a href="#">0165860000</a> | 测试适配器 (端子) |
| GTIN (EAN) | 4008190129491              |            |
| 数量         | 100 ST                     |            |

## AST 1/35 6.3/2.8 DB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 端板和隔板




分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | WTW EN                     | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1058800000</a> | 隔板（端子），深褐，高度: 86 mm, 宽度: 3 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              |                                           |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |

## 尾架




为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 类型         | EWK 1                      | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">0206160000</a> | 固定器，米色，TS 32, V-0, Wemid, 宽度: 9 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190080020              |                                            |
| 数量         | 50 ST                      |                                            |

## SchT 标记座类型



SCHT 5 S 成组记座可以直接卡在 TS32 安装导轨（G 型轨）或 TS35 安装导轨（U 型轨）上。您无需考虑接线端子型号，即可对端子条进行成组标记。

SchT 5 和 SchT 5 S 装配有 ESO 5、STR 5 防护条。

SchT 7 是折页式成组标记座，可以装插入式标签，对于压线框端子而言，使用非常容易。

SchT 7 装配有 ESO 7、STR 7 防护条或 DEK 5。

有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | SCHT 7                     | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, 端子标记, 39.3 x 8 mm, 间距 P (单位: mm): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742              | Weidmueller, 白色                              |
| 数量         | 20 ST                      |                                              |

## AST 1/35 6.3/2.8 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | AP AST1+5 KRG              | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">0266420000</a> | 用于端子的端板，深褐，黄色，高度：58 mm，宽度：3 mm，V-0，KrG，可卡 |
| GTIN (EAN) | 4008190043483              | 装：是                                       |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |

## 空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号，适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况，并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号，一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MC NE BR           | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323313              | Weidmueller, 棕色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |
| 类型         | DEK 5/6 MC NE GE           | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118038750              | Weidmueller, 黄色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |
| 类型         | DEK 5/6 MC NE GN           | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118271812              | Weidmueller, 绿色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |
| 类型         | DEK 5/6 MC NE GR           | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118323306              | Weidmueller, 灰色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |
| 类型         | DEK 5/6 MC NE OR           | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248540525              | Weidmueller, 橙色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |

## 附件

## Plus



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 PLUS MC NE WS      | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1011320000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644              | Weidmueller, 白色                               |
| 数量         | 1000 ST                    |                                               |

## 定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, 间距 P (单位: mm) : 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248767908              | Weidmueller, 根据客户需求                           |
| 数量         | 200 ST                     |                                               |

## 附件

## DEK 5/6



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。


## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/6 MM WS              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                          |
| 数量         | 600 ST                     |                                          |

## 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | BZT 1 WS 10/5              | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805490000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |
| 类型         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805520000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## 附件

## DEK 5/8



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/8 MM WS              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                          |
| 数量         | 500 ST                     |                                          |