

## FKSC M6X8 D9/SW3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



采用集成、可扩展和个性化设计：

是各种应用领域的最佳补充。

为 Klippon® TB 外壳系列提供结构一致的附件，可以轻松调整外壳，以满足各项应用的特殊要求。

#### 安装硬件

对于铭牌架、文件夹和遮雨盖 - 可使用客户定制的安装硬件实现轻松快速安装。

标签安装套件 - 需要 SD 安装一块塑料 (Trafolyte) ID 或铭牌。使用该套件，您可以将 ID 或铭牌直接安装在外壳盖上。已经为此专门开发了标签安装套件。只有使用该安装套件，才能确保外壳不漏电，或标签不损坏。

例如，已经开发了通用安装套件 - TPSD，您可以快速安全地安装铭牌架、遮雨盖或文件夹。使用该安装套件，可以降低或完全消除漏电危险。

#### 通用订货数据

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 版本         | Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 基础材料: 钢 |
| 订货号        | <a href="#">0642600000</a>               |
| 类型         | FKSC M6X8 D9/SW3                         |
| GTIN (EAN) | 4008190058258                            |
| 数量         | 50 items                                 |

## FKSC M6X8 D9/SW3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 7 mm   | 深度 (英寸) | 0.2756 inch |
| 高度 | 8 mm   | 高度 (英寸) | 0.315 inch  |
| 宽度 | 8 mm   | 宽度 (英寸) | 0.315 inch  |
| 净重 | 1.52 g |         |             |

## 温度

环境温度 -5 °C...40 °C 工作温度

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用参数

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 基础材料 | 钢     |      |      |

## 附件常规信息

|         |       |      |   |
|---------|-------|------|---|
| 固定类型    | 螺钉固定的 | 基础材料 | 钢 |
| 螺纹 (外部) | M 6   |      |   |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |