


接线范围为 4 mm<sup>2</sup> 的端子模块具有 AND、NAND、OR 和 NOR 逻辑功能。每个端子模块都配有 5 个输入端，通过 24 V/ 20 mA PNP 输出端实现逻辑连接。逻辑模块被广泛用于耦合自动化设备的数字传感器/执行器信号。

通用订货数据

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 版本         | 用于端子的端板, 米色, 高度: 65 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是 |
| 订货号        | <a href="#">0687560000</a>                             |
| 类型         | AP DKT4 PA                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190009465                                          |
| 数量         | 20 items                                               |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 65 mm  | 深度 (英寸) | 2.5591 inch |
| 高度 | 65 mm  | 高度 (英寸) | 2.5591 inch |
| 宽度 | 1.5 mm | 宽度 (英寸) | 0.0591 inch |
| 净重 | 3.26 g |         |             |

## 温度

|          |                |          |                |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -50 °C...55 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C         | 最大持续工作温度 | 100 °C         |

## 环保产品合规

|            |                            |                 |  |
|------------|----------------------------|-----------------|--|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |                 |  |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |                 |  |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门                     | 0.084 kg CO2eq. |  |

## 通用参数

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 安装指导 | 直接安装 | 防护等级 | IP20 |
|------|------|------|------|

## 其它技术参数

|     |   |      |      |
|-----|---|------|------|
| 可卡装 | 是 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

## 材料参数

|              |       |      |    |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料         | PA 66 | 颜色编码 | 米色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2   |      |    |

## 系统特征值

|    |    |
|----|----|
| 类型 | 侧板 |
|----|----|

## 通用的

|      |      |
|------|------|
| 安装指导 | 直接安装 |
|------|------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |