


## THM WO T 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

## 通用订货数据

版本	THM, 导线及电缆标记号, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, 白色
订货号	<a href="#">1003420000</a>
类型	THM WO T 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4032248699315
数量	1 items

## THM WO T 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	0.05 mm	深度 (英寸)	0.002 inch
高度	24.5 mm	高度 (英寸)	0.9646 inch
宽度	62 mm	宽度 (英寸)	2.4409 inch
净重	603 g		

## 温度

工作温度范围 -40...107 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂	
材料颜色 (阻抗编码)	9	
打印类型	空白	
类型	自我粘贴的	
宽度	62 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	107 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	白色	
卤素	是	
基础材料	聚氟乙烯膜 - Tedlar®	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标签
标记区域大小	25 x 24.5 mm	
认证符合 UL 969	无	
适用的打印机	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Conductor and cable markers	
工作温度范围	-40...107 °C	
每卷数量	2500	


## 导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	95 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	13.7 mm
最小电缆外径	6.1 mm	文字区域宽度	24.5 mm
文字区域高度	25 mm	导线外径	6.1 - 13.7 mm
导线压接面积	0.75 - 95 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

图纸



## THM WO T 24.5/62 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

### 通用订货数据

类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本	
订货号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
数量	1 ST		