



BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



久经考验，细节创新：

BLF 5.08HC, 直插式 BLZP 5.08HC 插头不仅在连接技术上与众不同，设计上也更为紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具，是未来导线联接的趋势。

HC = 大电流

BLF5.08HC种类繁多，是一个典范：

- 提供 3 种出线方向，提供了设计上的灵活性。
- 提供 4 种法兰类型，和专利性的释放杆，供客户自由选择。
- BLF 5.08 HC搭配 SL 5.08HC 使用可以实现最大额定规格。

通用订货数据

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 22, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接范围, 最大 : 3.31 mm², 盒装 |
| 订货号        | <a href="#">1013310000</a>                                                 |
| 类型         | BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX                                                |
| GTIN (EAN) | 4032248721047                                                              |
| 数量         | 12 items                                                                   |
| 产品数据       | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12  |
| 包装         | 盒装                                                                         |

## BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E60693

## 尺寸和重量

|    |           |         |             |
|----|-----------|---------|-------------|
| 深  | 27.7 mm   | 深度 (英寸) | 1.0905 inch |
| 高度 | 14.2 mm   | 高度 (英寸) | 0.5591 inch |
| 宽度 | 121.56 mm | 宽度 (英寸) | 4.7858 inch |
| 净重 | 40.58 g   |         |             |

## 环保产品合规

|            |                            |                  |  |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |                  |  |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |                  |  |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门                     | 2,925 kg CO2 eq. |  |

## 系统参数

|                       |                             |      |    |         |
|-----------------------|-----------------------------|------|----|---------|
| 产品系列                  | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 |      |    |         |
| 联接类型                  | 现场接线                        |      |    |         |
| 导线连接方式                | PUSH IN 带执行器                |      |    |         |
| 间距 P（单位：mm）           | 5.08 mm                     |      |    |         |
| 间距 P（单位：inch）         | 0.200 "                     |      |    |         |
| 导线出线方向                | 180°                        |      |    |         |
| 回路数                   | 22                          |      |    |         |
| L1（mm）                | 106.68 mm                   |      |    |         |
| L1（inch）              | 4.200 "                     |      |    |         |
| 层数                    | 1                           |      |    |         |
| 插针排数                  | 1                           |      |    |         |
| 额定横截面                 | 2.5 mm²                     |      |    |         |
| 防触电保护（按照DIN VDE57106） | 手指安全保护                      |      |    |         |
| 防触电保护（按照DIN VDE 0470） | IP 20 已插入/ IP 10 未插入        |      |    |         |
| 防护等级                  | IP20                        |      |    |         |
| 通道电阻                  | ≤5 mΩ                       |      |    |         |
| 可编码                   | 是                           |      |    |         |
| 剥线长度                  | 10 mm                       |      |    |         |
| 直杆螺丝刀口尺寸              | 0.6 x 3.5                   |      |    |         |
| 相关标准                  | DIN 5264                    |      |    |         |
| 插拔次数                  | 25                          |      |    |         |
| 插拔力 / 回路，最大           | 7 N                         |      |    |         |
| 拉力 / 回路，最大            | 5.5 N                       |      |    |         |
| 拧紧扭矩                  | 扭矩类型                        | 螺钉法兰 |    |         |
|                       | 使用信息                        | 扭紧力矩 | 最小 | 0.2 Nm  |
|                       |                             |      | 最大 | 0.25 Nm |

## 材料数据

|          |          |       |      |
|----------|----------|-------|------|
| 绝缘材料     | PBT      | 颜色编码  | 橙色   |
| 比色表 (相似) | RAL 2000 | 绝缘材料组 | IIIa |

## BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                |        |                      |                            |
|----------------|--------|----------------------|----------------------------|
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 200  | Moisture Level (MSL) |                            |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0    | 触点材料                 | 铜合金                        |
| 插针镀层           | 镀锡     | 插头触点叠层结构             | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| 最低存放温度         | -40 °C | 最高存放温度               | 70 °C                      |
| 最低操作温度         | -50 °C | 最高操作温度               | 100 °C                     |
| 最小安装温度         | -30 °C | 最大安装温度范围             | 100 °C                     |

## 适用导线

|                               |                 |         |                              |       |
|-------------------------------|-----------------|---------|------------------------------|-------|
| 压接范围, 最小                      | 0.13 mm²        |         |                              |       |
| 压接范围, 最大                      | 3.31 mm²        |         |                              |       |
| 导线最小压接面积 AWG                  | AWG 26          |         |                              |       |
| 导线最大压接面积 AWG                  | AWG 12          |         |                              |       |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U        | 0.2 mm²         |         |                              |       |
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U        | 2.5 mm²         |         |                              |       |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K       | 0.2 mm²         |         |                              |       |
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K       | 2.5 mm²         |         |                              |       |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.25 mm²        |         |                              |       |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 2.5 mm²         |         |                              |       |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小   | 0.25 mm²        |         |                              |       |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1  | 2.5 mm²         |         |                              |       |
| 塞规符合 EN 60999 a x b ; ø       | 2.8 mm x 2.0 mm |         |                              |       |
| 可压接导线                         | 导线连接 截面积        | 型号      | 细绞线                          |       |
|                               |                 | 标称      | 0.5 mm²                      |       |
|                               | 管状端头            | 剥线长度    | 标称                           | 12 mm |
|                               |                 | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/16 OR</a>   |       |
|                               |                 | 剥线长度    | 标称                           | 10 mm |
|                               |                 | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/10</a>      |       |
|                               | 导线连接 截面积        | 型号      | 细绞线                          |       |
|                               |                 | 标称      | 0.75 mm²                     |       |
|                               | 管状端头            | 剥线长度    | 标称                           | 12 mm |
|                               |                 | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/16 W</a>   |       |
|                               |                 | 剥线长度    | 标称                           | 10 mm |
|                               |                 | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/10</a>     |       |
|                               | 导线连接 截面积        | 型号      | 细绞线                          |       |
|                               |                 | 标称      | 1 mm²                        |       |
|                               | 管状端头            | 剥线长度    | 标称                           | 12 mm |
|                               |                 | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/16D R</a>   |       |
|                               |                 | 剥线长度    | 标称                           | 10 mm |
|                               |                 | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/10</a>      |       |
|                               | 导线连接 截面积        | 型号      | 细绞线                          |       |
|                               |                 | 标称      | 1.5 mm²                      |       |
|                               | 管状端头            | 剥线长度    | 标称                           | 10 mm |
|                               |                 | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/10</a>      |       |
|                               |                 | 剥线长度    | 标称                           | 12 mm |
|                               |                 | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/16 R</a>    |       |
|                               | 导线连接 截面积        | 型号      | 细绞线                          |       |
|                               |                 | 标称      | 2.5 mm²                      |       |
|                               | 管状端头            | 剥线长度    | 标称                           | 10 mm |
|                               |                 | 推荐的管状端头 | <a href="#">H2.5/10</a>      |       |
|                               |                 | 剥线长度    | 标称                           | 10 mm |
|                               |                 | 推荐的管状端头 | <a href="#">H2.5/14DS BL</a> |       |

参考文本 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

## BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 额定数据符合 CSA 标准

|                    |        |                    |                   |
|--------------------|--------|--------------------|-------------------|
| 机构                 | CSA    | CSA 认证号            | 200039-1121690    |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V  | 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V             |
| 额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A   | 导线最小压接面积, AWG,     | AWG 26            |
| 导线最大压接面积, AWG      | AWG 12 | 参见认证参数             | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |

## 额定数据符合 UL 1059 标准

|                        |                   |                        |        |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 机构                     | CURUS             | cURus 证书号              | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 18.5 A            | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A   |
| 导线最小压接面积, AWG          | AWG 26            | 导线最大压接面积, AWG          | AWG 12 |
| 参见认证参数                 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                        |        |

## 包装

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装        | VPE 长度 | 338.00 mm |
| VPE 宽度 | 130.00 mm | VPE 高度 | 27.00 mm  |

## 类型测试

|               |      |                                                                        |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 测试标识的耐久性      | 标准   | DIN EN 61984 截面 7.3.2 / 09.02 模式取自 DIN EN 60068-2-70 / 07.96           |
|               | 测试   | 原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 材料类型, 日期时钟                                           |
|               | 评价   | 可用                                                                     |
|               | 测试   | 耐久性                                                                    |
| 测试: 误用 (不可互换) | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 标准   | DIN EN 61984 章节 6.3 和 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08         |
|               | 测试   | 电码单元旋转 180°                                                            |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
| 测试 可夹紧 截面积    | 测试   | 目视检查                                                                   |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 04.08 |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.2 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 0.2 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm <sup>2</sup>                                      |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1                                                    |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                                   |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/1                                                    |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 14/19                                                   |
| 导体损坏和意外松动测试   | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00                                          |
|               | 要求   | 0.2 kg                                                                 |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1                                                    |
|               |      | 导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                                   |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 要求   | 0.3 kg                                                                 |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5                                                   |
|               |      | 导体类型和导线截面积 H05V-K0.5                                                   |
|               | 评价   | 传递                                                                     |
|               | 要求   | 0.7 kg                                                                 |
|               | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-U2.5                                                   |

## BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|      |      |                               |           |
|------|------|-------------------------------|-----------|
| 拉出测试 |      | 导体类型和导线截面积                    | H07V-K2.5 |
|      | 评价   | 传递                            |           |
|      | 要求   | 0.9 kg                        |           |
|      | 导线类型 | 导体类型和导线截面积                    | AWG 12/1  |
|      |      | 导体类型和导线截面积                    | AWG 12/19 |
|      | 评价   | 传递                            |           |
|      | 标准   | DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00 |           |
|      | 要求   | ≥10 N                         |           |
|      | 导线类型 | 导体类型和导线截面积                    | AWG 26/1  |
|      |      | 导体类型和导线截面积                    | AWG 26/19 |
|      | 评价   | 传递                            |           |
|      | 要求   | ≥20 N                         |           |
|      | 导线类型 | 导体类型和导线截面积                    | H05V-K0.5 |
|      |      | 导体类型和导线截面积                    | H05V-U0.5 |
|      | 评价   | 传递                            |           |
|      | 要求   | ≥50 N                         |           |
|      | 导线类型 | 导体类型和导线截面积                    | H07V-U2.5 |
|      |      | 导体类型和导线截面积                    | H07V-K2.5 |
|      | 评价   | 传递                            |           |
|      | 要求   | ≥60 N                         |           |
|      | 导线类型 | 导体类型和导线截面积                    | AWG 12/1  |
|      |      | 导体类型和导线截面积                    | AWG 12/19 |
|      | 评价   | 传递                            |           |

## 额定数据符合 IEC 标准

|                         |                        |                         |               |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 24 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 19 A                   | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 21 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 16.5 A                 | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 400 V         |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 320 V                  | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 250 V         |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)  | 4 kV                   | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)  | 4 kV          |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)  | 4 kV                   | 瞬时耐电流                   | 3 x 1s, 120 A |

## 重要注意事项

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 备注         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Additional variants on request</li> <li>Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>P on drawing = pitch</li> <li>Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>The test point can only be used as potential-pickup point.</li> <li>In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


# BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## 图纸


### 产品图片




### Dimensional drawing



### Graph



### Graph



Uncompromising functionality High vibration resistance

**BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

产品优势



Solid PUSH IN contact Safe and durable

产品优势



Cost-effective wiring Quick and intuitive operation

产品优势



Wide clamping range Tool-free wire connection

## BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。  
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件  
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米<sup>®</sup>勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。  
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再生。  
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

## 通用订货数据

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | BLZ/SL KO BK BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1545710000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                               |
| 数量         | 50 ST                      |                               |
| 类型         | BLZ/SL KO OR BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1573010000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                               |
| 数量         | 100 ST                     |                               |

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">2749340000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |
| 类型         | SDS 0.6X3.5X200            | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">9010110000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248300754              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |
| 类型         | SDIS 0.6X3.5X100           | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">2749810000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |

## BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 线夹



针对频繁负载变化：接插件的“拖车耦合”。  
应力消除装置的功能不仅仅是消除导体的应力：  
只需夹在插头上即可

- 捆束导体
- 引导电缆
- 用作连接和拆卸辅助

不会损坏连接点，接线清晰整洁且易于操作。

用户优势：为恶劣工业环境提供永久性重载连接并实现便捷操作，确保提高系统可用性。

## 通用订货数据

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 类型         | BLF/SLF 5.08 ZE06 BK       | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">2525850000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 黑色, 回路数: 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118537116              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |
| 类型         | BLF/SLF 5.08 ZE06 OR       | 版本                          |
| 订货号        | <a href="#">2525780000</a> | PCB 接插件, 附件, 线夹, 橙色, 回路数: 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118536881              |                             |
| 数量         | 50 ST                      |                             |


## BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 5.08HC/180F




插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，180度出线; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/22/180F 3.2SN... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1149120000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, 180°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4032248931989              | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                          |
| 数量         | 12 ST                      |                                                      |
| 类型         | SL 5.08HC/22/180F 3.2SN... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1147790000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, 180°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4032248931422              | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                          |
| 数量         | 12 ST                      |                                                      |

## SL 5.08HC/180LF



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，180度出线; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/22/180LF 3.2S... | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1149890000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248933129              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装             |
| 数量         | 12 ST                      |                                                |
| 类型         | SL 5.08HC/22/180LF 3.2S... | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1148420000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248931965              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装             |
| 数量         | 12 ST                      |                                                |

## BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 5.08HC/90F




插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，带90°电缆输出；适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/22/90F 3.2SN ... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1150310000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248936908              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                           |
| 数量         | 12 ST                      |                                                      |
| 类型         | SL 5.08HC/22/90F 3.2SN ... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1149280000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248936021              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                           |
| 数量         | 12 ST                      |                                                      |

## SL 5.08HC/90LF



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，带90°电缆输出；适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/22/90LF 3.2SN... | 版本                                                                               |
| 订货号        | <a href="#">1150570000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248937523              |                                                                                  |
| 数量         | 12 ST                      |                                                                                  |
| 类型         | SL 5.08HC/22/90LF 3.2SN... | 版本                                                                               |
| 订货号        | <a href="#">1150020000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248936489              |                                                                                  |
| 数量         | 12 ST                      |                                                                                  |

## BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 5.08/180F Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/22/180F 3... | 版本                                               |
| 订货号        | <a href="#">1837950000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248347766              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装               |
| 数量         | 12 ST                      |                                                  |

## SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/22/180LF ... | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">1838640000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248348701              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 12 ST                      |                                                    |

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/22/90F 3...  | 版本                                               |
| 订货号        | <a href="#">1837830000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248347643              | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 12 ST                      |                                                  |

## BLF 5.08HC/22/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/22/90LF 3... | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">1780630000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248165933              | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                  |
| 数量         | 12 ST                      |                                                    |

## SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 类型         | SLDV-THR 5.08/44/180F 3... | 版本                                               |
| 订货号        | <a href="#">1889410000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 44, |
| GTIN (EAN) | 4032248495757              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装               |
| 数量         | 8 ST                       |                                                  |

## SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | SLDV-THR 5.08/44/180FLF... | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1889310000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路 |
| GTIN (EAN) | 4032248495658              | 数: 44, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装       |
| 数量         | 8 ST                       |                                                 |