## 数据信息页

**SCT-C 7.9/360** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 插图类似

电缆扎带具备最大的捆扎力和长使用寿命。钢制电缆扎带 还可用于各种恶劣环境,如盐雾侵蚀或高温。

- 全不锈钢电缆扎带
- 高效滚珠锁定装置,安装快速方便
- 可用手或工具固拉紧
- 该电缆扎带可用于特殊环境,如盐雾侵蚀、极端温度或腐蚀环境。

### 通用订货数据

版本	电缆扎带, 7.9 x 360 mm, 不锈钢, 聚酯喷涂, 1112 N		
订货号	<u>1015320000</u>		
类型	SCT-C 7.9/360		
GTIN (EAN)	4032248724291		
数量	100 items		

目录日期 / 图纸

## **SCT-C 7.9/360**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-07-02

27-14-07-02

27-14-07-02

27-14-07-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
MAMID 认证			
ROHS	一致		
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>		
证书号 (cULus)	E524836		
尺寸和重量	,		
	0.26 mm	深度 (英寸)	0.0102 inch
<u>/^</u> 高度	360 mm	 高度 (英寸)	14.1732 inch
<sub>同及</sub> 宽度	7.9 mm	 宽度 (英寸)	0.311 inch
<u>%</u> 净重	7.48 g	<u> </u>	o.o i i ilion
温度			
工作温度范围	-80150 °C	最小持续工作温度	-60 °C
工作温度氾固 最大持续工作温度	-80150 C		-60 C
环保产品合规			
-1 hry HH H 190			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
安装材料			
7 <del>2.</del> 45. 41. 4.15	F	<b>老</b> 並打开	
防紫外线	是 Name =		<u>无</u>
阻燃等级符合 UL 94 最小工作温度	None -80 °C	最大工作温度	150℃ 不
取小工作温度 最大电缆直径	-80 °C 100 mm		
取人电级且侄 抗拉性	100 mm 1112 N		
奶拉性 磅力抗拉强度	250 lbf		20 mm
	250 101	<b>加米且任,取小</b>	20 mm
分类 			
ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIL 4 4 0 0		=01.400.00	07.44.07.00

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC000046

27-14-07-02

27-14-07-02

27-14-07-02

27-14-07-02

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

**SCT-C 7.9/360** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸 图纸