

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

## 通用订货数据

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 版本         | 直通型接线端子, 螺钉联接, 红色, 6 mm², 41 A, 800 V, 联接点数量: 2 |
| 订货号        | <a href="#">1020240000</a>                      |
| 类型         | WDU 6 RT                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190861285                                   |
| 数量         | 100 items                                       |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| UR 证书号                | E60693                |
| cURusEX 证书号           | E184763               |

## 尺寸和重量

|               |             |         |             |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| 深             | 46.5 mm     | 深度 (英寸) | 1.8307 inch |
| 深度 (含 DIN 导轨) | 47 mm       | 高度      | 60 mm       |
| 高度 (英寸)       | 2.3622 inch | 宽度      | 7.9 mm      |
| 宽度 (英寸)       | 0.311 inch  | 净重      | 12.81 g     |

## 温度

|          |                |          |                |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -60 °C...85 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C         | 最大持续工作温度 | 130 °C         |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门 0,117 kg CO2 eq.    |

## 额定数据IECEX/ATEX

|                   |                  |                     |                  |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| ATEX 证书号          | DEMKO14ATEX1338U | IECEX 证书号           | IECEXULD14.0005U |
| 最大电压 (欧洲防爆标准ATEX) | 690 V            | 电流 (ATEX)           | 41 A             |
| 导线最大压接面积(ATEX)    | 10 mm²           | 最大电压 (国际电工委员会IECEX) | 690 V            |
| 电流 (IECEX)        | 41 A             | 导线最大压接面积 (IECEX)    | 10 mm²           |
| EN 60079-7 标识     | Ex eb II C Gb    | Ex 2014/34/EU 标签    | II 2 G D         |

## 其它技术参数

|     |    |         |         |
|-----|----|---------|---------|
| 开放端 | 右方 | 相同端子的数量 | 1       |
| 防爆版 | 是  | 安装方式    | 直接卡在导轨上 |

## 可压接导线 (其它联接)

|             |      |
|-------------|------|
| 其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
|-------------|------|

## 可压接导线 (额定联接)

|                    |    |
|--------------------|----|
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A5 |
|--------------------|----|

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                                       |                      |      |                     |        |
|---------------------------------------|----------------------|------|---------------------|--------|
| 导线最大压接面积 AWG                          | AWG 8                |      |                     |        |
| 连接方向                                  | 水平进线                 |      |                     |        |
| 最大拧紧力矩                                | 1.6 Nm               |      |                     |        |
| 最小拧紧力矩                                | 0.8 Nm               |      |                     |        |
| 剥线长度                                  | 12 mm                |      |                     |        |
| 联接类型                                  | 螺钉联接                 |      |                     |        |
| 联接点数量                                 | 2                    |      |                     |        |
| 压接范围, 最大                              | 10 mm <sup>2</sup>   |      |                     |        |
| 压接范围, 最小                              | 0.22 mm <sup>2</sup> |      |                     |        |
| 压接螺钉                                  | M 3.5                |      |                     |        |
| 螺丝刀口尺寸                                | 0.8 x 4.0mm          |      |                     |        |
| 导线最小压接面积 AWG                          | AWG 26               |      |                     |        |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 6 mm <sup>2</sup>    |      |                     |        |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.22 mm <sup>2</sup> |      |                     |        |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大 | 6 mm <sup>2</sup>    |      |                     |        |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小 | 0.22 mm <sup>2</sup> |      |                     |        |
| 最大压接面积 软导线                            | 10 mm <sup>2</sup>   |      |                     |        |
| 最小多股导线接线截面积                           | 0.22 mm <sup>2</sup> |      |                     |        |
| 接线截面积, 多股线, 最大                        | 10 mm <sup>2</sup>   |      |                     |        |
| 接线截面积, 多股线, 最小                        | 0.22 mm <sup>2</sup> |      |                     |        |
| 双线管状端头 最大导线横截面                        | 4 mm <sup>2</sup>    |      |                     |        |
| 双线管状端头 最小导线横截面                        | 0.5 mm <sup>2</sup>  |      |                     |        |
| DMS 电动螺丝刀的扭矩设置                        | 3                    |      |                     |        |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大                    | 10 mm <sup>2</sup>   |      |                     |        |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小                    | 0.22 mm <sup>2</sup> |      |                     |        |
| 接线截面积, 多股细导线, 最小                      | 0.22 mm <sup>2</sup> |      |                     |        |
| 可压接导线                                 | 联接技术规范               |      | 螺钉联接                |        |
|                                       | 导线连接 截面积             | 型号   | 硬导线, H05(07) V-U    |        |
|                                       |                      | 最小   | 0.5 mm <sup>2</sup> |        |
|                                       |                      | 最大   | 10 mm <sup>2</sup>  |        |
|                                       |                      | 标称   | 6 mm <sup>2</sup>   |        |
|                                       | 管状端头                 | 剥线长度 | 最小                  | 12 mm  |
|                                       |                      |      | 最大                  | 12 mm  |
|                                       |                      |      | 标称                  | 12 mm  |
|                                       |                      | 扭紧力矩 | 最小                  | 0.8 Nm |
|                                       |                      |      | 最大                  | 1.6 Nm |
|                                       |                      |      | 联接技术规范              |        |
|                                       | 导线连接 截面积             | 型号   | 多股导线的 H07 V-R       |        |
|                                       |                      | 最小   | 1.5 mm <sup>2</sup> |        |
|                                       |                      | 最大   | 10 mm <sup>2</sup>  |        |
|                                       |                      | 标称   | 6 mm <sup>2</sup>   |        |
|                                       | 管状端头                 | 剥线长度 | 最小                  | 12 mm  |
|                                       |                      |      | 最大                  | 12 mm  |
|                                       |                      |      | 标称                  | 12 mm  |
|                                       |                      | 扭紧力矩 | 最小                  | 0.8 Nm |
|                                       |                      |      | 最大                  | 1.6 Nm |
|                                       |                      |      | 联接技术规范              |        |
|                                       | 导线连接 截面积             | 型号   | 软导线, H05(07) V-K    |        |
|                                       |                      | 最小   | 0.5 mm <sup>2</sup> |        |
|                                       |                      | 最大   | 10 mm <sup>2</sup>  |        |
|                                       |                      | 标称   | 6 mm <sup>2</sup>   |        |
|                                       | 管状端头                 | 剥线长度 | 最小                  | 12 mm  |
|                                       |                      |      | 最大                  | 12 mm  |
| 标称                                    |                      |      | 12 mm               |        |
| 扭紧力矩                                  |                      | 最小   | 0.8 Nm              |        |

## 技术数据

最大 1.6 Nm

## 材料参数

|              |       |      |    |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料         | Wemid | 颜色编码 | 红色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0   |      |    |

## 系统特征值

|         |                       |         |   |
|---------|-----------------------|---------|---|
| 类型      | 螺钉连接, 可螺丝固定的横联件, 单侧开放 | 必须的端板   | 是 |
| 电位数量    | 1                     | 层数      | 1 |
| 每层压接点数量 | 2                     | 每层电位点数量 | 1 |
| 层, 内部桥接 | 无                     | PE联接    | 无 |
| 安装导轨已装备 | TS 35                 | N功能     | 无 |
| PE 功能   | 无                     | PEN功能   | 无 |

## 通用的

|              |               |              |        |
|--------------|---------------|--------------|--------|
| 导线最大压接面积 AWG | AWG 8         | 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
| 标准           | IEC 60947-7-1 | 安装导轨已装备      | TS 35  |

## 额定数据

|                          |                   |        |               |
|--------------------------|-------------------|--------|---------------|
| 额定横截面                    | 6 mm <sup>2</sup> | 额定电压   | 800 V         |
| 额定直流电压                   | 800 V             | 额定电流   | 41 A          |
| 最大电流                     | 57 A              | 标准     | IEC 60947-7-1 |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 0.78 mΩ           | 额定浪涌电压 | 8 kV          |
| 功率损耗符合 IEC 60947-7-x     | 1.31 W            | 污染等级   | 3             |

## 额定数据 (CSA)

|                |        |              |                |
|----------------|--------|--------------|----------------|
| 导线最大压接面积(CSA)  | 8 AWG  | 电压大小 C (CSA) | 600 V          |
| 电流 大小 C (CSA)  | 50 A   | CSA 认证号      | 200039-1057876 |
| 最小导线横截面积 (CSA) | 22 AWG |              |                |

## 额定数据 (UL)


|                  |        |                  |        |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 最大导线尺寸 工厂接线 (UR) | 8 AWG  | 电流 大小 C (UR)     | 50 A   |
| 电压大小 C (UR)      | 600 V  | 最小导线尺寸 工厂接线 (UR) | 22 AWG |
| UR 证书号           | E60693 | 最小导线尺寸 现场接线 (UR) | 22 AWG |
| 最大导线尺寸 现场接线 (UR) | 8 AWG  |                  |        |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

## 可压接2根截面积相同的导线(H05V/H07V) (额定联接)

|                                   |                     |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 最大压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 2.5 mm <sup>2</sup> | 最小压接面积 多股线 带管状端头( DIN 46228/1) 双线 | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 多股软导线的最大压接面积 (双线)                 | 2.5 mm <sup>2</sup> | 多股软导线的最小压接面积 (双线)                 | 0.5 mm <sup>2</sup> |



## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 类型         | WQV 6/2                    | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1052360000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，黄色，57 A，回路数：2，间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190075866              | mm）：8.00，绝缘：是，宽度：7.6 mm               |
| 数量         | 50 ST                      |                                       |
| 类型         | WQV 6/3                    | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1054760000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，黄色，57 A，回路数：3，间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190174163              | mm）：8.00，绝缘：是，宽度：7.6 mm               |
| 数量         | 50 ST                      |                                       |
| 类型         | WQV 6/4                    | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1054860000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，黄色，57 A，回路数：4，间距 P（单位：  |
| GTIN (EAN) | 4008190180799              | mm）：8.00，绝缘：是，宽度：7.6 mm               |
| 数量         | 50 ST                      |                                       |
| 类型         | WQV 6/10                   | 版本                                    |
| 订货号        | <a href="#">1052260000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，黄色，57 A，回路数：10，间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4008190153977              | mm）：8.00，绝缘：是，宽度：7.6 mm               |
| 数量         | 20 ST                      |                                       |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 类型         | WAP 2.5-10                 | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">1050000000</a> | 用于端子的端板，深褐，高度：56 mm，宽度：1.5 mm，V-O，Wemid，可卡 |
| GTIN (EAN) | 4008190103149              | 装：无                                        |
| 数量         | 50 ST                      |                                            |
| 类型         | WAP 2.5-10 BL              | 版本                                         |
| 订货号        | <a href="#">1050080000</a> | 用于端子的端板，蓝色，高度：56 mm，宽度：1.5 mm，V-O，Wemid，可卡 |
| GTIN (EAN) | 4008190136611              | 装：无                                        |
| 数量         | 50 ST                      |                                            |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## 附件

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1050100000</a> | 端子用端板及隔板, 深褐, 高度: 56 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190079901              |                                                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                                 |
| 类型         | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL    | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1050180000</a> | 端子用端板及隔板, 蓝色, 高度: 56 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190013899              |                                                 |
| 数量         | 20 ST                      |                                                 |

## 尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | WEW 35/2                   | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1061200000</a> | 固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                             |
| 数量         | 50 ST                      |                                             |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式, 就可以建立有线电气接触, 并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 类型         | WTA 3 WDU4                 | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1632350000</a> | 测试适配器 (端子), 1.5 mm², 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190209711              |                                 |
| 数量         | 25 ST                      |                                 |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 空白




WAD 标记号适合于 W 系列接线端子以及固定块 WEW 35/2 和 ZEW 35/2。可以提供空白标记号、按客户要求打印以及带闪电标识的标准打印标记号。WAD MultiCard 标记号适合与 PrintJet CONNECT 打印机一起使用。针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 类型         | WAD 8 MC NE WS             | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1112940000</a> | 组标记号, 盖板, 33.3 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00 WDU 4,     |
| GTIN (EAN) | 4032248891825              | WEW 35/2, ZEW 35/2, 白色                                  |
| 数量         | 48 ST                      |                                                         |
| 类型         | WAD 8 MC NE GE             | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1112950000</a> | 组标记号, 盖板, 33.3 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00 WDU 4,     |
| GTIN (EAN) | 4032248891696              | WEW 35/2, ZEW 35/2, 黄色                                  |
| 数量         | 48 ST                      |                                                         |
| 类型         | DEK 5/8 MC NE WS           | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00          |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, 白色                                         |
| 数量         | 800 ST                     |                                                         |
| 类型         | WS 12/8 PLUS MC NE WS      | 版本                                                      |
| 订货号        | <a href="#">1906000000</a> | WS, 端子标记, 12 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248528158              | 白色                                                      |
| 数量         | 420 ST                     |                                                         |

## SchT 标记座类型



SCHT 5 S 成组标记座可以直接卡在 TS32 安装导轨（G 型轨）或 TS35 安装导轨（U 型轨）上。您无需考虑接线端子型号，即可对端子条进行成组标记。  
SchT 5 和 SchT 5 S 装配有 ESO 5、STR 5 防护条。  
SchT 7 是折页式成组标记座，可以装插入式标签，对于压线框端子而言，使用非常容易。  
SchT 7 装配有 ESO 7、STR 7 防护条或 DEK 5。  
有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | SCHT 7                     | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, 端子标记, 39.3 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742              | Weidmueller, 白色                                |
| 数量         | 20 ST                      |                                                |



## 附件

## ZGB 翻转式成组标记座



ZGB 15 是折页式成组标记座。标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 15 插入式标签。  
ZGB 30 是折页式成组标记座。标记座可安装 dekafix 5、WS 12/5 标记号或 ESO 7 插入式标签。  
有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

## 通用订货数据

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 类型         | ZGB 15                     | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1636530000</a> | 端子标记号, 端子标记, 15 x 7 mm, 间距 P (单位: mm): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              | Weidmueller, 白色                             |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |
| 类型         | ZGB 30                     | 版本                                          |
| 订货号        | <a href="#">1611930000</a> | 端子标记号, 端子标记, 32 x 7 mm, 间距 P (单位: mm): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              | Weidmueller, 白色                             |
| 数量         | 20 ST                      |                                             |

## 屏蔽夹钳



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触, 由此确保设备能够零故障运作。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | LS 2.8 WDU2.5-10           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1056400000</a> | W系列, 屏蔽总线 |
| GTIN (EAN) | 4008190036454              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离, 提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面, 防止接触带电部件, 同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配, 有助于实现安全、合规且专业的接线。

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | WTW EN                     | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1058800000</a> | 隔板（端子），深褐，高度: 86 mm, 宽度: 3 mm, V-O, Wemid |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              |                                           |
| 数量         | 20 ST                      |                                           |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5    | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">0280600000</a> | 附件, 插座                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190023188              |                                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                           |
| 类型         | STB 21.6/IH/BL WTL6/3      | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1071080000</a> | 插座（端子），插孔深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190043957              |                                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                           |

## 附件



## 电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | STB 21.6/IH/DB WTL6/3      | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1071000000</a> | 插座（端子），插孔深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259204              |                                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                           |
| 类型         | STB 21.6/IH/GE WTL6/3      | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1071010000</a> | 插座（端子），插孔深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259211              |                                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                           |

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | STB 21.6/IH/GN WTL6/3      | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1071020000</a> | 插座（端子），插孔深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259228              |                                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                           |

## 附件



## 电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | STB 21.6/IH/RT WTL6/3      | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1778990000</a> | 插座（端子），插孔深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248169665              |                                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                           |
| 类型         | STB 21.6/IH/SW WTL6/3      | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1071040000</a> | 插座（端子），插孔深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190859985              |                                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                           |

## 测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 类型         | STB 21.6/IH/VI WTL6/3      | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1071030000</a> | 插座（端子），插孔深度: 11.1 mm, 0.00 mm, 深: 26.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190259235              |                                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                           |
| 类型         | STB 21.6/IH/WS WTL6/3      | 版本                                        |
| 订货号        | <a href="#">1312520000</a> | 插座（端子），插孔深度: 11.1 mm                      |
| GTIN (EAN) | 4050118121704              |                                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                           |

## 标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

## 通用订货数据

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| 类型         | BZT 1 WS 10/5              | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805490000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |
| 类型         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 版本        |
| 订货号        | <a href="#">1805520000</a> | 附件, 标记号托架 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |           |
| 数量         | 100 ST                     |           |

## DEK 5/8



## WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

## MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

## WDU 6 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## 附件

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | DEK 5/8 MM WS              | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |                                          |
| 数量         | 500 ST                     |                                          |

## 横联件



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

|            |                            |                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 类型         | WQV 35-4/6                 | 版本                                   |
| 订货号        | <a href="#">1064200000</a> | 横联件（端子），螺钉固定的，黄色，41 A，回路数：2，间距 P（单位： |
| GTIN (EAN) | 4008190072919              | mm）：16.00，绝缘：是，宽度：13 mm              |
| 数量         | 10 ST                      |                                      |

## 端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

## 通用订货数据

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 类型         | WAP 2.5-10/0.5MM           | 版本                                           |
| 订货号        | <a href="#">1966380000</a> | 用于端子的端板，深褐，高度：54.5 mm，宽度：0.35 mm，V-0，Wemid，可 |
| GTIN (EAN) | 4032248688616              | 卡装：是                                         |
| 数量         | 50 ST                      |                                              |