

WDU 2.5/10 BEZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

通用订货数据

版本	单回路和多回路端子条, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
订货号	1020700000
类型	WDU 2.5/10 BEZ
GTIN (EAN)	4008190175009
数量	10 items

WDU 2.5/10 BEZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

深	46.5 mm	深度 (英寸)	1.8307 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	51 mm	宽度 (英寸)	2.0079 inch
净重	79.4 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-60 °C...85 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.638 kg CO2 eq.	

额定数据IECEX/ATEX

ATEX 证书号	DEMKO14ATEX1338U	IECEX 证书号	IECEXULD14.0005U
最大电压 (欧洲防爆标准ATEX)	690 V	电流 (ATEX)	24 A
导线最大压接面积(ATEX)	2.5 mm ²	最大电压 (国际电工委员会IECEX)	690 V
电流 (IECEX)	24 A	导线最大压接面积 (IECEX)	2.5 mm ²
EN 60079-7 标识	Ex eb II C Gb	Ex 2014/34/EU 标签	II 2 G D

其它技术参数

开放端	右方	相同端子的数量	10
防爆版	是	安装方式	直接卡在导轨上

可压接导线 (其它联接)

软导线的最大压接面积, 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1) 其他联接方式	2.5 mm ²	其他联接方式的接口类型	螺钉联接
--	---------------------	-------------	------

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A3
导线最大压接面积 AWG	AWG 12
连接方向	水平进线
剥线长度	10 mm
联接类型 2	螺钉联接
联接类型	螺钉联接
联接点数量	2

WDU 2.5/10 BEZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

压接范围, 最大	2.5 mm ²																																																																								
压接范围, 最小	0.05 mm ²																																																																								
压接螺钉	M 2.5																																																																								
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm																																																																								
导线最小压接面积 AWG	AWG 30																																																																								
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	2.5 mm ²																																																																								
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.05 mm ²																																																																								
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	2.5 mm ²																																																																								
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.05 mm ²																																																																								
最大压接面积 软导线	4 mm ²																																																																								
最小多股导线接线截面积	0.05 mm ²																																																																								
接线截面积, 多股线, 最大	4 mm ²																																																																								
接线截面积, 多股线, 最小	0.05 mm ²																																																																								
双线管状端头 最大导线横截面	1.5 mm ²																																																																								
双线管状端头 最小导线横截面	0.5 mm ²																																																																								
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置	1																																																																								
导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	4 mm ²																																																																								
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.05 mm ²																																																																								
可压接导线	<table border="1"> <tr> <td>联接技术规范</td> <td>螺钉联接</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">导线连接 截面积</td> <td>型号</td> <td>硬导线, H05(07) V-U</td> </tr> <tr> <td>最小</td> <td>0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>4 mm²</td> </tr> <tr> <td>标称</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">管状端头</td> <td rowspan="3">剥线长度</td> <td>最小</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>标称</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">扭紧力矩</td> <td>最小</td> <td>0.4 Nm</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>0.8 Nm</td> </tr> <tr> <td>联接技术规范</td> <td>螺钉联接</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">导线连接 截面积</td> <td>型号</td> <td>多股导线的 H07 V-R</td> </tr> <tr> <td>最小</td> <td>1.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>4 mm²</td> </tr> <tr> <td>标称</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">管状端头</td> <td rowspan="3">剥线长度</td> <td>最小</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>标称</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">扭紧力矩</td> <td>最小</td> <td>0.4 Nm</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>0.8 Nm</td> </tr> <tr> <td>联接技术规范</td> <td>螺钉联接</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">导线连接 截面积</td> <td>型号</td> <td>软导线, H05(07) V-K</td> </tr> <tr> <td>最小</td> <td>0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>标称</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">管状端头</td> <td rowspan="3">剥线长度</td> <td>最小</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>标称</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">扭紧力矩</td> <td>最小</td> <td>0.4 Nm</td> </tr> <tr> <td>最大</td> <td>0.8 Nm</td> </tr> </table>	联接技术规范	螺钉联接	导线连接 截面积	型号	硬导线, H05(07) V-U	最小	0.5 mm ²	最大	4 mm ²	标称	2.5 mm ²	管状端头	剥线长度	最小	10 mm	最大	10 mm	标称	10 mm	扭紧力矩	最小	0.4 Nm	最大	0.8 Nm	联接技术规范	螺钉联接	导线连接 截面积	型号	多股导线的 H07 V-R	最小	1.5 mm ²	最大	4 mm ²	标称	2.5 mm ²	管状端头	剥线长度	最小	10 mm	最大	10 mm	标称	10 mm	扭紧力矩	最小	0.4 Nm	最大	0.8 Nm	联接技术规范	螺钉联接	导线连接 截面积	型号	软导线, H05(07) V-K	最小	0.5 mm ²	最大	2.5 mm ²	标称	2.5 mm ²	管状端头	剥线长度	最小	10 mm	最大	10 mm	标称	10 mm	扭紧力矩	最小	0.4 Nm	最大	0.8 Nm
联接技术规范	螺钉联接																																																																								
导线连接 截面积	型号	硬导线, H05(07) V-U																																																																							
	最小	0.5 mm ²																																																																							
	最大	4 mm ²																																																																							
	标称	2.5 mm ²																																																																							
管状端头	剥线长度	最小	10 mm																																																																						
		最大	10 mm																																																																						
		标称	10 mm																																																																						
	扭紧力矩	最小	0.4 Nm																																																																						
		最大	0.8 Nm																																																																						
		联接技术规范	螺钉联接																																																																						
导线连接 截面积	型号	多股导线的 H07 V-R																																																																							
	最小	1.5 mm ²																																																																							
	最大	4 mm ²																																																																							
	标称	2.5 mm ²																																																																							
管状端头	剥线长度	最小	10 mm																																																																						
		最大	10 mm																																																																						
		标称	10 mm																																																																						
	扭紧力矩	最小	0.4 Nm																																																																						
		最大	0.8 Nm																																																																						
		联接技术规范	螺钉联接																																																																						
导线连接 截面积	型号	软导线, H05(07) V-K																																																																							
	最小	0.5 mm ²																																																																							
	最大	2.5 mm ²																																																																							
	标称	2.5 mm ²																																																																							
管状端头	剥线长度	最小	10 mm																																																																						
		最大	10 mm																																																																						
		标称	10 mm																																																																						
	扭紧力矩	最小	0.4 Nm																																																																						
		最大	0.8 Nm																																																																						

大小

静差 TS 35 32 mm

WDU 2.5/10 BEZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	螺钉连接, 用于插入式横联件, 可螺丝固定的横联件, 单侧开放	必须的端板	是
电位数量	1	层数	1
每层压接点数量	2	每层电位点数量	1
层, 内部桥接	无	PE联接	无
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无

通用的

回路数	10	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
导线最小压接面积 AWG	AWG 30	标准	IEC 60947-7-1
安装导轨已装备	TS 35		

额定数据

额定横截面	2.5 mm ²	额定电压	500 V
额定直流电压	500 V	额定电流	24 A
标准	IEC 60947-7-1	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.77 W		


额定数据 (CSA)

导线最大压接面积(CSA)	12 AWG	电压大小 C (CSA)	600 V
电流 大小 C (CSA)	20 A	CSA 认证号	200039-1057876
最小导线横截面积 (CSA)	26 AWG		

分类

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

图纸



横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	WQV 2.5/2	版本
订货号	1053660000	横联件（端子），螺钉固定的，黄色，32 A，回路数：2，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190031121	mm）：5.10，绝缘：是，宽度：7 mm
数量	50 ST	
类型	WQV 2.5/3	版本
订货号	1053760000	横联件（端子），螺钉固定的，黄色，32 A，回路数：3，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190058999	mm）：5.10，绝缘：是，宽度：7 mm
数量	50 ST	
类型	WQV 2.5/4	版本
订货号	1053860000	横联件（端子），螺钉固定的，黄色，32 A，回路数：4，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190049706	mm）：5.10，绝缘：是，宽度：7 mm
数量	50 ST	
类型	WQV 2.5/10	版本
订货号	1054460000	横联件（端子），螺钉固定的，黄色，32 A，回路数：10，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190135089	mm）：5.10，绝缘：是，宽度：7 mm
数量	20 ST	

端板和隔板



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	WAP 2.5-10	版本
订货号	1050000000	用于端子的端板，深褐，高度：56 mm，宽度：1.5 mm，V-0，Wemid，可卡
GTIN (EAN)	4008190103149	装：无
数量	50 ST	
类型	WAP 2.5-10 BL	版本
订货号	1050080000	用于端子的端板，蓝色，高度：56 mm，宽度：1.5 mm，V-0，Wemid，可卡
GTIN (EAN)	4008190136611	装：无
数量	50 ST	

WDU 2.5/10 BEZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	WAP 16+35 WTW 2.5-10	版本
订货号	1050100000	端子用端板及隔板, 深褐, 高度: 56 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4008190079901	
数量	20 ST	
类型	WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL	版本
订货号	1050180000	端子用端板及隔板, 蓝色, 高度: 56 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4008190013899	
数量	20 ST	

尾架



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	WEW 35/2	版本
订货号	1061200000	固定器, 深褐, TS 35, HB, Wemid, 宽度: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
数量	50 ST	

测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式, 就可以建立有线电气接触, 并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

类型	WTA 2 WDU2.5-10	版本
订货号	1632320000	测试适配器 (端子), 1.5 mm², 250 V, 6 A
GTIN (EAN)	4008190257347	
数量	25 ST	
类型	WTA 2/ZA WDU2.5-10	版本
订货号	1632330000	测试适配器 (端子), 1.5 mm², 250 V, 6 A
GTIN (EAN)	4008190257330	
数量	25 ST	

空白



WAD 标记号适合于 W 系列接线端子以及固定块 WEW 35/2 和 ZEW 35/2。可以提供空白标记号、按客户要求打印以及带闪电标识的标准打印标记号。WAD MultiCard 标记号适合与 PrintJet CONNECT 打印机一起使用。针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	WAD 5 MC NE WS	版本
订货号	1112910000	组标记号, 盖板, 33.3 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 WDU 2.5,
GTIN (EAN)	4032248891689	WEW 35/2, ZEW 35/2, 白色
数量	48 ST	
类型	WAD 5 MC NE GE	版本
订货号	1112920000	组标记号, 盖板, 33.3 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 WDU 2.5,
GTIN (EAN)	4032248891771	WEW 35/2, ZEW 35/2, 黄色
数量	48 ST	
类型	DEK 5/5 MC NE WS	版本
订货号	1609801044	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, 白色
数量	1000 ST	
类型	WS 12/5 MC NE WS	版本
订货号	1609860000	WS, 端子标记, 12 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203481	Allen-Bradley, 白色
数量	720 ST	

屏蔽夹钳



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

类型	LS 2.8 WDU2.5-10	版本
订货号	1056400000	W系列, 屏蔽总线
GTIN (EAN)	4008190036454	
数量	100 ST	

附件

DEK 5/5



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MM WS	版本	
订货号	2007110000		Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118391862		
数量	800 ST		

端板和隔板




分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	WTW EN	版本	
订货号	1058800000		隔板 (端子), 深褐, 高度: 86 mm, 宽度: 3 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4008190140175		
数量	20 ST		

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

WDU 2.5/10 BEZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	WQB B/10	版本
订货号	1579050000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.26 mm
GTIN (EAN)	4008190094508	
数量	20 ST	
类型	WQB B/2	版本
订货号	1579010000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 10.14 mm
GTIN (EAN)	4008190021696	
数量	50 ST	
类型	WQB B/24	版本
订货号	1579060000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 24, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 123.22 mm
GTIN (EAN)	4008190188597	
数量	20 ST	
类型	WQB B/3	版本
订货号	1579020000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 15.28 mm
GTIN (EAN)	4008190062392	
数量	50 ST	
类型	WQB B/4	版本
订货号	1579030000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 20.42 mm
GTIN (EAN)	4008190185046	
数量	50 ST	
类型	WQB B/6	版本
订货号	1579040000	横联件 (端子), 螺钉固定的, 黑色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 30.7 mm
GTIN (EAN)	4008190081041	
数量	20 ST	

测试适配器和测试插座



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式, 就可以建立有线电气接触, 并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

类型	STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ	版本
订货号	0215700000	附件, 插座
GTIN (EAN)	4008190184872	
数量	50 ST	

WDU 2.5/10 BEZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

WS 12/5



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	WS 12/5 MM WS	版本
订货号	2007190000	WS, 端子标记, 12 x 5 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392036	
数量	800 ST	

WDU 2.5/10 BEZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	WQV 16-2.5	版本
订货号	1063900000	横联件（端子），螺钉固定的，黄色，76 A，回路数：2，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190112158	mm）：11.90，绝缘：是，宽度：13 mm
数量	10 ST	

端板和隔板




分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

类型	WAP 2.5-10/0.5MM	版本
订货号	1966380000	用于端子的端板，深褐，高度：54.5 mm，宽度：0.35 mm，V-0，Wemid，可
GTIN (EAN)	4032248688616	卡装：是
数量	50 ST	

横联接



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

类型	WQV 16N-2.5	版本
订货号	1073100000	横联件（端子），螺钉固定的，黄色，76 A，回路数：2，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190489847	mm）：11.90，绝缘：是，宽度：13 mm
数量	10 ST	