


BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



久经考验，细节创新：

BLF 5.00HC, 直插式 BLF 5.00HC 插头是一种新的联接技术，设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具，是未来导线联接的趋势。HC = 大电流 BLF 5.00HC 功能多样，与旧版相当：

- 提供 3 种出线方向，提供了设计上的灵活性。
- 提供 4 种法兰类型，和专利性的释放杆，供客户自由选择。

通用订货数据

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | PCB 接插件, 插头, 5.00 mm, 回路数: 11, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装 |
| 订货号        | <a href="#">1017770000</a>                                                |
| 类型         | BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX                                                |
| GTIN (EAN) | 4032248728756                                                             |
| 数量         | 30 items                                                                  |
| 产品数据       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 |
| 包装         | 盒装                                                                        |

## BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E60693

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 27.6 mm | 深度 (英寸) | 1.0866 inch |
| 高度 | 14.2 mm | 高度 (英寸) | 0.5591 inch |
| 宽度 | 55 mm   | 宽度 (英寸) | 2.1654 inch |
| 净重 | 19.12 g |         |             |

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)  
产品碳足迹 从摇篮到大门 1,573 kg CO2 eq.

## 系统参数

|                          |                             |                         |                       |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 产品系列                     | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.00 系列 | 联接类型                    | 现场接线                  |
| 导线连接方式                   | PUSH IN 带执行器                | 间距 P (单位: mm)           | 5.00 mm               |
| 间距 P (单位: inch)          | 0.197 "                     | 导线出线方向                  | 180°                  |
| 回路数                      | 11                          | L1 (mm)                 | 50.00 mm              |
| L1 (inch)                | 1.970 "                     | 层数                      | 1                     |
| 插针排数                     | 1                           | 额定横截面                   | 2.5 mm²               |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 57106) | 手指安全保护                      | 防触电保护 (按照 DIN VDE 0470) | IP 20 已插入 / IP 10 未插入 |
| 防护等级                     | IP20                        | 通道电阻                    | ≤5 mΩ                 |
| 可编码                      | 是                           | 剥线长度                    | 10 mm                 |
| 直杆螺丝刀口尺寸                 | 0.6 x 3.5                   | 相关标准                    | DIN 5264              |
| 插拔次数                     | 25                          | 插拔力 / 回路, 最大            | 7 N                   |
| 拉力 / 回路, 最大              | 5.5 N                       |                         |                       |

## 材料数据

|                |          |                      |                            |
|----------------|----------|----------------------|----------------------------|
| 绝缘材料           | PBT      | 颜色编码                 | 黑色                         |
| 比色表 (相似)       | RAL 9011 | 绝缘材料组                | IIIa                       |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL) |                            |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0      | 触点材料                 | 铜合金                        |
| 插针镀层           | 镀锡       | 插头触点叠层结构             | 4...8 μm Sn hot-dip tinned |
| 最低存放温度         | -40 °C   | 最高存放温度               | 70 °C                      |
| 最低操作温度         | -50 °C   | 最高操作温度               | 100 °C                     |
| 最小安装温度         | -30 °C   | 最大安装温度范围             | 100 °C                     |

## 适用导线

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 压接范围, 最小               | 0.13 mm² |
| 压接范围, 最大               | 3.31 mm² |
| 导线最小压接面积 AWG           | AWG 26   |
| 导线最大压接面积 AWG           | AWG 12   |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U | 0.2 mm²  |

## BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                               |                      |         |                            |
|-------------------------------|----------------------|---------|----------------------------|
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U        | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                            |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K       | 0.2 mm <sup>2</sup>  |         |                            |
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K       | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                            |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                            |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小   | 0.25 mm <sup>2</sup> |         |                            |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1  | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                            |
| 塞规符合 EN 60999 a x b ; ø       | 2.8 mm x 2.0 mm      |         |                            |
| 可压接导线                         | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                        |
|                               |                      | 标称      | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 12 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/16 OR</a> |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 10 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/10</a>    |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                        |
|                               |                      | 标称      | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 12 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/16 W</a> |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 10 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/10</a>   |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                        |
|                               |                      | 标称      | 1 mm <sup>2</sup>          |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 12 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/16D R</a> |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 10 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/10</a>    |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                        |
|                               |                      | 标称      | 1.5 mm <sup>2</sup>        |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 10 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/10</a>    |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 12 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/16 R</a>  |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                        |
|                               |                      | 标称      | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 10 mm                   |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H2.5/10</a>    |

参考文本 塑料套环的外径不应大于节距 (P). 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

## 额定数据符合 CSA 标准

|                    |                   |                    |                |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 机构                 | CSA               | CSA 认证号            | 200039-1121690 |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V          |
| 额定电流 (使用组 B / CSA) | 10 A              | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A           |
| 导线最小压接面积, AWG      | AWG 12            | 导线最大压接面积, AWG      | AWG 26         |
| 参见认证参数             | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                    |                |

## 额定数据符合 UL 1059 标准

|                        |                   |                        |        |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 机构                     | CURUS             | cURus 证书号              | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 18.5 A            | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A   |
| 导线最小压接面积, AWG          | AWG 26            | 导线最大压接面积, AWG          | AWG 12 |
| 参见认证参数                 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                        |        |

## BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 包装

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装        | VPE 长度 | 353.00 mm |
| VPE 宽度 | 137.00 mm | VPE 高度 | 38.00 mm  |

## 类型测试

|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 测试标识的耐久性    | 标准   | IEC 61984 章节 6.2 和 7.3.2 / 10.08 模式取自 IEC 60068-2-70 / 12.95                                                                                                                                                                                   |  |
|             | 测试   | 原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 材料类型, 日期时钟                                                                                                                                                                                                                   |  |
|             | 评价   | 可用                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | 测试   | 耐久性                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 测试：误用（不可互换） | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | 标准   | IEC 61984 章节 6.3 和 6.9.1 / 10.08, IEC 60512-13-5 / 02.06                                                                                                                                                                                       |  |
|             | 测试   | 电码单元旋转 180°                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|             | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 测试 可夹紧 截面积  | 测试   | 目视检查                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|             | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | 标准   | IEC 60999-1 章节 7 和 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 06.07                                                                                                                                                                               |  |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 实心 0.2 mm <sup>2</sup><br>导体类型和导线截面积 扭绞 0.2 mm <sup>2</sup><br>导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm <sup>2</sup><br>导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm <sup>2</sup><br>导体类型和导线截面积 AWG 26/1<br>导体类型和导线截面积 AWG 26/19<br>导体类型和导线截面积 AWG 14/1<br>导体类型和导线截面积 AWG 14/19 |  |
| 导体损坏和意外松动测试 | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | 标准   | IEC 60999-1 章节 9.4 / 11.99                                                                                                                                                                                                                     |  |
|             | 要求   | 0.2 kg                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1<br>导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                                                                                                                                                                                    |  |
|             | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | 要求   | 0.3 kg                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5<br>导体类型和导线截面积 H05V-K0.5                                                                                                                                                                                                   |  |
|             | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | 要求   | 0.7 kg                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-U2.5<br>导体类型和导线截面积 H07V-K2.5<br>导体类型和导线截面积 AWG 14/1<br>导体类型和导线截面积 AWG 14/19                                                                                                                                                    |  |
| 拉出测试        | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | 标准   | IEC 60999-1 章节 9.5 / 11.99                                                                                                                                                                                                                     |  |
|             | 要求   | ≥10 N                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 AWG 26/1<br>导体类型和导线截面积 AWG 26/19                                                                                                                                                                                                    |  |
|             | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | 要求   | ≥20 N                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H05V-U0.5<br>导体类型和导线截面积 H05V-K0.5                                                                                                                                                                                                   |  |
|             | 评价   | 传递                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | 要求   | ≥50 N                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|             | 导线类型 | 导体类型和导线截面积 H07V-U2.5<br>导体类型和导线截面积 H07V-K2.5<br>导体类型和导线截面积 AWG 14/1                                                                                                                                                                            |  |

## BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|    |  |                      |
|----|--|----------------------|
|    |  | 导体类型和导线截面积 AWG 14/19 |
| 评价 |  | 传递                   |

## 额定数据符合 IEC 标准

|                         |                        |                         |               |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 23 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 18 A                   | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 21 A          |
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C) | 16 A                   | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 400 V         |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 320 V                  | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 250 V         |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)  | 4 kV                   | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)  | 4 kV          |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)  | 4 kV                   | 瞬时耐电流                   | 3 x 1s, 120 A |

## 重要注意事项

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 备注         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• The test point can only be used as potential-pickup point.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 图纸


### 产品图片




### Dimensional drawing



### Graph



### Graph




Uncompromising functionalityHigh vibration resistance

### 产品优势



Uncompromising functionalityHigh vibration resistance

### 产品优势



Solid PUSH IN contactSafe and durable

**BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


图纸

产品优势



Cost-effective wiring Quick and intuitive operation

产品优势



Wide clamping range Tool-free wire connection


## BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。  
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件  
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米<sup>ü</sup>勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。  
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再生。  
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

## 通用订货数据

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | BLZ/SL KO BK BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1545710000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                               |
| 数量         | 50 ST                      |                               |
| 类型         | BLZ/SL KO OR BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1573010000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                               |
| 数量         | 100 ST                     |                               |

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008330000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |
| 类型         | SDS 0.6X3.5X200            | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9010110000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248300754              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |
| 类型         | SDIS 0.6X3.5X100           | 版本       |
| 订货号        | <a href="#">9008390000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀 |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |          |
| 数量         | 1 ST                       |          |



## BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 5.00/135

焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。



## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.00/11/135 3.2SN OR... | 版本                                                                               |
| 订货号        | <a href="#">1630340000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 11, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190203764              |                                                                                  |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                  |

## SL 5.00/135B

焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。




## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                      |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.00/11/135B 3.2SN O... | 版本                                                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1630570000</a> | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 11, 135°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190203993              |                                                                                      |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                      |

## SL 5.00/180

焊接插座，直进线方向。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。



## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.00/11/180 3.2SN OR... | 版本                                                                               |
| 订货号        | <a href="#">1581410000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 11, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190106331              |                                                                                  |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                  |


## BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 5.00/180B




焊接插座，直进线方向。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.00/11/180B 3.2SN O... | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1581870000</a> | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4008190152017              | 11, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装        |
| 数量         | 50 ST                      |                                               |

## SL 5.00/90




焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.00/11/90 3.2SN OR ... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1571220000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 11, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4008190015787              | 脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                          |
| 数量         | 50 ST                      |                                                      |
| 类型         | SL 5.00/11/90 4.5SN BK ... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1626070000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 11, 90°, 焊 |
| GTIN (EAN) | 4008190197377              | 脚长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                          |
| 数量         | 50 ST                      |                                                      |

## SL 5.00/90B



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

## BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## 配套联接件

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.00/11/90B 3.2SN OR... | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1580950000</a> | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: |
| GTIN (EAN) | 4008190029739              | 11, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装         |
| 数量         | 50 ST                      |                                               |

## SLD 5.00/180G




双层插座, 带平行接插面。焊针长度最适合波峰焊工艺。  
 提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 5.00/22/180G 3.2SN ... | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1614900000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4008190039929              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装             |
| 数量         | 10 ST                      |                                                |

## SLD 5.00/90G



双层插座, 带平行接插面。焊针长度最适合波峰焊工艺。  
 提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SLD 5.00/22/90G 3.2 SN ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1614440000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 22, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190030629              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                        |
| 数量         | 10 ST                      |                                                     |

## BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 5.00HC/180 Box




耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.00HC/11/180 3...  | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1841020000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 11, |
| GTIN (EAN) | 4032248351909              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## SL-SMT 5.00HC/180G Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.00HC/11/180G 3... | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">1841250000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 11, |
| GTIN (EAN) | 4032248352159              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                    |

## SL-SMT 5.00HC/90 Box



耐高温式插座 (90°) 用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.00HC/11/90 3.2... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1839980000</a> | PCB 接插件, 插座, 开口型, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 11, |
| GTIN (EAN) | 4032248350728              | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## BLF 5.00HC/11/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 5.00HC/90G Box




耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.00HC/11/90G 3...  | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">1840210000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 11, |
| GTIN (EAN) | 4032248350957              | 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                  |
| 数量         | 50 ST                      |                                                    |

## SLDV-THR 5.00/180G



耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 类型         | SLDV-THR 5.00/22/180G 3... | 版本                                                 |
| 订货号        | <a href="#">1882750000</a> | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, THT/THR 焊接联接, 5.00 mm, 回路数: 22, |
| GTIN (EAN) | 4032248486328              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                                    |