


产品图片



分隔板与端板是接线端子的必要附件。分隔板可实现不同电位和功能组的光学与电气隔离，提升安全性并确保控制柜内部结构清晰明了。端板用于封闭接线端子排的侧面，防止接触带电部件，同时确保整体结构整洁稳固。这两类组件均与魏德米勒相应的接线端子产品系列精确匹配，有助于实现安全、合规且专业的接线。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 隔板（端子），绿色，高度：47 mm，宽度：0.6 mm，V-2，PA 66 |
| 订货号 | 1027160000 |
| 类型 | TW AKZ4 GN |
| GTIN (EAN) | 4032248756766 |
| 数量 | 50 items |
| 交货状态 | 本产品即将停产。 |
| 有效期 | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |
| 替代产品 | TW AKZ RT |

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 30 mm | 深度 (英寸) | 1.1811 inch |
| 高度 | 47 mm | 高度 (英寸) | 1.8504 inch |
| 宽度 | 0.6 mm | 宽度 (英寸) | 0.0236 inch |
| 净重 | 0.9 g | | |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -50 °C...55 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C | 最大持续工作温度 | 100 °C |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 可卡装 | 是 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

材料参数

| | | | |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料 | PA 66 | 颜色编码 | 绿色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 | | |

系统特征值

| | |
|----|----|
| 类型 | 隔板 |
|----|----|

通用的

| | |
|------|------|
| 安装指导 | 直接安装 |
|------|------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |