


## SCDV-THR 3.81/32/90F 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 产品图片



耐高温双层插座 SCDV-THR，适用于回流焊接工艺。

- 可以在同一个平面上使用两个接口，并且操作时可一步到位
- 进线方向：90°（卧式）
- 可以交错联接，每一排都有插口
- 提供标记和编码空间
- 盒装供货。

魏德米勒接插件，间距为 3.81 毫米（0.15 英寸），布局与标准接插件兼容，提供标记和编码空间。

### 通用订货数据

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 3.81 mm, 回路数: 32, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| 订货号        | <a href="#">1034130000</a>                                                         |
| 类型         | SCDV-THR 3.81/32/90F 3.2SN BK BX                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248763009                                                                      |
| 数量         | 20 items                                                                           |
| 产品数据       | IEC: 320 V / 17.5 A<br>UL: 300 V / 11 A                                            |
| 包装         | 盒装                                                                                 |

## SCDV-THR 3.81/32/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|         |            |         |             |
|---------|------------|---------|-------------|
| 深       | 21.9 mm    | 深度 (英寸) | 0.8622 inch |
| 高度      | 25.9 mm    | 高度 (英寸) | 1.0197 inch |
| 最低安装高度  | 22.7 mm    | 宽度      | 71.35 mm    |
| 宽度 (英寸) | 2.809 inch | 净重      | 22.95 g     |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 9b6bfeff-7c16-4508-86c1-7feb387c72ee |

## 系统规格

|                          |                             |             |     |                                        |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----|----------------------------------------|
| 产品系列                     | OMNIMATE 信号 - BC/SC 3.81 系列 |             |     |                                        |
| 联接类型                     | 板联接                         |             |     |                                        |
| 安装在印刷线路板上                | THT/THR 焊接联接                |             |     |                                        |
| 间距 P (单位: mm)            | 3.81 mm                     |             |     |                                        |
| 间距 P (单位: inch)          | 0.150 "                     |             |     |                                        |
| 出线方向                     | 90°                         |             |     |                                        |
| 回路数                      | 32                          |             |     |                                        |
| 每回路的焊脚数目                 | 1                           |             |     |                                        |
| 焊脚长度 (l)                 | 3.2 mm                      |             |     |                                        |
| 焊针长度公差                   | +0.02 / -0.02 mm            |             |     |                                        |
| 焊针规格                     | d = 1.0 mm, 八角形             |             |     |                                        |
| 焊针规格 = d tolerance       | 0 / -0.03 mm                |             |     |                                        |
| 焊接孔直径 (D)                | 1.3 mm                      |             |     |                                        |
| 焊接孔直径公差 (D)              | + 0.1 mm                    |             |     |                                        |
| 焊盘外直径                    | 2.1 mm                      |             |     |                                        |
| 基板开孔直径                   | 1.9 mm                      |             |     |                                        |
| L1 (mm)                  | 57.15 mm                    |             |     |                                        |
| L1 (inch)                | 2.250 "                     |             |     |                                        |
| 层数                       | 2                           |             |     |                                        |
| 插针排数                     | 2                           |             |     |                                        |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 57106) | 未连接插头的手指安全保护 / 连接插头的手背安全保护  |             |     |                                        |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 0470)  | IP 20 已插入 / IP 10 未插入       |             |     |                                        |
| 通道电阻                     | ≤ 5 mΩ                      |             |     |                                        |
| 可编码                      | 是                           |             |     |                                        |
| 拧紧扭矩                     | 扭矩类型                        | 安装螺钉, 印刷线路板 |     |                                        |
|                          | 使用信息                        | 扭紧力矩        | 最小  | 0.1 Nm                                 |
|                          |                             |             | 最大  | 0.15 Nm                                |
|                          |                             | 推荐螺钉        | 部件号 | <a href="#">PTSC KA 2.2X4.5 WN1412</a> |

## 材料数据

|                |          |                      |      |
|----------------|----------|----------------------|------|
| 绝缘材料           | LCP GF   | 颜色编码                 | 黑色   |
| 比色表 (相似)       | RAL 9011 | 绝缘材料组                | IIIa |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 175    | Moisture Level (MSL) | 1    |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0      | 触点材料                 | 铜合金  |

# SCDV-THR 3.81/32/90F 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 插针镀层     | 镀锡     | 最低存放温度 | -40 °C |
| 最高存放温度   | 70 °C  | 最低操作温度 | -50 °C |
| 最高操作温度   | 120 °C | 最小安装温度 | -25 °C |
| 最大安装温度范围 | 120 °C |        |        |

### 额定数据符合 CSA 标准

|                    |       |                    |       |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V | 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B / CSA) | 11 A  | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A  |

### 额定数据符合 UL 1059 标准

|                        |       |                        |       |
|------------------------|-------|------------------------|-------|
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 11 A  | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A  |

### 包装

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装        | VPE 长度 | 30.00 mm  |
| VPE 宽度 | 135.00 mm | VPE 高度 | 300.00 mm |

### 额定数据符合 IEC 标准

|                         |                        |                         |              |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C) | 17.5 A       |
| 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 17 A                   | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 320 V        |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 160 V                  | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 160 V        |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)  | 2.5 kV                 | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)  | 2.5 kV       |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)  | 2.5 kV                 | 瞬时耐电流                   | 3 x 1s, 76 A |

### 重要注意事项

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 标准的符合性 | 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备注 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |


# SCDV-THR 3.81/32/90F 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 图纸

### 产品图片



### Dimensional drawing



## SCDV-THR 3.81/32/90F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。  
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件  
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米<sup>ü</sup>勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。  
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再次发生。  
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

## 通用订货数据

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 类型         | SC-SMT 3.81 KO BK BX       | 版本                    |
| 订货号        | <a href="#">2460700000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色 |
| GTIN (EAN) | 4050118480023              |                       |
| 数量         | 100 ST                     |                       |
| 类型         | SC-SMT 3.81 KO WT BX       | 版本                    |
| 订货号        | <a href="#">2467670000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118494693              |                       |
| 数量         | 100 ST                     |                       |