

WTA 5/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	测试适配器 (端子) , 0.75 mm ² , 250 V, 6 A
订货号	1051260000
类型	WTA 5/1
GTIN (EAN)	4008190161897
数量	25 items

WTA 5/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	30.3 mm	深度 (英寸)	1.1929 inch
高度	17 mm	高度 (英寸)	0.6693 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	1.98 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb

其它技术参数

带锁销	无	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

可压接导线 (额定联接)

连接方向	水平进线	剥线长度	8 mm
联接类型	冷压联接	联接点数量	1
压接范围, 最大	1.5 mm ²	压接范围, 最小	0.5 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	1 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.5 mm ²	最大压接面积 软导线	1 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	1.5 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	1 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.5 mm ²		

大小

间距 P (单位: mm)	5.00 mm	高度, 与 TS 35	68.2 mm
---------------	---------	-------------	---------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

电位数量	1	层数	1
------	---	----	---

通用的

回路数	1	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

技术数据

额定数据

额定横截面	0.75 mm ²	额定电压	250 V
额定电流	6 A	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	3.56 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.29 W		

分类

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		

WTA 5/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

CTX / HTG / HTX



用于同轴电缆接头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	HTG 58	版本	
订货号	9012000000	压接工具, 端头的压接工具, 六角形压接	
GTIN (EAN)	4008190118372		
数量	1 ST		