WTA 5/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式,就可以建立有线电气接触,并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	测试适配器(端子), 0.75 mm², 250 V, 6 A
订货号	<u>1051260000</u>
类型	WTA 5/1
GTIN (EAN)	4008190161897
数量	25 items

WTA 5/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
777	20.2	次帝 (孝子)	1 1000 in all
京安	30.3 mm	深度 (英寸)	1.1929 inch
高度	17 mm	高度 (英寸)	0.6693 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重 ————————————————————————————————————	1.98 g		
温度			
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	fb1756cb-1941-42d9-9a81-	7624ba3e17bb	
		,	
其它技术参数	_		
带锁销	无	安装指导	直接安装
可压接导线 (额定联接)			
连接方向	水平进线	剥线长度	8 mm
联接类型	冷压联接	联接点数量	1
压接范围,最大	1.5 mm ²	压接范围,最小	0.5 mm ²
	岩 0.5 mm²	导线连接截面积,多股细导线,带管状端	
头 DIN 46228/4,最小		头 DIN 46228/1,最大	•
导线连接截面积,多股细导线,带管状始头 DIN 46228/1,最小	端 0.5 mm²	最大压接面积 软导线	1 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²	接线截面积,多股线,最大	1.5 mm²
接线截面积,多股线,最小	0.5 mm ²	导线连接截面积,单股硬导线,最大	1 mm²
导线连接截面积,单股硬导线,最小	0.5 mm ²		
大小			
间距 P(单位:mm)	5.00 mm	高度,与TS 35	68.2 mm
材料参数			
基础材料	PA 66	颜色编码	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		
系统特征值			
电位数量	1	层数	1
<u>通用的</u>	•	1420	•
VEC. (1) H.3			
回路数	1	安装指导	直接安装

目录日期/图纸 2

数据信息页

WTA 5/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额	定	数	ij	葀
	-			_

额定横截面	0.75 mm ²	额定电压	250 V
额定电流	6 A	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	3.56 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.29 W		

分类

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48
ECLASS 13.0	27-25-03-04	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		

目录日期/图纸 3

WTA 5/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

CTX / HTG / HTX



用于同轴电缆接头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型 HTG 58 版本 订货号 9012000000

GTIN (EAN) 4008190118372

数量 1 ST

压接工具, 端头的压接工具, 六角形压接