

IE-C5DD4UG0350MCSA70-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线, PROFINET, Cat.5, PUR, 绿色, 适用于拖  
曳电缆, M12-RJ45

通用订货数据

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | 牵引电缆, PROFINET, M12 D 编码 – IP 67 直型插针, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 35 m |
| 订货号        | <a href="#">1044470350</a>                                                                                |
| 类型         | IE-C5DD4UG0350MCSA70-E                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4064675022442                                                                                             |
| 数量         | 1 items                                                                                                   |

## IE-C5DD4UG0350MCSA70-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |           |         |                |
|----|-----------|---------|----------------|
| 长度 | 35 m      | 长度 (英寸) | 1377.9528 inch |
| 净重 | 2220.65 g |         |                |

## 温度

|      |                |      |  |
|------|----------------|------|--|
| 存储温度 | -50 °C...70 °C | 工作温度 |  |
| 安装温度 | -20 °C...60 °C |      |  |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## 电缆专用标准

|        |                                                   |        |                       |
|--------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 绝缘材料标准 | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | 导线材料标准 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| 屏蔽材料标准 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                          |        |                       |

## 标准

|        |                                                   |        |                       |
|--------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 绝缘材料标准 | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | 导线材料标准 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| 屏蔽材料标准 | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                          |        |                       |

## 右插头

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 插头, 右 | RJ45, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽 |
|-------|-----------------------------------|

## 左插头

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 插头, 左 | M12, IP67, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽 |
|-------|----------------------------------|

## 电缆电气属性

|               |                                             |      |                  |
|---------------|---------------------------------------------|------|------------------|
| 目录册           | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) | 传输速率 | 180 m/min        |
| 1 kHz 的电容     | 52 nF/km                                    | 回路阻抗 | 120 Ω/km         |
| 测试电压: 线与线之间屏蔽 | 2000 V有效, 50 Hz, 1 分钟                       | 电阻差别 | 3 %              |
| 操作电压 UL       | 600 V                                       | 延迟偏差 | 40 ns/100m       |
| 工作电压 (UL 额定)  | 600 V                                       | 传输阻抗 | 20 mΩ/m @ 10 MHz |
| 特性阻抗          | 100 ± 15 Ω 在 1-100 MHz                      |      |                  |

## IE-C5DD4UG0350MCSA70-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 电缆的机械和材料属性

|            |                                  |            |                                |
|------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|
| 防油         | in accordance with IEC 60811-2-1 | 无硅胶        | 是                              |
| 拉力         | ≤ 150 N                          | 卤素         | 无卤, 符合IEC 60754-2标准            |
| 加速度        | 4 m/s <sup>2</sup>               | 最小弯曲半径, 多次 | 7.5 *直径                        |
| 最小弯曲半径, 单次 | 5 x 电缆直径                         | 抗磨性        | 非常好                            |
| 弯曲循环       | 3 Mio                            | 阻燃性        | in accordance with IEC 60332-1 |
| 传输速率       | 180 m/min                        | 火焰传播       | 无                              |

## 电缆结构

|             |                                                   |        |                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 绞合线         | 7                                                 | 护套颜色   | 绿(RAL 6018)                       |
| 标准名称        | 2YH(ST)C11Y<br>2x2x0.75/1.5-100 LI VZN<br>GN FRNC | 截面积    | 4*AWG 22/7 - 0.32 mm <sup>2</sup> |
| 屏蔽          | SF/UTP                                            | 最大护套直径 | 6.7 mm                            |
| 最小护套直径      | 6.3 mm                                            | 护套材料   | PUR                               |
| 填充料         | 作为中央元件                                            | 芯线排列   | 星绞四线组                             |
| 芯线绝缘强度      | 0.38 mm                                           | 全屏蔽    | 铝膜, 屏蔽编织铜导线                       |
| 屏蔽编织覆盖      | 85 %                                              | 导线材料   | 涂锡铜绞线                             |
| 内护套直径       | 3.9 mm                                            | 护套材料厚度 | 0.9 mm                            |
| 颜色序列或导线-导线对 | 白、黄、蓝、橙色                                          | 屏蔽编织强度 | 0.13 mm                           |


## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

图纸

尺寸图

尺寸图



布线

| RJ45 |        | M12 |
|------|--------|-----|
| 1    | yellow | 1   |
| 3    | white  | 2   |
| 2    | orange | 3   |
| 6    | blue   | 4   |

## IE-C5DD4UG0350MCSA70-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## Screwty® 电缆接头工具



## 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

## 通用订货数据

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 类型         | SCREWTY- M12               | 版本                                     |
| 订货号        | <a href="#">1900000000</a> | Cable gland tool for moulded M12 lines |
| GTIN (EAN) | 4032248375868              |                                        |
| 数量         | 1 ST                       |                                        |

## Screwty® 电缆接头工具，带扭矩功能



## 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

## 通用订货数据

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 类型         | SCREWTY-M12-DM             | 版本                                     |
| 订货号        | <a href="#">1900001000</a> | Cable gland tool for moulded M12 lines |
| GTIN (EAN) | 4032248436408              |                                        |
| 数量         | 1 ST                       |                                        |

## Screwty® 电缆接头工具



## 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SCREWTY SET                | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1910000000</a> | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors |
| GTIN (EAN) | 4032248436842              |                                                   |
| 数量         | 1 ST                       |                                                   |

## IE-C5DD4UG0350MCSA70-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## Screwty® 电缆接头工具，带扭矩功能




## 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SCREWTY SET -DM            | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1920000000</a> | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors |
| GTIN (EAN) | 4032248436859              |                                                   |
| 数量         | 1 ST                       |                                                   |

## 空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格，每个标记号都容易拆分，安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。
  - 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
  - 可以与标记套和标签一起使用。
  - 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。
- 针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |                                          |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 类型         | TM-I 12 MC NE WS           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, 插入式标记号, 12 x 4 mm, 白色              |
| GTIN (EAN) | 4008190348977              |                                          |
| 数量         | 320 ST                     |                                          |
| 类型         | TM-I 18 MC NE WS           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |                                          |
| 数量         | 320 ST                     |                                          |