


## THM GEW 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



THM GEW 纺织标签由柔性极高的棉织品制成。以卷装形式供货，适合与热传输打印机一起使用。与办公室激光打印机的 A4 纸标签相比，这种标签带有更厚的粘胶层。织物柔性和厚粘胶层相互结合，确保高粘力，可用于电缆或软管等弯曲或圆形物体。

## 通用订货数据

版本	THM, 设备标识牌, 6 x 15 mm, 黄色
订货号	<a href="#">1059790000</a>
类型	THM GEW 15/6 GE
GTIN (EAN)	4032248808182
数量	1 items
包装	卷式

## THM GEW 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

RoHS 一致

## 尺寸和重量

深	0.3 mm	深度 (英寸)	0.0118 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	15 mm	宽度 (英寸)	0.5906 inch
净重	366 g		

## 温度

工作温度范围 -29...80 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

粘胶剂	橡胶粘胶剂	
材料颜色 (阻抗编码)	4	
每个弧形的数量	10000	
打印工艺	热转印	
类型	自我粘贴的	
宽度	15 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-29 °C	
颜色编码	黄色	
卤素	是	
基础材料	棉织物	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标签
认证符合 UL 969	无	
适用的打印机	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>	
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Device markers	
工作温度范围	-29...80 °C	
每卷数量	10000	

## 设备标记号

卤素 是

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**THM GEW 15/6 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**THM GEW 15/6 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## THM GEW 15/6 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

## 通用订货数据

类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本
订货号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	