

VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**通用订货数据**

版本	Surge protection for instrumentation and control, Surge protection for measurement and control
订货号	1063930000
类型	VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX
GTIN (EAN)	4032248829354
数量	5 items

沿导线路径过压耦合可能会防碍或损坏敏感信号的输入。必须为紧挨着仪表和控制备的周围提供保护 魏德米勒仪表和控制产品的种类繁多，包括弹片压接和螺钉联接端子，这些产品采用可接插设计，具有二件式模块化结构。这类产品适用于处理二进制信号和模拟信号。魏德米勒还提供带有一体式部件的其它设计产品，例如，气体放电管或变阻器。VARITECTOR表示魏德米勒的软导线可变电涌保护器，该产品根据IEC61643-21产品标准进行测试。VARITECTOR系列产品适合符合 IEC 61643-22 / VDE 0845-3标准 C1、C2、C3 和 D1 级的应用。VARITECTOR的SPC、SSC 以及 MCZ OVP 产品系列实现了电气和机械属性的最佳结合。其中，产品的尺寸和方便处理发挥了重要的作用。这种电涌保护器适合用于工业和过程自动化中的局限空间以及建筑自动化。

VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

宽度	12.4 mm	宽度 (英寸)	0.4882 inch
净重	39.6 g		

温度

存储温度	-40 °C...80 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
湿度	5...96 %		

失效概率

SIL 符合 IEC 61508	3	MTTF	2655 a
SFF	97.91 %	λges	43
PFH 1*10-9 1/h	0.9		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

绝缘参数 (EN 50178)

过压等级	III	污染等级	2
------	-----	------	---

防爆保护 - 数据

ATEX - 标记 灰尘	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da	ATEX - 标记 气体	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga
IECEx - 标记 灰尘	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da	IECEx - 标记 气体	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga
输入功率, 最大值 PI	0.75 W	内置电容, 最大 CI	1 nF
内置电感, 最大值 LI	0 μH	温度级别 T4/135°C (-40°C.....+120 °C) li 300 mA	温度级别 T6/85 °C (-40 °C.....+70 °C) li 300 mA
温度级别 T5/100°C (-40 °C.....+85 °C) li 300 mA			

额定数据UL

UL 证书	UL Zertifikat - PDF/ E311081VOL1SEC3.pdf (application/pdf)
-------	--

IEC / EN 额定数据

回路数	1	额定电压 (交流)	24 V
额定电流 IN	300 mA	通道电阻	1.8 Ω 10 %
雷击测试电流 Iimp (10/350 μs)	1 kA	最大放电电流 (8/20 μs)	10 kA
绝缘强度 FG - PE	≥ 500 V	浪涌电流强度 D1	1 kA 10/350 μs

VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

浪涌电流强度 C3	10 A 10/1000 μ s	脉冲回复能力	≤ 35 ms
信号传输特性 (-3 dB)	3.4 MHz	雷击测试电流, Iimp (10/350 μ s) 线-PE	0.5 kA
过载故障模式	模式 2	放电电流 (最大 (8/20 μ s) GND-PE	10 kA
额定负载电流 IL	300 mA	放电电流 (最大 (8/20 μ s) 线-PE	10 kA
放电电流 In (8/20 μ s) GND-PE	2.5 kA	浪涌电流强度 C2	2.5 kA 8/20 μ s 5 kV 1.2/50 μ s

通用参数

光学功能显示	不	行业	测量控制系统
类型	测量控制系统的电涌保护	颜色编码	浅蓝
防护等级	IP20	安装导轨已装备	TS 35
隔离功能	无		

CSA 保护数据

气体组别 D	IIA	气体组别 A、B	IIC
输入电流最大值 II	300 mA	气体组别 C	IIB
内置电容, 最大值 LI	0 μ H	内置电容, 最大 CI	1 nF

详细认证情况

GOST认证	GOST-Zertifikat - PDF/7950_n1-n4.pdf (application/pdf)
--------	--

通用数据

回路数	1	防护等级	IP20
颜色编码	浅蓝		

联接参数

剥线长度	10 mm	联接类型	螺钉联接
最小拧紧力矩	0.5 Nm	最大拧紧力矩	0.8 Nm
压接范围, 最小	0.5 mm ²	压接范围, 最大	4 mm ²
单股导线的最小压接面积	0.5 mm ²	单股导线最大截面	6 mm ²
软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 0.5 mm ² 46228-1)		软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 4 mm ² 46228-1)	
接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	4 mm ²

等级 IECEx/ATEX/cUL

ATEX - 标记 灰尘	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da	ATEX - 标记 气体	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga
ATEX 认证	ATEX Certificate	IECEx 证书	IECEx Zertifikat
IECEx - 标记 灰尘	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da	IECEx - 标记 气体	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga
cUL 认证	cUL Certificate - pdf/ VSSC.PDF (application/ pdf)		

重要注意事项

产品信息	模式 2 : SPD 的限压部分已被 SPD 内部一个很小的阻抗所短路。线路不可运行, 但是设备仍受到短路保护。
------	--

VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**分类**

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-02
ECLASS 15.0	27-17-15-02		

标书规格表

详细描述	过压保护装置在 12.4 mm 宽的一体化安装导轨模块中用于两个 24Vuc 二元无电位信号电路。安装端子会同时在保护电路的安装导轨（接地）和基准电位（接地）之间生成火花隙，用于高电阻接地。端子的光学标识符合保护电路类型和电压高度。端子上的标记可能。ATEX 规格。在防爆危险区内根据阻燃类型检查：Ex ia IIC / Ex iaD。	简短描述	过压保护装置在 12.4 mm 宽的一体化安装导轨模块中用于两个二元无电位信号电路。规格：24VDC ATEX 规格。
------	--	------	---

VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



插图类似



Circuit diagram

VSSC4 SL FG 24VAC/DC EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

附件**配件 (隔板)**

提供适合浅蓝色和黑色 VSSC 产品系列的端板 (AP)

**通用订货数据**

类型	AP VSSC4 LB
订货号	1067240000
GTIN (EAN)	4032248999873
数量	50 ST

空白

Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号，适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况，并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号，一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见，并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC NE WS
订货号	1609801044
GTIN (EAN)	4008190397111
数量	1000 ST