

VSSC4 MOV 150VAC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**带单独组件的电涌保护器**

抑制二极管的工作原理和常规的稳压二极管相似。如果超出制造商设定的击穿电压，则二极管在 10-100ps 内通电。相比于稳压二极管，抑制二极管具有更高的载流量和更短的响应时间

通用订货数据

版本	Surge protection for instrumentation and control, Surge protection for measurement and control
订货号	1064010000
类型	VSSC4 MOV 150VAC/DC
GTIN (EAN)	4032248829422
数量	5 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-06-01T00:00:00+02:00

VSSC4 MOV 150VAC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



CSAEX



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

UL 证书号

E311081

尺寸和重量

深	58.5 mm
高度	76 mm
宽度	6.2 mm
净重	46.2 g

深度 (英寸)

2.3031 inch

高度 (英寸)

2.9921 inch

宽度 (英寸)

0.2441 inch

温度

存储温度

-40 °C...80 °C

工作温度

-40 °C...70 °C

湿度

5...96 %

失效概率

SIL 符合 IEC 61508	3
SFF	100 %
PFH 1*10-9 1/h	0

MTTF

4391 a

λges

26

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

绝缘参数 (EN 50178)

过压等级

III

污染等级

2

额定数据 UL

UL 证书号

E311081

UL 证书

UL Zertifikat - PDF/
E311081VOL1SEC3.pdf
(application/pdf)

IEC / EN 额定数据

回路数	1
额定电压 (直流)	212 V
电压类型	交流/ 直流
电容	0.97 nF
最大放电电流 (8/20 µs)	15 kA
最大持续工作电压, Uc (AC)	188 V
浪涌电流强度 C1	0.5 kA 8/20 µs 1 kV 1.2/50 µs
额定负载电流 IL	20 A
放电电流 I _{max} (8/20µs) 线-PE	15 kA

额定电压 (交流)

150 V

额定电流 IN

20 A

通道电阻

<0.1 Ω

标准

IEC 61643-21

IEC 61643-21 等级

C1, C2

最大持续工作电压 Uc (DC)

266 V

过载故障模式

模式 1

放电电流 In (8/20µs) 导线-PE

0.5 kA

浪涌电流强度 C2

1 kA 8/20 µs

VSSC4 MOV 150VAC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**通用参数**

光学功能显示	不
类型	测量控制系统的电涌保护
阻燃等级符合 UL 94	V-0
防护等级	IP20
隔离功能	无

行业	测量控制系统
类型	端子
颜色编码	黑色
安装导轨已装备	TS 35

CSA 保护数据

气体组别 D	IIA
输入电流最大值 II	500 mA
内置电容, 最大值 LI	0 μH
输入电压, 最大 Ui	266 V

气体组别 A、 B	IIC
气体组别 C	IIB
内置电容, 最大 CI	1.5 nF

详细认证情况

GOST认证	GOST-Zertifikat - PDF/7950_n1-n4.pdf (application/pdf)
--------	--

电气数据

电压类型	交流/ 直流
------	--------

通用数据

回路数	1
颜色编码	黑色

防护等级	IP20
------	------

联接参数

剥线长度	10 mm
最小拧紧力矩	0.5 Nm
压接范围, 最小	0.5 mm ²
单股导线的最小压接面积	0.5 mm ²
软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 0.5 mm ² 46228-1)	0.5 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm ²

联接类型	螺钉联接
最大拧紧力矩	0.8 Nm
压接范围, 最大	4 mm ²
单股导线最大截面	6 mm ²
软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 4 mm ² 46228-1)	4 mm ²
接线截面积, 多股线, 最大	4 mm ²

等级 IECEx/ATEX/cUL

cUL 认证	cUL Certificate - pdf/ VSSC.PDF (application/ pdf)
--------	--

重要注意事项

产品信息	模式 1 : SPD 的限压部分已断开。限压功能不再存在, 但是线路仍可运行。
------	---

分类

ETIM 8.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943
ECLASS 15.0	27-17-15-01

ETIM 9.0	EC000943
ECLASS 14.0	27-17-15-01

VSSC4 MOV 150VAC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**标书规格表**

详细描述	简短描述	
<p>直通型端子宽 12.4mm，在信号导线联接和安装导轨电位之间有变阻器放电器，TS 35 插针。在此可保护最大 32A 的信号。安装端子会同时在端子保护电路的安装导轨（接地）和基准电位（接地）之间生成导电触点。端子的光学标识符合保护电路类型和电压高度。端子上的标记可能。</p>	<p>直通型端子在信号导线联接和安装导轨电位之间有用于保护介质的变阻器，TS 35 插针规格：150VUC</p>	


VSSC4 MOV 150VAC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

插图类似



UNPROTECTED

PROTECTED

Circuit diagram



VSSC4 MOV 150VAC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**配件 (隔板)**

提供适合浅蓝色和黑色 VSSC 产品系列的端板 (AP)

**通用订货数据**

类型	AP VSSC4	版本
订货号	1063120000	VSSC, 端板
GTIN (EAN)	4032248947560	
数量	50 ST	

空白

Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装) 。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC NE WS	版本
订货号	1609801044	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmüller, 白色
数量	1000 ST	