

## WQL 2 WFF120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

### 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 插销型螺钉端子, 横联, 回路数: 2        |
| 订货号        | <a href="#">1065100000</a> |
| 类型         | WQL 2 WFF120               |
| GTIN (EAN) | 4008190133771              |
| 数量         | 5 items                    |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 4 mm   | 深度 (英寸) | 0.1575 inch |
| 高度 | 77 mm  | 高度 (英寸) | 3.0315 inch |
| 宽度 | 30 mm  | 宽度 (英寸) | 1.1811 inch |
| 净重 | 74.2 g |         |             |

## 温度

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版  | 不     |      |      |

## 大小

|                |          |
|----------------|----------|
| 间距 P (单位 : mm) | 42.00 mm |
|----------------|----------|

## 材料参数

|      |        |      |    |
|------|--------|------|----|
| 基础材料 | 青铜 - 锌 | 颜色编码 | 灰色 |
|------|--------|------|----|

## 通用的

|     |   |      |      |
|-----|---|------|------|
| 回路数 | 2 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

## 额定数据

|      |       |
|------|-------|
| 额定电流 | 269 A |
|------|-------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |