

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



耦合，为 FreeCon PushPull接插件设计， Var.14 符合 IEC 61076-3-117 金属 带10回路混合插芯

通用订货数据

版本	接线箱, FreeCon, 混合, 耦合, IP65
订货号	1068840000
类型	IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823932
数量	1 items

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E316369

尺寸和重量

深	142 mm	深度 (英寸)	5.5905 inch
高度	52 mm	高度 (英寸)	2.0472 inch
宽度	41 mm	宽度 (英寸)	1.6142 inch
净重	652.82 g		

温度

存储温度	-40 °C...75 °C	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度			

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	银色
外壳基本材料	铝型材, 盒盖: 锌压铸件, 涂漆	安装方式	螺钉安装
防护等级	IP65		

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-117 Var. 14	证书号 (cULus)	E316369
-------	-------------------------	-------------	---------

混合连接器技术数据

混合连接器接触点表面	镍, 镀金	混合连接器插拔次数	500
混合连接器外壳基本材料	锌压铸 (法兰), PA 66	混合连接器屏蔽	360° 屏蔽插针
混合连接器密封材料	NBR	混合连接器的额定电压 (DIN EN 61984)	24 V
混合连接器触点材料	铜合金	混合连接器触点电阻	≤ 10 mΩ
混合连接器防护类型	IP65	回路数	10
额定电流 (混合式连接器)	每个触点 3 A		

分类

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


图纸

尺寸图




Bottom view

尺寸图



Bottom view with mounting feet

尺寸图



Front view

尺寸图



Side view

IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖




保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V14P	版本	
订货号	1058310000	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248799404		
数量	10 ST		

Sets - hybrid



PushPull 接插件， IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属， 含混合插芯

通用订货数据

类型	IE-PS-V14M-HYB-10P	版本	
订货号	1072910000	混合插头, 5 类 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831128		
数量	10 ST		