

WSH 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 附件, 导轨支架, Wemid |
| 订货号 | 1080200000 |
| 类型 | WSH 6 |
| GTIN (EAN) | 4008 190965 150 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 39 mm | 深度 (英寸) | 1.5354 inch |
| 高度 | 147 mm | 高度 (英寸) | 5.7874 inch |
| 宽度 | 8 mm | 宽度 (英寸) | 0.315 inch |
| 净重 | 13.4 g | | |

温度

| | | | |
|----------|-----------------|----------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
| 工作温度 | -50 °C...120 °C | 最小持续工作温度 | -50 °C |
| 最大持续工作温度 | 120 °C | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|------|-------|------|---------|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版 | 不 | 安装方式 | 直接卡在导轨上 |

大小

| | | | |
|---------------|---------|------|-------|
| 间距 P (单位: mm) | 8.00 mm | 安装偏差 | 56 mm |
|---------------|---------|------|-------|

材料参数

| | | | |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料 | Wemid | 颜色编码 | 深褐 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |

系统特征值

| | | | |
|----|--------|---------|-------|
| 类型 | 用于端子导轨 | 安装导轨已装备 | TS 35 |
|----|--------|---------|-------|

通用的

| | | | |
|---------|-------|------|------|
| 回路数 | 1 | 安装指导 | 直接安装 |
| 安装导轨已装备 | TS 35 | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001166 | ETIM 9.0 | EC001166 |
| ETIM 10.0 | EC001166 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 | | |

汇流排



通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件，您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用，可收集、分配或耗散电位。

通用订货数据

| | | |
|------------|-----------------------------|--|
| 类型 | SA 3.00X10.00X1000 CUZLN... | 版本 |
| 订货号 | 0259800000 | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 黄铜材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190049300 | |
| 数量 | 1 M | |
| 类型 | SSCH 10X3X1000 CU/SN | 版本 |
| 订货号 | 0348900000 | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 青铜材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | |
| 数量 | 25 M | |
| 类型 | SSCH 15X6X1000 CU/SN | 版本 |
| 订货号 | 0357400000 | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 6 mm, 青铜材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190169572 | |
| 数量 | 1 M | |
| 类型 | SSCH 10X3X1000 ST/ZN | 版本 |
| 订货号 | 0438000000 | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 钢 |
| GTIN (EAN) | 4008190080938 | |
| 数量 | 25 M | |
| 类型 | SSCH 6X6X1000 CU/SN | 版本 |
| 订货号 | 0571300000 | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 6 mm, 青铜材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190015039 | |
| 数量 | 1 M | |
| 类型 | SSCH 7.3X1.2X1000 | 版本 |
| 订货号 | 1071200000 | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 1.2 mm, 青铜材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190279172 | |
| 数量 | 1 M | |
| 类型 | NSCH 1M | 版本 |
| 订货号 | 0280200000 | 汇流排 (端子), 本色, 高度: 15 mm, 深: 2 mm, 青铜材质 |
| GTIN (EAN) | 4008190012953 | |
| 数量 | 10 M | |
| 类型 | ESCH 1 M | 版本 |
| 订货号 | 0280300000 | 汇流排 (端子), 银色, 高度: 12 mm, 深: 2 mm, 钢 |
| GTIN (EAN) | 4008190143053 | |
| 数量 | 10 M | |