



BLDF 5.08/07/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



强大的并联解决方案不仅适用于大功率信号总线，也适用于载流能力高达 18.5A 的 400V 辅助电源。很大的接线范围（导线横截面积可达 2.5mm²）确保低电压降，尤其适用于长总线电缆或高电流传输。  
提供 4 种法兰类型，包括受专利保护的释放杆，用于可以根据需要设计联锁机构。

通用订货数据

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 7, 180°, PUSH IN 带执行器, 压接范围, 最大: 3.31 mm², 盒装    |
| 订货号        | <a href="#">1065180000</a>                                                  |
| 类型         | BLDF 5.08/07/180LR SN OR BX                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248818310                                                               |
| 数量         | 24 items                                                                    |
| 产品数据       | IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG 26 |
| 包装         | 盒装                                                                          |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ROHS                  | 一致                    |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 网站</a> |
| cURus 证书号             | E60693                |

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 29.6 mm  | 深度 (英寸) | 1.1654 inch |
| 高度 | 24.7 mm  | 高度 (英寸) | 0.9724 inch |
| 宽度 | 45.36 mm | 宽度 (英寸) | 1.7858 inch |
| 净重 | 25.62 g  |         |             |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 系统参数

| 产品系列                     | OMNIMATE 信号 - BL/SL<br>5.08 系列 | 联接类型                    | 现场接线                  |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 导线连接方式                   | PUSH IN 带执行器                   | 间距 P (单位 : mm)          | 5.08 mm               |
| 间距 P (单位 : inch)         | 0.200 "                        | 导线出线方向                  | 180°                  |
| 回路数                      | 7                              | L1 (mm)                 | 30.48 mm              |
| L1 (inch)                | 1.200 "                        | 层数                      | 1                     |
| 插针排数                     | 1                              | 额定横截面                   | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| 防触电保护 (按照 DIN VDE 57106) | 手指安全保护                         | 防触电保护 (按照 DIN VDE 0470) | IP 20 已插入 / IP 10 未插入 |
| 防护等级                     | IP20                           | 通道电阻                    | ≤5 mΩ                 |
| 可编码                      | 是                              | 剥线长度                    | 10 mm                 |
| 直杆螺丝刀口尺寸                 | 0.6 x 3.5                      | 相关标准                    | DIN 5264              |
| 插拔次数                     | 25                             | 插拔力 / 回路, 最大            | 9.5 N                 |
| 拉力 / 回路, 最大              | 7.5 N                          |                         |                       |

## 材料数据

|                |          |                      |                            |
|----------------|----------|----------------------|----------------------------|
| 绝缘材料           | PBT      | 颜色编码                 | 橙色                         |
| 比色表 (相似)       | RAL 2000 | 绝缘材料组                | IIIa                       |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL) |                            |
| 阻燃等级符合 UL 94   | V-0      | 触点材料                 | 铜合金                        |
| 插针镀层           | 镀锡       | 插头触点叠层结构             | 4...8 μm Sn hot-dip tinned |
| 最低存放温度         | -40 °C   | 最高存放温度               | 70 °C                      |
| 最低操作温度         | -50 °C   | 最高操作温度               | 100 °C                     |
| 最小安装温度         | -30 °C   | 最大安装温度范围             | 100 °C                     |

## 适用导线

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 压接范围, 最小               | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| 压接范围, 最大               | 3.31 mm <sup>2</sup> |
| 导线最小压接面积 AWG           | AWG 26               |
| 导线最大压接面积 AWG           | AWG 12               |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U | 2.5 mm <sup>2</sup>  |

## BLDF 5.08/07/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

|                               |                      |         |                              |
|-------------------------------|----------------------|---------|------------------------------|
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K       | 0.2 mm <sup>2</sup>  |         |                              |
| 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K       | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                              |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.25 mm <sup>2</sup> |         |                              |
| 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                              |
| 带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小   | 0.25 mm <sup>2</sup> |         |                              |
| 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1  | 2.5 mm <sup>2</sup>  |         |                              |
| 塞规符合 EN 60999 a x b ; ø       | 2.8 mm x 2.0 mm      |         |                              |
| 可压接导线                         | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                      | 标称      | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 12 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/16 OR</a>   |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 10 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.5/10</a>      |
|                               |                      | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                      | 标称      | 0.75 mm <sup>2</sup>         |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 12 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/16 W</a>   |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 10 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H0.75/10</a>     |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                      | 标称      | 1 mm <sup>2</sup>            |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 12 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/16D R</a>   |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 10 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.0/10</a>      |
|                               |                      | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                      | 标称      | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 10 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/10</a>      |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 12 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H1.5/16 R</a>    |
|                               | 导线连接 截面积             | 型号      | 细绞线                          |
|                               |                      | 标称      | 2.5 mm <sup>2</sup>          |
|                               |                      | 剥线长度    | 标称 10 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H2.5/10</a>      |
|                               | 管状端头                 | 剥线长度    | 标称 13 mm                     |
|                               |                      | 推荐的管状端头 | <a href="#">H2.5/16DS BL</a> |

参考文本 塑料套环的外径不应大于节距 (P), 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

## 额定数据符合 CSA 标准

|                    |                   |                    |                |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 机构                 | CSA               | CSA 认证号            | 200039-1121690 |
| 额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V             | 额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V          |
| 额定电流 (使用组 B / CSA) | 18.5 A            | 额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A           |
| 导线最小压接面积, AWG,     | AWG 12            | 导线最大压接面积, AWG      | AWG 26         |
| 参见认证参数             | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 |                    |                |

## 额定数据符合 UL 1059 标准

|                        |        |                        |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 机构                     | CURUS  | cURus 证书号              | E60693 |
| 额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V  | 额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V  |
| 额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 18.5 A | 额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A   |
| 导线最小压接面积, AWG          | AWG 12 | 导线最大压接面积, AWG          | AWG 26 |

## 技术数据

参见认证参数

规格为最大值，详情参见认证证书。

## 包装

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装     | 盒装        | VPE 长度 | 350.00 mm |
| VPE 宽度 | 136.00 mm | VPE 高度 | 38.00 mm  |

## 符合 DIN IEC 的横联件额定数据

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 横联件的额定电流，最大极数 (Ta=40°C) 19.9 A | 横联件的额定电流，最小极数 (Ta=20°C) 28.1 A |
| 横联件的额定电流，最小极数 (Ta=40°C) 24.2 A | 横联件的额定电流，最大极数 (Ta=20°C) 23.3 A |

## 额定数据符合 IEC 标准

|                         |                        |                         |               |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| 依据标准进行测试                | IEC 60664-1, IEC 61984 | 额定电流，最小回路数 (Tu = 20°C)  | 20.8 A        |
| 额定电流，最大回路数 (Tu = 20°C)  | 17.4 A                 | 额定电流，最小回路数 (Tu = 40°C)  | 17.9 A        |
| 额定电流，最大回路数 (Tu = 40°C)  | 14.9 A                 | 横联件的额定电流，最小极数 (Ta=20°C) | 28.1 A        |
| 横联件的额定电流，最大极数 (Ta=20°C) | 23.3 A                 | 横联件的额定电流，最小极数 (Ta=40°C) | 24.2 A        |
| 横联件的额定电流，最大极数 (Ta=40°C) | 19.9 A                 | 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)   | 400 V         |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)  | 320 V                  | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)  | 250 V         |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2)  | 4 kV                   | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)  | 4 kV          |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)  | 4 kV                   | 瞬时耐电流                   | 3 x 1s, 120 A |

## 重要注意事项

IPC 标准的符合性 符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。

- 备注
- Additional variants on request
  - Gold-plated contact surfaces on request
  - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
  - Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
  - Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
  - P on drawing = pitch
  - Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.
  - The test point can only be used as potential-pickup point.
  - In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
  - Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## BLDF 5.08/07/180LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## 图纸


## 产品图片




## Dimensional drawing



## Graph




## Graph



Uncompromising functionality High vibration resistance


图纸

产品优势




Solid PUSH IN contact Safe and durable

产品优势




Cost-effective wiring Quick and intuitive operation

产品优势




Wide clamping range Tool-free wire connection

产品优势



Self-locking Immediately on plugging in

**Uncompromising functionality**  
**High vibration resistance**



## BLDF 5.08/07/180LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。  
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件  
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米<sup>ü</sup>勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。  
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再生。  
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

## 通用订货数据

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| 类型         | BLZ/SL KO BK BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1545710000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                               |
| 数量         | 50 ST                      |                               |
| 类型         | BLZ/SL KO OR BX            | 版本                            |
| 订货号        | <a href="#">1573010000</a> | PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                               |
| 数量         | 100 ST                     |                               |

## 开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">2749340000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |
| 类型         | SDS 0.6X3.5X200            | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">9010110000</a> | 螺丝刀, 螺丝刀                                             |
| GTIN (EAN) | 4032248300754              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |
| 类型         | SDIS 0.6X3.5X100           | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">2749810000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |                                                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                      |

## BLDF 5.08/07/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 5.08HC/180F




插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，180度出线; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/07/180F 3.2SN... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1148620000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, 180°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248932061              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                           |
| 数量         | 36 ST                      |                                                      |
| 类型         | SL 5.08HC/07/180F 3.2SN... | 版本                                                   |
| 订货号        | <a href="#">1147290000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, 180°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248931149              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                           |
| 数量         | 36 ST                      |                                                      |

## SL 5.08HC/180LF



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，180度出线; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/07/180LF 3.2S... | 版本                                                                               |
| 订货号        | <a href="#">1149390000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248932146              |                                                                                  |
| 数量         | 36 ST                      |                                                                                  |
| 类型         | SL 5.08HC/07/180LF 3.2S... | 版本                                                                               |
| 订货号        | <a href="#">1148050000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248931880              |                                                                                  |
| 数量         | 36 ST                      |                                                                                  |


## BLDF 5.08/07/180LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL 5.08HC/90F



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，带90°电缆输出; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/07/90F 3.2SN ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1150140000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248106103              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                          |
| 数量         | 36 ST                      |                                                     |
| 类型         | SL 5.08HC/07/90F 3.2SN ... | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1148780000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, 90°, 焊脚 |
| GTIN (EAN) | 4032248935727              | 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装                          |
| 数量         | 36 ST                      |                                                     |

## SL 5.08HC/90LF



插座由玻璃纤维-增强型聚酯制成，带90°电缆输出; 适合波峰焊。法兰版本 (F) 的产品可用螺钉安装到相应的背板或电路板上。使用焊接法兰 (LF) 时，无需在电路板上外加螺钉联接。同时保护焊接点不受机械应力的影响。可以对所有插座进行人工编码或选择订购预编码的插座。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL 5.08HC/07/90LF 3.2SN... | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1150400000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248937349              |                                                                                 |
| 数量         | 36 ST                      |                                                                                 |
| 类型         | SL 5.08HC/07/90LF 3.2SN... | 版本                                                                              |
| 订货号        | <a href="#">1149540000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248936182              |                                                                                 |
| 数量         | 36 ST                      |                                                                                 |

## BLDF 5.08/07/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 5.08/180F Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/07/180F 3... | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1837880000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, |
| GTIN (EAN) | 4032248347698              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装              |
| 数量         | 36 ST                      |                                                 |

## SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/07/180LF ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1838490000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, |
| GTIN (EAN) | 4032248348558              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 36 ST                      |                                                   |

## SL-SMT 5.08/270FH Box



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/07/270FH ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1877480000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, |
| GTIN (EAN) | 4032248468102              | 270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## BLDF 5.08/07/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 5.08/270FH Tape



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/07/270FH ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1876970000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, |
| GTIN (EAN) | 4032248467624              | 270°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape              |
| 数量         | 195 ST                     |                                                   |

## SL-SMT 5.08/270FL Box



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/07/270FL ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1876900000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, |
| GTIN (EAN) | 4032248467488              | 270°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                |
| 数量         | 50 ST                      |                                                   |

## SL-SMT 5.08/270FL Tape



耐高温, 直型开口款插座。用纸盒或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/07/270FL ... | 版本                                                |
| 订货号        | <a href="#">1877110000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, |
| GTIN (EAN) | 4032248467709              | 270°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, Tape              |
| 数量         | 300 ST                     |                                                   |

## BLDF 5.08/07/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/07/90F 3...  | 版本                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1837680000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, 90° |
| GTIN (EAN) | 4032248347490              | 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装                        |
| 数量         | 36 ST                      |                                                     |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



耐高温插座, 采用纸盒包装或卷带包装。卷装插座采用 1.5mm 焊针, 适合自动装配。3.2mm 长的焊针适合采用回流焊和波峰焊进行处理。针式插座上有空间进行标记和编码。HC = 大电流

## 通用订货数据

|            |                            |                                                                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/07/90LF 1... | 版本                                                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1775282001</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, 90°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248157266              |                                                                                     |
| 数量         | 50 ST                      |                                                                                     |
| 类型         | SL-SMT 5.08HC/07/90LF 3... | 版本                                                                                  |
| 订货号        | <a href="#">1780460000</a> | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 7, 90°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4032248165780              |                                                                                     |
| 数量         | 36 ST                      |                                                                                     |

## SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

## BLDF 5.08/07/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 配套联接件

## 通用订货数据

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 类型         | SLDV-THR 5.08/14/180F 3... | 版本                                               |
| 订货号        | <a href="#">1828820000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路数: 14, |
| GTIN (EAN) | 4032248335503              | 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装               |
| 数量         | 24 ST                      |                                                  |

## SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座, 横向偏置, 可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | SLDV-THR 5.08/14/180FLF... | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1829060000</a> | PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 5.08 mm, 回路 |
| GTIN (EAN) | 4032248335756              | 数: 14, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装       |
| 数量         | 24 ST                      |                                                 |