

WZAF 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附加联接让单独的分接电压成为可能。比如可用于总开关之前的应急电源，或者仅在应用内用作附加联接。

通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 辅助连接（端子）                   |
| 订货号        | <a href="#">1070500000</a> |
| 类型         | WZAF 35                    |
| GTIN (EAN) | 4008190024512              |
| 数量         | 10 items                   |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                   |
| 有效期        | 2025-12-31T00:00:00+01:00  |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 9.8 mm  | 深度 (英寸) | 0.3858 inch |
| 高度 | 25.8 mm | 高度 (英寸) | 1.0157 inch |
| 宽度 | 16 mm   | 宽度 (英寸) | 0.6299 inch |
| 净重 | 4.05 g  |         |             |

## 温度

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|      |      |      |               |
|------|------|------|---------------|
| 固定类型 | 已制动的 | 安装指导 | 直通 (套管), 直接安装 |
| 防爆版  | 不    |      |               |

## 大小

|                |          |
|----------------|----------|
| 间距 P (单位 : mm) | 16.00 mm |
|----------------|----------|

## 材料参数

|      |        |      |     |
|------|--------|------|-----|
| 基础材料 | 青铜 镀锌的 | 颜色编码 | 银灰色 |
|------|--------|------|-----|

## 系统特征值

|    |      |
|----|------|
| 类型 | 辅助连接 |
|----|------|

## 通用的

|      |               |
|------|---------------|
| 安装指导 | 直通 (套管), 直接安装 |
|------|---------------|

## 额定数据

|      |      |
|------|------|
| 额定电流 | 32 A |
|------|------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-08 |             |             |