

BLZ 7.62HP/08/180F SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



强大的线路板解决方案 - 100% 安全、100% 协调、100% 实惠：

产品为不超过 12 kVA 的低功率 UL-600V 应用提供紧凑高效的解决方案。

- 29 A @ 630 V (IEC)
- 20 A @ 600 V (UL)
- 插座针与针之间带隔断
- 压接范围：0.08 - 4 mm² / AWG 28 - 12带装置认证:
- 符合 UL508/UL840 标准 600 V 的规定
- 满足 IEC68100-5-1 标准更严格的接触安全要求多级设备系列的瘦身计划：在体积大、效率低的范围内降低尺寸和成本 - 不影响认证！

通用订货数据

版本	PCB 接插件, 插头, 7.62 mm, 回路数: 8, 180°, 压线框联接, 压接范围, 最大: 4 mm ² , 盒装
订货号	1095740000
类型	BLZ 7.62HP/08/180F SN BK BX
GTIN (EAN)	4032248868667
数量	20 items
产品数据	IEC: 630 V / 29 A / 0.2 - 4 mm ² UL: 600 V / 20 A / AWG 28 - AWG 12
包装	盒装

BLZ 7.62HP/08/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E60693

尺寸和重量

深	23.3 mm	深度 (英寸)	0.9173 inch
高度	18.3 mm	高度 (英寸)	0.7205 inch
宽度	70.04 mm	宽度 (英寸)	2.7575 inch
净重	17.01 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.349 kg CO2eq.	

系统参数

产品系列	OMNIMATE 电源 - BL/SL 7.62HP 系列	联接类型	现场接线
导线连接方式	压线框联接	间距 P (单位: mm)	7.62 mm
间距 P (单位: inch)	0.300 "	导线出线方向	180°
回路数	8	L1 (mm)	53.34 mm
L1 (inch)	2.100 "	层数	1
插针排数	1	额定横截面	2.5 mm²
防触电保护 (按照 DIN VDE 57106)	手指安全保护	防触电保护 (按照 DIN VDE 0470)	IP 20
防护等级	IP20	通道电阻	5.00 mΩ
可编码	是	剥线长度	7 mm
螺钉法兰的最小扭矩	0.15 Nm	螺钉法兰的最大扭矩	0.25 Nm
最小拧紧力矩	0.4 Nm	最大拧紧力矩	0.5 Nm
压接螺钉	M 2.5	直杆螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5
相关标准	DIN 5264	插拔次数	25
插拔力 / 回路, 最大	9.5 N	拉力 / 回路, 最大	8.5 N

材料数据

绝缘材料	PBT	颜色编码	黑色
比色表 (相似)	RAL 9011	绝缘材料组	IIIa
相比漏电起痕指数 (CTI)	≥ 200	绝缘电阻	≥ 108 Ω
Moisture Level (MSL)		阻燃等级符合 UL 94	V-0
触点材料	铜合金	插针镀层	镀锡
插头触点叠层结构	4...8 μm Sn hot-dip tinned	最低存放温度	-40 °C
最高存放温度	70 °C	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	100 °C		

适用导线

压接范围, 最小	0.08 mm²
压接范围, 最大	4 mm²
导线最小压接面积 AWG	AWG 28

BLZ 7.62HP/08/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

导线最大压接面积 AWG	AWG 12		
单股导线的, 最小值 H05(07) V-U	0.2 mm²		
单股导线的, 最大值 H05(07) V-U	4 mm²		
软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K	0.2 mm²		
软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K	4 mm²		
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	0.2 mm²		
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4)	2.5 mm²		
带导线管状端头, DIN 46228 部分 1, 最小	0.2 mm²		
最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 228/ 1	2.5 mm²		
塞规符合 EN 60999 a x b ; ø	2.8 mm x 2.4 mm		
可压接导线	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	0.25 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H0.25/12 HBL
	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	0.34 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 10 mm
		推荐的管状端头	H0.34/12 TK
	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	0.5 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 6 mm
		推荐的管状端头	H0.5/6
	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	0.75 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 6 mm
		推荐的管状端头	H0.75/6
	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	1 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 6 mm
		推荐的管状端头	H1.0/6
	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	1.5 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 7 mm
		推荐的管状端头	H1.5/7
	导线连接 截面积	型号	细绞线
		标称	2.5 mm²
	管状端头	剥线长度	标称 7 mm
		推荐的管状端头	H2.5/7

参考文本 塑料套环的外径不应大于节距 (P)。根据产品和额定电压选择管状端头的长度。

额定数据符合 CSA 标准

额定电压 (使用组 B / CSA)	600 V	额定电压 (使用组 C / CSA)	600 V
额定电压 (使用组 D / CSA)	600 V	额定电流 (使用组 B / CSA)	20 A
额定电流 (使用组 C / CSA)	20 A	额定电流 (使用组 D / CSA)	5 A
导线最小压接面积, AWG,	AWG 28	导线最大压接面积, AWG	AWG 12

额定数据符合 UL 1059 标准

机构	CURUS	cURus 证书号	E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059)	600 V	额定电压 (使用组 C / UL 1059)	600 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059)	600 V	额定电流 (使用组 B / UL 1059)	20 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059)	20 A	额定电流 (使用组 D / UL 1059)	5 A

BLZ 7.62HP/08/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

导线最小压接面积, AWG	AWG 28	导线最大压接面积, AWG	AWG 12
参见认证参数	规格为最大值, 详情参见认证证书。		
包装			
包装	盒装	VPE 长度	350.00 mm
VPE 宽度	136.00 mm	VPE 高度	30.00 mm
类型测试			
测试标识的耐久性	标准	DIN EN 61984 截面 7.3.2 / 09.02 模式取自 DIN EN 60068-2-70 / 07.96	
	测试	原产地标志, 类型鉴别, 插口距, 材料类型, 日期时钟	
	评价	可用	
	测试	耐久性	
测试: 误用 (不可互换)	评价	传递	
	标准	DIN EN 61984 章节 6.3 和 6.9.1 / 09.02	
	测试	电码单元旋转 180°	
	评价	传递	
测试 可夹紧 截面积	标准	DIN EN 60999-1 章节 7 和 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 章节 8.2.4.5.1 / 12.02	
	导线类型	导体类型和导线截面积 实心 0.5 mm ²	
		导体类型和导线截面积 扭绞 0.5 mm ²	
		导体类型和导线截面积 实心 2.5 mm ²	
		导体类型和导线截面积 扭绞 2.5 mm ²	
		导体类型和导线截面积 AWG 20/1	
		导体类型和导线截面积 AWG 20/19	
		导体类型和导线截面积 AWG 12/1	
		导体类型和导线截面积 AWG 12/19	
	评价	传递	
导体损坏和意外松动测试	标准	DIN EN 60999-1 章节 9.4 / 12.00	
	要求	0.2 kg	
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 28/1	
		导体类型和导线截面积 AWG 28/19	
	评价	传递	
	要求	0.3 kg	
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-U0.5	
		导体类型和导线截面积 H05V-K0.5	
	评价	传递	
	要求	0.7 kg	
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 14/1	
		导体类型和导线截面积 AWG 14/19	
	评价	传递	
	要求	0.9 kg	
	导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-U4.0	
		导体类型和导线截面积 H07V-K4.0	
拉出测试	评价	传递	
	标准	DIN EN 60999-1 章节 9.5 / 12.00	
	要求	≥5 N	
	导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 28/1	
		导体类型和导线截面积 AWG 28/19	
	评价	传递	
	要求	≥20 N	
	导线类型	导体类型和导线截面积 H05V-U0.5	
		导体类型和导线截面积 H05V-K0.5	

BLZ 7.62HP/08/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

评价	传递
要求	≥50 N
导线类型	导体类型和导线截面积 AWG 14/1
	导体类型和导线截面积 AWG 14/19
	导体类型和导线截面积 H07V-K4.0
评价	传递
要求	≥60 N
导线类型	导体类型和导线截面积 H07V-U4.0
评价	传递

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试	IEC 60664-1, IEC 61984	额定电流, 最小回路数 (Tu = 20°C)	29 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C)	26.5 A	额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C)	25 A
额定电流, 最大回路数 (Tu = 40°C)	23 A	额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	630 V
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	500 V	额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	400 V
额定冲击电压 (过电压等级 II/污染等级2)	4 kV	额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级2)	6 kV
额定冲击电压 (过电压等级III/污染等级3)	6 kV	瞬时耐电流	3 x 1s, 180 A
最小爬电距离	11.3 mm	最小电气间隙	9.8 mm

重要注意事项

IPC 标准的符合性	符合性：该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付，符合数据页中确保的特性，装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注	• Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分类

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

BLZ 7.62HP/08/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

图纸


产品图片




Dimensional drawing



Graph



Graph




BLZ 7.62HP/08/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防错插销



只连接该连接的部分：正确连接，精准定位。
编码元件和锁定装置在制造过程和操作中明确分配连接元件
编码元件和锁定装置在装配前或电缆装配阶段插入。魏德米^ü勒解决方案：使用变体配置器在线配置，交付前预编码。
在电路板上错误装配或错误插接连接元件的情况不会再生。
优点：制造过程中无需故障排除，可确保用户操作无误。

通用订货数据

类型	BLZ/SL KO OR BX	版本
订货号	1573010000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 橙色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
数量	100 ST	
类型	BLZ/SL KO BK BX	版本
订货号	1545710000	PCB 接插件, 附件, 防错插销, 黑色, 回路数: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
数量	50 ST	

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008330000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	
类型	SDIS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008390000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	

BLZ 7.62HP/08/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Crimping tools



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	PZ 6/5	版本
订货号	9011460000	压接工具, 管状端头压接工具, 0.25mm², 6mm², 梯形夹
GTIN (EAN)	4008190165352	
数量	1 ST	

BLZ 7.62HP/08/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 7.62HP/180F



强大的线路板解决方案 - 100% 安全, 100% 协调, 100% 实惠:

产品为低功率 UL-600V 应用提供紧凑高效的解决方案。

不超过 12 kVA 应用的高性能焊接插座:

- 29 A @ 400 V (IEC)
- 20 A @ 600 V (UL)
- 插座针与针之间带隔断

支持设备认证:

- 满足 UL 508 / UL840 标准对 600 V 产品的要求。
- 与 BLZ 7.62 HP 反向插头插接后, 满足 IEC68100-5-1 防触电保护标准的进一步要求。

多级设备系列的瘦身计划: 在体积大、效率低的范围内降低尺寸和成本 - 不影响认证!

插座, 进线方向为 180°, 带螺钉法兰

通用订货数据

类型	SL 7.62HP/08/180F 3.2 S...	版本
订货号	1140930000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚
GTIN (EAN)	4032248923076	长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	24 ST	
类型	SL 7.62HP/08/180F 3.2 S...	版本
订货号	1141040000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚
GTIN (EAN)	4032248923663	长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	24 ST	

SL 7.62HP/180LF



强大的线路板解决方案 - 100% 安全, 100% 协调, 100% 实惠:

产品为低功率 UL-600V 应用提供紧凑高效的解决方案。

不超过 12 kVA 应用的高性能焊接插座:

- 29 A @ 400 V (IEC)
- 20 A @ 600 V (UL)
- 插座针与针之间带隔断

支持设备认证:

- 满足 UL 508 / UL840 标准对 600 V 产品的要求。
- 与 BLZ 7.62 HP 反向插头插接后, 满足 IEC68100-5-1 防触电保护标准的进一步要求。

多级设备系列的瘦身计划: 在体积大、效率低的范围内降低尺寸和成本 - 不影响认证!

插座, 进线方向为 180°, 带焊接法兰

通用订货数据

类型	SL 7.62HP/08/180LF 3.2 ...	版本
订货号	1141150000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248923700	
数量	24 ST	
类型	SL 7.62HP/08/180LF 3.2 ...	版本
订货号	1141260000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4032248924097	
数量	24 ST	

BLZ 7.62HP/08/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 7.62HP/270LF



强大的线路板解决方案 - 100% 安全, 100% 协调, 100% 实惠:

产品为不超过 12 kVA 的低功率 UL-600V 应用提供紧凑高效的解决方案。


- 29 A @ 400 V (IEC)
- 20 A @ 300 V (UL)
- 插座针与针之间带隔断
- 压接范围: 0.08 - 4 mm² / AWG 28 - 12 支持设备认证:
- 满足 UL 508 / UL840 标准对 600 V 产品的要求。
- 满足 IEC68100-5-1 防触电保护标准的进一步要求。多级设备系列的瘦身计划: 在体积大、效率低的范围内降低尺寸和成本 - 不影响认证!

插座, 270° 出线, 带焊接法兰

通用订货数据

类型	SL 7.62HP/08/270LF 3.2S...	版本
订货号	1472430000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 8, 270°,
GTIN (EAN)	4050118317572	焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	50 ST	
类型	SL 7.62HP/08/270LF 3.2S...	版本
订货号	1472670000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 8, 270°,
GTIN (EAN)	4050118317794	焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	50 ST	

SL 7.62HP/90F



强大的线路板解决方案 - 100% 安全, 100% 协调, 100% 实惠:

产品为不超过 12 kVA 的低功率 UL-600V 应用提供紧凑高效的解决方案。

- 29 A @ 400 V (IEC)
- 20 A @ 300 V (UL)
- 插座针与针之间带隔断
- 压接范围: 0.08 - 4 mm² / AWG 28 - 12 支持设备认证:
- 满足 UL 508 / UL840 标准对 600 V 产品的要求。
- 满足 IEC68100-5-1 防触电保护标准的进一步要求。多级设备系列的瘦身计划: 在体积大、效率低的范围内降低尺寸和成本 - 不影响认证!

插座, 进线方向为 90°, 带螺钉法兰

通用订货数据

类型	SL 7.62HP/08/90F 3.2 SN...	版本
订货号	1124280000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚
GTIN (EAN)	4032248906468	长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	24 ST	
类型	SL 7.62HP/08/90F 3.2 SN...	版本
订货号	1124350000	PCB 接插件, 插座, 法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 8, 90°, 焊脚
GTIN (EAN)	4032248906451	长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	24 ST	

BLZ 7.62HP/08/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

SL 7.62HP/90LF



强大的线路板解决方案 - 100% 安全, 100% 协调, 100% 实惠:

产品为不超过 12 kVA 的低功率 UL-600V 应用提供紧凑高效的解决方案。

- 29 A @ 400 V (IEC)
- 20 A @ 300 V (UL)
- 插座针与针之间带隔断
- 压接范围: 0.08 - 4 mm² / AWG 28 - 12 支持设备认证:
- 满足 UL 508 / UL840 标准对 600 V 产品的要求。
- 满足 IEC68100-5-1 防触电保护标准的进一步要求。多级设备系列的瘦身计划: 在体积大、效率低的范围内降低尺寸和成本 - 不影响认证!

插座, 进线方向为 90°, 带焊接法兰

通用订货数据

类型	SL 7.62HP/08/90LF 3.2 S...	版本
订货号	1095980000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 8, 90°,
GTIN (EAN)	4032248957439	焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装
数量	24 ST	
类型	SL 7.62HP/08/90LF 3.2 S...	版本
订货号	1096090000	PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, THT 焊接联接, 7.62 mm, 回路数: 8, 90°,
GTIN (EAN)	4032248960118	焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
数量	24 ST	