

**THM WO 50.8/150 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



插图类似

THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

**通用订货数据**

版本	THM, 导线及电缆标记号, 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, 红色
订货号	<a href="#">1109170000</a>
类型	THM WO 50.8/150 RT
GTIN (EAN)	4032248885619
数量	1 ROL

## THM WO 50.8/150 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	0.03 mm	深度 (英寸)	0.001 inch
高度	50.8 mm	高度 (英寸)	2 inch
宽度	150 mm	宽度 (英寸)	5.9055 inch
净重	622 g		

## 温度

工作温度范围 -40...125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

粘胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂	
材料颜色 (阻抗编码)	2	
打印类型	空白	
类型	自我粘贴的	
宽度	150 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	125 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	红色	
卤素	不	
基础材料	聚酯纤维胶片	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷装标签
标记区域大小	25.4 x 50.8 mm	
适用的打印机		
每种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Conductor and cable markers	
工作温度范围	-40...125 °C	
每卷数量	500	

## 导线和电缆标记号

卤素	不	最大压接面积	500 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>	最大电缆外径	39.7 mm
文字区域宽度	50.8 mm	文字区域高度	25.4 mm
导线外径	39.7 mm	导线压接面积	0.75 - 500 mm <sup>2</sup>

## 分类


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**THM WO 50.8/150 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## THM WO 50.8/150 RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

### 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### 墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

#### 通用订货数据

类型	RIBBON MM 110/360 SW	版本	
订货号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
数量	1 ST		